

BC-U1

BP-U90/U60/U30 Lityum yon pil için pil arj cihaz/AC adaptörü



Overview

Bir BP-U90/U60/U30 pili arj eder

BC-U1 pil arj cihaz yüksek hızda bir adet kompakt BP-U90/U60/U30 Lityum yon pili arj eder ve XDCAM video kameralara alt saate kadar güç salar.*

* BC-U1 bir BP-U90 pili 220 dakikada arj ederek PMW-200 veya PMW-EX1R video kamerayı 360 dakikaya kadar çalıştırmak için 85 W güç salar. Tüm özellikler ve video kamera çalışma süreleri için özelliklere bakın.

Dahili AC adaptörü 12 V DC güç çıkış salar

Ayrıca BC-U1 video kameraya doğrudan güç vermek için 12 V DC güç çıkış kablosuna sahiptir.

Features

Bir BP-U90/U60/U30 pili arj eder

BC-U1 pil

Dahili AC adaptörü 12 V DC güç çıkış salar

BC-U1 video kameraya doğrudan güç vermek için 12 V DC güç çıkış kablosuna sahiptir.

Kullanımı kolay için kompakt tasarım

BC-U1 yalnızca 330 g (12 oz) ağırlığındadır ve

boyutlar (G x Y x D) 128 x 45 x 98 mm'dir (5 1/8 x 1 13/16 x 3 7/8 inç).

Specifications

Yaklak arj süreleri

BP-U90	220 dakika
--------	------------

BP-U60	170 dakika
--------	------------

BP-U30	130 dakika
--------	------------

Yaklak çalma süreleri (dakika) - BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
------------	-----

PHU-220R	–
----------	---

Yaklak çalma süreleri (dakika) - BP-U60

PMW-F3L/K*	170
------------	-----

PMW-200**	240
-----------	-----

PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

Yaklak alma sreleri (dakika) - BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

Notlar:

Yukardaki
alma sreleri
alma
koullarna gre

deiebilir.

*

kili Balant KAPALI, KAYIT
modu ve vizör.

**

KAYIT modu ve vizör.

KAYIT modu ve renkli LCD AÇIK.

Sony, PMW-100 BP-U90'a tak

Gallery

