

## BC-U1A

BP-U90/U60/U60T/U30 Lityum iyon pil için pil arj cihaz/AC adaptörü



### Overview

#### **Bir BP-U90/U60/U60T/U30 pili arj eder**

BC-U1A pil arj cihaz, bir kompakt BP-U90, BP-U60/U60T, BP-U30 Lityum iyon pili yüksek hızda arj eder.

#### **Dahili AC adaptörü 12 V DC güç çıkısalı**

BC-U1A ayrıca video kameraya doğrudan güç vermek için 12 V DC güç çıkı kablosuna sahiptir.

#### **Kullanımı kolay için kompakt tasarım**

BC-U1A yalnızca 340 gr (12 oz) ağırlığında ve boyutlar (G x Y x D) 128 x 45 x 98 mm'dir (5 1/8 x 1 13/16 x 3 7/8 inç).

NOT: BC-U1A, güvenlik standardı IEC62368-1 ile uyumludur.

### Specifications

#### Genel

Güç Gereksinimleri AC 100 V~240 V 50/60 Hz

Güç tüketimi 46 W

DC beslemesi [36 W] 12 V / 3,0 A

Arj Voltajı 16,4 V

Boyutlar (G x Y x D)	128 x 45 x 98 (mm)
Arlık	340 (gr)
Çalma sıcaklığı	[DC beslemesi]-5 °C~+45°C [arj] 0°C~+45°C

## Yaklak arj süreleri

BP-U90	190 dakika
BP-U60	150 dakika
BP-U30	130 dakika

## Aksesuar yelpazesi

Aksesuar yelpazesi	Yönerge klavuzu Garanti Belgesi
--------------------	------------------------------------

## Related products



### PXW-FS7M2

4K Super 35 mm Exmor CMOS sensörlü XDCAM kamera; Deiken ND filtresi, E-Mount (Kol Kilitlemesi), 4K/2K RAW ve XAVC



### PXW-FS5

El tipi Super 35 ile Yakalayın ve Çekin



### PXW-FS5M2

Büyüleyici güzellikte yaratıcı yeni bir görünüm, 4K 120 fps HFR ve HDR, α Mount lens sistemi, Deiken ND Filtre, 4K/2K RAW ve XAVC



### PXW-FS7

α mount lens sistemi, 4K/2K RAW ve XAVC kayıt seçeneklerine sahip 4K Super 35 mm Exmor® CMOS sensörlü XDCAM kamera

kayt özellikli

kayt özelli sunan  
'Yakala ve çek'  
Super35 el tipi video  
kamera



## **MCX-500**

Çoklu Kamera Canl  
Prodüksiyon Cihaz

## Gallery

