

BC-U2A

BP-U90/U60/U60T/U30 Lityum iyon pil için iki kanall e zamanl pil arj cihaz/AC adaptörü



Overview

ki BP-U90/U60/U60T/U30 pili arj eder

BC-U2A pil arj cihaz, iki kompakt BP-U90, BP-U60 / 60T veya BP-U30 Lityum iyon pili e zamanl olarak yüksek hzda arj edebilir

Dahili AC adaptörü bir pili arj ederken 12 V DC güç çk salar

BC-U2A ayrıca bir pili arj ederken 12 V DC güç çk kablosuyla video kameraya e zamanl olarak dorudan güç salar.

Kullanm kolayl için tanabilir tasarm

BC-U2A'nın ağırlığı 620 gr (1 lb 6 oz) ve boyutları (G x Y x D) 177 x 53,2 x 137 mm'dir (7 x 8 1/8 x 5 1/2 inç).

NOT: BC-U2A, güvenlik standardı IEC62368-1 ile uyumludur.

Specifications

Genel

Güç Gereksinimleri AC 100 V~240 V 50/60 Hz

Güç tüketimi 89 W

DC beslemesi [36 W] 12 V / 3,0 A

Arj Voltaj	16,4 V
Boyutlar (G x Y x D)	177 x 53,2 x 137 (mm)
Arlk	620 (gr) +DC k kablosu
alma scakl	[DC beslemesi]-5 �C~+45�C [arj] 0�C~+45�C

Yaklak arj sreleri

BP-U90	190 dakika
BP-U60 / 60T	150 dakika
BP-U30	130 dakika

Aksesuar yelpazesi

Aksesuar yelpazesi	Ynerge klavuzu Garanti Belgesi DC k kablosu
--------------------	---

Related products



PXW-FS7M2

4K Super 35 mm
Exmor CMOS



PXW-FS5

El tipi Super 35 ile
Yakalayn ve ekin



PXW-FS5M2

Byleyici gzellikte
yaratc yeni bir



MCX-500

oklu Kamera Canl
Prodksiyon Cihaz

sensörlü XDCAM
kamera; Deiken
ND filtresi, E-Mount
(Kol Kilitlemesi),
4K/2K RAW ve XAVC
kayıt özelliği

görünüm, 4K 120 fps
HFR ve HDR, α Mount
lens sistemi,
Deiken ND Filtre,
4K/2K RAW ve XAVC
kayıt özelliği sunan
'Yakala ve çek'
Super35 el tipi video
kamera

Gallery

