

BKM-17R

Monitör Kontrol Birimi



Overview

BVM-E251/E171 dahil BVM Serisi monitörler için ideal Monitör Kontrol Birimi

19 inç kabine monte edilebilen BKM-17R monitör kontrol birimi, BVM-E251/E171 Serisi monitörü kontrol etmenizi sağlar. BVM-HX310 Serisi*, BVM-X Serisi*, BVM-E Serisi*, BVM-F Serisi*, PVM-A Serisi* ve PVM-X550* monitörleri de kontrol edebilir.

PVM-A ve LMD-A serisi de giri deitirme; Mono; Menü; Kroma, Parlaklık ve Kontrast ayarların yanı sıra Sadece mavi gibi temel özelliklerle ksmen kontrol edilebilir.

Yakalanan verilerin depolanması için USB belleği kullanılır. Bir BKM-17R, 32 adede kadar BVM monitörü kontrol edebilir.

*BKM-17R ile birlikte verilen AC adaptörü, BVM-E251 veya E171 haricinde bu monitörlere balanmanz gerektiğinde kullanılmalıdır.

Features

Modüler Monitör Kontrol Birimi

BVM-E251/E171 Serisi monitör için kontrol birimi. BVM-HX Serisi*, BVM-X Serisi, BVM-E Serisi, BVM-F Serisi, PVM-A Serisi ve PVM-X Serisi* monitörleri de kontrol edebilir.

PVM-A ve LMD-A serisi de giri deitirme; Mono; Menü; Kroma, Parlaklık ve Kontrast ayarların yan sıra Sadece mavi gibi temel özelliklerle ksmen kontrol edilebilir.

Monitör Kontrol Birimi, iste bal Denetleyici Montaj Stand (BKM-37H, BKM-38H veya BKM-39H) kullanılarak BVM-E251/E171 monitöre balanabilir veya Ethernet kablosu ile uzaktan balanabilir.

*Bu birimi BVM-E251 ve E171 haricindeki monitörlerle kullanırken birlikte verilen AC adaptörünü kullan.

USB bellek

USB bellek, monitörün ayar verilerini baka bir BVM-E251 veya E171 monitöre aktarp güncelleyerek yakalanan verilerin depolanmasnda kullanlr.**

** Yakalanan veriler ve monitörün ayar verileri, BVM-E251/E171 haricindeki diier monitörlere aktarlamaz ve ürün yazlm güncellemeleri aktarlamaz.

19 inç EIA standart kabine monte edilebilir

Kabin montaj balantlar ve vidalar birlikte verilir.

Specifications

Giri

Seri Uzaktan Kumanda (LAN)	RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
----------------------------	--

DC Giri	DC jak (x1)
---------	-------------

Çık

steer Bal
Çık

Seri Uzaktan Kumanda (LAN) RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

* Bu Giri ile aynı konektördür.

Genel

Güç Gereksinimleri	DC GR: 12V, 0,5A AC adaptörü (Model numarası AC-UES1230M): AC IN 100 V - 240 V, 50/60 HZ, DC ÇIKII: 12 V, 3A
Güç Tüketimi	Yaklaşık 6 W
Azami Ani Akım	(1) Güç AÇIK, akım prob yöntemi: 33 A (100 V), 80 A (240 V) (2) Scak anahtarlama ani akım, Avrupa standardı EN55103-1'e göre ölçülmüştür: 14 A (230 V)

Çalma sıcaklık	0°C - 35°C (Önerilen: 20°C - 30°C) 32°F - 95°F (Önerilen: 68°F - 86°F)
Çalma Nemi	%0 - %90 (youthuz)
Saklama/Nakliye sıcaklık	-10°C - +40°C (14°F - +104°F)
Saklama/Nakliye Nemi	%0 - %90
Çalıştırma/Saklama/Nakliye Basıncı	700 hPa - 1060 hPa
Boyutlar	Yaklaşık 424 x 58,8 x 169,6 mm (16 3/4 x 2 3/8 x 6 3/4 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 2,1 Kg (Yaklaşık 4 lb 10 oz)

Related products



BVM-E171

Geni izleme açısı sunan 16,5 inç TRIMASTER EL™ OLED kritik referans



BVM-HX310

31.1 inç 4K TRIMASTER HX™ Profesyonel Master

monitörü 4K
prodüksiyonu
destekler

Monitör

Gallery

