

BKM-341HS

HD / SD-SDI giri adaptörü



Overview

LMD monitörlerin ilevseliini artrr

Sony BKM-341HS, LMD giri düzeyi prodüksiyon monitörleri ve medikal monitörlere yönelik bir HD/SD-SDI giri adaptörü kartdır.

Features

HD / SD-SDI girii

Birim, SD-SDI 270 Mb/sn 10 bit 4:2:2 komponent dijital videoyu ve HD-SDI 1,48 Gb/sn 10 bit 4:2:2 komponent dijital videoyu destekleyen bir BNC giri konnektörüne sahiptir.

Düük güç tüketimi

BKM-341HS, yaklak 1,8 W deerinde düük güç tüketimi özelliine sahiptir ve bu sayede monitörden güç salayabilir.

Kolay kurulum ve küçük boyut

BKM-341HS monitöre sabitlenebilir. Ksa derinlii sayesinde tüm kurulumlara ve yaplandrmalara uygundur.

Specifications

Giri

BNC (x1)

Giri direnci: 75 ohm dengesiz

SDI Girii	Örnekleme Frekans HD-SDI: Y/Cb/Cr 74,25 MHz/37,125 MHz/37,125 MHz SD-SDI: Y/Cb/Cr: 13,5 MHz/6,75 MHz/6,75 MHz Kuantumlama HD-SDI: 10 bit/örnek SD-SDI: 10 bit/örnek
-----------	--

Çık

Çık Balık	D-sub 9 pimli (x1)
-----------	--------------------

Genel

Voltaj	+5 V DC (ana birimden salanır)
Güç Tüketimi	Yaklak 1,8 W
Çalışma sıcaklığı	32°F - 95°F (Önerilen: 68°F - 86°F) 0°C - 35°C (Önerilen: 20°C - 30°C)
Çalışma Nemi	%0 - %90 (youthuz)

Saklama/Nakliye sıcaklık	-4°F - +140°F -20°C - +60°C
Saklama/Nakliye Nemi	%0 - %90
Çalıştırma/Saklama/Nakliye Basıncı	700 hPa - 1060 hPa
Boyutlar (G x Y x D) *[1]	47 x 75 x 36 mm 1 7/8 x 3 x 1 1/2 inç
Arlık	Yaklaşık 4,2 oz Yaklaşık 120 gr
Birlikte verilen aksesuarlar	Çalıştırma Talimatları (1)

Notlar

Not

*[1] Boyut değerleri yaklaşık değerlerdir.

[*1] DisplayPort girişi sürüm 1.1'den itibaren kullanılabilir.

Related products



LMD-1530W

15 inç giriş düzeyi



LMD-1510W

15,6 inç giriş düzeyi



LMD-2110W

21,5 inç giriş düzeyi



LMD-2110MD

21,5 inç Full HD 2D

LCD monitör

LCD monitör

LCD monitör

LCD medikal monitör

Gallery

