

## BKM-PJ10

### HDBaseT Arabirim Adaptörü



#### Overview

VPL-FHZ700L projektöre yönelik bu HDBaseT™ Arabirim Adaptörü kart seçenei, tek bir kablolu balant üzerinden ayn anda Full HD video, 100BaseT Ethernet ve RS-232C/I<sup>2</sup>C kontrol sinyalleri iletme imkan sunar. Okullar ve konferans salonlar gibi ortamlarda, bir veya birden fazla projektörü uzakta bulunan matris anahtarlaycya balamak için idealdir.

BKM-PJ10 entegratörler için proje kurulumunu basitletirir ve kablolama gereksinimlerini azaltarak maliyetleri düürür. Tek bir Cat5e/6 kablo (RJ-45 konnektörlü) 100 m'ye kadar olan mesafelere döenebilir, bu sayede kablo says azaltlr ve sinyal uzatc ihtiyac ortadan kaldrlr.

Ayrca Cat5e/6 kablolar sonlandırmak HDMI gibi kablolara göre çok daha kolaydır, böylece kurulum sırasında sahada hız, kolay sonlandırma yapılabilir.

HDBaseT™ Onaylı Ürünler listesi için bkz. [www.hdbaset.org](http://www.hdbaset.org).

## Gallery

