

BP-FLX75

Olivin 76 Wh kapasiteli, uzun ömürlü pil



Overview

Normal pilden daha çabuk arj olur, normal pilin 2 kat kullanm ömrüne sahiptir

Yenilikçi BP-FLX75 pil, geleneksel Lityum yon katotlar yerine Olivin (Lityum Demir Fosfat) kullanır. Bunun sonucunda arj-dearj döngülerinde önceki Sony pillerine kıyasla dikkate deer bir art elde edilir ve pilin kullanm ömrü etkili bir ekilde iki katna çıkar. Ayrıca BC-L90 ve BC-L70A hzl pil arj cihazlar sadece 65 dakikada tam arj imkan salar ve önceki Sony arj cihazlar ile de uyumludur.

Features

Daha uzun kullanm ömrü için Olivin pil teknolojisi

BP-FLX75 pil, geleneksel Lityum yon katotlar yerine Olivin (Lityum Demir Fosfat) kullanır. Bunun sonucunda arj-dearj döngülerinde önceki Sony pillerine kıyasla dikkate deer bir art elde edilir ve pilin kullanm ömrü etkili bir ekilde iki katna çıkar.

Hzl arj imkanıyla iinize daha çabuk geri dönün

Sony'nin BC-L90 ve BC-L70A yüksek hzl pil arj cihazlar sayesinde en hzl arj sürelerinden yararlanabilir, pillerinizi sadece 65 dakikada 75 Wh kapasiteye tam arj edebilirsiniz.

Geriye dönük uyumluluk

BP-FLX75 ayn zamanda standart Sony pil arj cihazlar kullanarak normal arj sürelerinde de arj edilebilir. BC-L70, BC-L160, BC-L500 ve AC-DN10 tam desteklenir ancak lütfen bu cihazların pil takımı yalnızca %95'e kadar arj edebildiğini unutmayın.

Birçok Sony video kamerayla uyumlu V mount mekanizması

BP-FLX75, BP-GL95A pil takımıyla aynı boyutlardadır; aynı V-montaj mekanizması PXW-X500, PXW-X400 ve PXW-Z450 gibi bir dizi Sony profesyonel video kameranın yanı sıra kimi tanınabilir VTR'ler ve video monitörleri ile de yüksek uyumluluk sağlar.

Specifications

Genel Özellikler

Pil tipi	Lityum yon arj edilebilir pil
Maksimum voltaj	14,2 V DC
Nominal voltaj	12,8 V DC
Kapasite	5900 mAh (yaklaşık 76 Wh)
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +45°C aras (-4°F ile +113°F aras)
Boyutlar (g/y/d)	101 x 37 x 169 mm (4 x 1-1/2 inç x 6-3/4 inç)
Arlık (Yaklaşık)	980 g (2 lb 2,6 oz)

Önerilen Pil arj	BC-L70A*
Cihaz / AC Adaptörü	BC-L90*
	BC-L70**
	BC-L160**
	BC-L500**
	AC-DN10**

Notlar

*	Hızlı arj imkan: BC-L70A: 1 kanallı arj BC-L90: Aynı anda 2 kanallı arj
---	---

**	BC-L70, BC-L160, BC-L500 ve AC-DN10 pil takımı yalnızca %95'e kadar arj eder.
----	---

Related products



BC-L70A

1 kanallı lityum
iyon pil arj cihazı



XDCA-FX9

FX9 kamera için
Geniletme Birimi

Gallery

