

BPU-4000

4K temel bant ilemci birimi



Overview

CA4000 4K fiber iletim adaptörü takıl PMW-F55 kameradan 4K sinyaller yönlendirir

BPU4000, CA4000 ile birlikte çalışarak PMW-F55 Super 35mm 4K CMOS sensörlü kameradan 4K sinyaller yönlendirir. BPU4000, aynı anda mevcut Sony HD kamera sistemi, 4K ve HD sinyal çözümleri ile elelen benzer bir renk matrisinde 4K ve HD sinyaller üretir. BPU4000, mevcut HDC kamera sistemiyle aynı sistem çalışmasına imkan tanımak için HDCU-2000/2500 ile birlikte çalışır.

HDC Serisi kamera müşterileri için 4K'ya geçiş yolu

BPU4000, geçerli HDC Serisi sistem kameralar ile aynı Uzaktan Kumanda Panelleri (RCP'ler) ve Ana Kurulum Üniteleri (MSU'lar) ile birlikte çalışır ve müşterilere geleceğe dönük bir geçiş yolu sunar. Sistem standart SMPTE fiber kablolarla 2000 m'ye kadar mesafede çalışır.

Bu ürün önceden yüklenmiş yazılım içerir ve bazı özelliklerin etkinleştirilmesi için lisans anahtarlarının satın alınması gerekir.

Features

CA4000 takıl PMW-F55 kameradan 4K sinyaller yönlendirir

BPU4000, CA4000 ile birlikte alarak PMW-F55 Super 35mm 4K CMOS sensörlü kameradan 4K sinyaller yönlendirir. BPU4000, ayn anda mevcut Sony HD kamera sistemi, 4K ve HD sinyal ıklar ile eelen benzer bir renk matrisinde 4K ve HD sinyaller üretir.

HDCU-2000/2500 CCU kullanmn destekler

BPU4000, mevcut HDC kamera sistemiyle ayn sistem almasna imkan tanımak için Referans sinyali, Video Dönü sinyali, Uyar sinyali, nterkom ve Sony RCP'leri/MSU'lar da içeren HDCU-2000/2500 ile birlikte alr.

2000 m'ye kadar 4K fiber iletim

4K Canl sistem standart SMPTE fiber kablolarla 2000 m'ye kadar mesafede alr.

Yüksek Kare Hz kaytlar (stee bal yazlm)

Kamera 1080/50 p'de saniyede 200 kareye kadar Yüksek kare hızında (HFR) kayda izin verir


HD kesme özelli (stee bal yazlm)

Gerçek zamanlı olarak 4K resimden Full HD resmi kesip alarak kameranın sabit bir kamera konumunda olmasının ve operatörün serbestçe hareketi geni bir eilde görüntüleyerek bir alanın yönetmen tarafından seçilmesini salamak mümkündür.

HDCU-2000/25000 CCU olmadan alabilir

BPU4000; PMW-F55 ve CA4000 tarafna yerel olarak güç beslemesi yaparak HDC-2000/25000 CCU olmadan alr. BPU4000, Referans sinyali ve Dönü sinyali girilerine sahiptir ve RCP kontrolünü destekler.

Related products



PWS-4400

4K / HD çoklu balant noktal AV depolama birimi



LA-FZB2

B4 montajdan FZ montaja dönütüren lens yuvas adaptörü



CA-4000

4K fiber iletim kamera adaptörü



PMW-F55

Super 35 mm 4K CMOS sensörlü, SxS bellek HD/2K/4K kayıt yapan ve 16 bit RAW 2K/4K çık sunan kompakt CineAlta kamera



HKCU-SM100

CCU uzatma adaptörü



SZC-4001 / SZC-4001M / SZC-4001W

HDC-4300 için 4K Yükseltmesi



SZC-4002 / SZC-4002M / SZC-4002W

F65, F55 ve HDC-4300 için HFR Yükseltmesi



SZC-2001 / SZC-2001M / SZC-2001W

BPU Serisi ürünler için HD Kesme Yükseltmesi



HDC-P43

4K/HD POV Kamera



HDRC-4000

HDR Prodüksiyon Dönütürücü Birimi



HDC-4300

4K/HD Sistem Kameras



HDCU-3100

IP özellikli yeni nesil Kamera Kontrol Birimi

Gallery

