

BRAVIA EZ20L Series

Temel profesyonel ilevlere sahip, 16/7 çalma için uygun olarak snflandrlm profesyonel ekran tüm ekran boyutlarında mevcuttur



Overview

Kolay içerik paylam, denetim ve özelleştirme özellikleriyle iletme dostu

Bilgi ekran ve kurumsal uygulamalar için ideal olan ince, kullanm kolay BRAVIA EZ20L Serisi profesyonel ekranlar, tüm görsel iletiim yollarında güç katar. Günümüzün balantlı AV ortamlarında çok yüksek 4K görüntü kalitesi, basit kurulum, içerik paylam ve a balantlı denetim özellikleri ile tamamlanmaktadır.

Features

Mükemmel 4K görüntü kalitesi için gelişmiş görüntü teknolojileri

43-85 inç ekran boyutlarında mevcut olan BRAVIA EZ20L Serisi, gelişmiş Sony görüntü işleme teknolojilerine sahiptir; içeriğinizin ince ayrıntılar, parlak renkler ve akıcı hareketlerle en iyi şekilde görünmesini sağlar. Panel, iç mekânlarda yüksek görünürlük için 350 nit parlaklık* sunar ve geniş görüntüleme açısıyla odadaki herkesin nerede olursa olsun canlı ve net görüntülerden yararlanmasını sağlar.

*50 ve 85 inç hariç (50 ve 85 inç VA paneldir)

Canlı ve doğal renk

Canlı Renk teknolojisi, canlı ve doğal renklerden oluşan muhteşem bir paletle görüntülere hayat verir.

Daha ince detayların keyfini karn

4K X-Reality PRO, görüntüleri yükselterek gerçek 4K kalitesine yaklatır. Görüntüler gerçek zamanlı olarak daha keskin ve daha incelikli hâle getirilerek daha düşük çözünürlüklü içeriklerden ekstra detaylar elde edilir.

Ekranda akc hareket

Motionflow XR, ekrandaki hzl hareket eden görüntülerin daha akc ve doal bir eilde üretilmesini salyor.

Mükemmel görüntüler mükemmel sesi hak eder

BRAVIA EZ20L'nin ince tasarımında video konferanslar ve bilgi ekranların gelitirmek için net ses kalitesi sunan bir X-Balanced Speaker™ bulunur.

Her ortama uyum salayan kurulum esneklii

BRAVIA EZ20L Serisinin ince stili, günümüzün kurumsal ve perakende alanlarına daha profesyonel bir dokunu getiriyor. Ekrann zarif hatlar, her ortama kusursuz entegrasyon salayan pratik özelliklerle daha da gelitirildi.

Dikey veya yatay kurulum

BRAVIA'y tüm kurumsal alanlara uyacak eilde dikey veya yatay yönde kurabilirsiniz. Ekran, daha fazla esneklik için açl olarak da konumlandırılabilir.

Not: FW-85EZ20L kurulum pozisyonu eilemez

Yana monte edilmi balantlara kolay eriim

Sinyal balantlar, a iletiimi ve dier arabirimler, ekran dikey konumdayken kolay eriim ve kolay kurulum için yan tarafa monte edilmitir.

Hzl ve kolay kurulum

Basit Pro Ayarlar, BRAVIA'nın her türlü i veya perakende ortamın taleplerine uyacak eilde özelleştirilmesine olanak tanır. Güç açma/kapama zamanlarını programlayın, açıldında giri kaynan seçin, bir

giri sinyali algılandığında ekran uyanır ve daha fazlasını yapın.

A üzerinden kontrol

Güç açma/kapama, giriş kaynağı seçimi ve ses seviyesi gibi BRAVIA ekran özelliklerini IP adresleri üzerinden veya bilinen RS-232C protokollerini kullanarak uzaktan denetleyin ve izleyin.

Bilgilendirme ekranları artık çok kolay

HTML5 için yerel destek, özel bir set üstü cihaz, medya oynatıcı veya bilgisayara ihtiyaç duymadan BRAVIA'da etkileimli tabela içeriğinin görüntülenmesini kolaylatıyor. Yerel BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0 uygulaması, ekrana dahili 16 GB depolama alanında bulunan veya BRAVIA'ya bir USB bellek takıldığında içinde bulunan videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere HTML içeriğini otomatik olarak oynatır.

Kablosuz ekran yansıtma

Dahili Apple AirPlay ve Google Chromecast desteğiyle içeriği elinizdeki cihazdan BRAVIA'ya kablosuz olarak kolayca yansıtın.

Her alanda sürdürülebilirlik

Her zamankinden daha büyük ekranlara yönelik artan taleple birlikte, daha fazla kaynak ve enerji kullanımı riski de vardır. Ancak Sony'nin sürdürülebilirlik taahhütleri ürün geliştirilmeden ekran görüntülemeye kadar çeşitli uygulamalarda verimlilik kazanımları sağlıyor.

Specifications

Genel Özellikler

1. seçenek: 85 inç (Yalnızca ABD)
2. seçenek: 75 inç

Ekran Boyutu	3. seçenek: 65 inç 4. seçenek: 55 inç 5. seçenek: 50 inç 6. seçenek: 43 inç
Parlaklık (cd/m ²)	350
Kontrast Oran	85 inç: 5000:1 75 inç: 1200:1 65 inç: 1200:1 55 inç: 1200:1 50 inç: 5000:1 43 inç: 1200:1
Dinamik Kontrast Oran	400.000:1
Tepki Süresi (ms)	85 inç: 6,5 75 inç: 8,0 65 inç: 8,0 55 inç: 8,0 50 inç: 6,0 43 inç: 8,0
Ekran Çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3840 x 2160
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Uyumluluğu	Var (HDR10, HLG, Dolby Vision)
En/Boy Oran	16:09

Dikey/Eim Uyumluluu	Evet
---------------------	------

Ekran Özellikleri

Karartma Tipi	Kare Karartma
---------------	---------------

Görüntüleme Aygt	LCD
------------------	-----

Panel Tipi	85 inç: VA 75 inç: IPS 65 inç: IPS 55 inç: IPS 50 inç: VA 43 inç: IPS
------------	--

Arka Iık Tipi	Direct LED
---------------	------------

TRILUMINOS Ekran	TRILUMINOS PRO
------------------	----------------

Renk Gam (DCI-P3)	85 inç: %92 75 inç: %75 65 inç: %75 55 inç: %75 50 inç: %75 43 inç: %75
-------------------	--

Görüntü lemci	4K HDR lemci X1
---------------	-----------------

Çalma Süresi	16/7
--------------	------

Derin Siyah Parlama
Önleyici Kaplama

Hayır

Pus (%)

85 inç Ekran: %1,
75 inç Ekran: %1,
65 inç Ekran: %1,
55 inç Ekran: %1,
50 inç Ekran: %1,
43 inç Ekran: %1

Görüntüleme Açs
(Sa/Sol)

178 (89/89) derece (CR >10)

Görüntüleme Açs
(Yukar/Aa)

178 (89/89) derece (CR >10)

Video Özellii

Geni Mod

Otomatik/Geni
Yaknlatrma/Normal/Full/Full
Piksel/Yaknlatrma/14:9

4:3 Varsaylan

Evet

Video leme

4K X-Reality PRO

Hareketli Görüntü
Gelitirici

Motionflow XR

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz),

HDMI Sinyali	1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i
--------------	---

Ses Özellii

Hoparlör Konumu	Aa Ses Veren
Ses Güç Çık	10 W + 10 W

Profesyonel Özellikler

Pro Modu	Evet (Basitletirilmi)
HDMI Otomatik Uyku Modundan Çıkma	Evet
İletim Sistemi	Android TV
Dâhili Depolama Alan (GB)	16 GB

A Özellii

Wi-Fi Onayl	Evet
-------------	------

Kablosuz LAN	Entegredir
--------------	------------

Kullanm Kolayl Salayan Özellikler

USB'den Oynatma Codec'leri	MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC
-------------------------------	---

Ekran Saati	Evet
-------------	------

Uyku Zamanlaycs	Evet
--------------------	------

Açma/Kapatma Zamanlaycs	Evet
----------------------------	------

Chromecast Built-in	Evet
---------------------	------

Apple AirPlay	Evet
---------------	------

Kontrol Özellikleri

IP Kontrolü	Evet
-------------	------

RS-232C Kontrolü	Evet
------------------	------

HDMI-CEC	Evet
----------	------

Giri ve Çıklar

HDCP	HDCP2.3 (HDMI1/2/3/4 için)
Kompozit Video Giriş (s)	1 (Yan, Mini jak)
Toplam HDMI Giriş	3 (3 Yan)
Analog Ses Giriş (s) (Toplam)	1 (Yan Analog Dönütürme)
Dijital Ses Çıkış (s)	1 (Yan)
USB Balant Noktalar	2 (Yan)
Ethernet Girileri	1 (Yan)

Tasarm Özellikleri

Çerçeve Rengi	85 inç: Siyah
	75 inç: nce Çizgi Detayl Siyah
	65 inç: nce Çizgi Detayl Siyah
	55 inç: nce Çizgi Detayl Siyah
	50 inç: nce Çizgi Detayl Siyah
	43 inç: nce Çizgi Detayl Siyah
Stant Tasarm	Stantsz
VESA® Delik Mesafesi Uyumlu	Evet

VESA® Delik Aral (G x Y)	85 inç: 400 x 400 mm/15 3/4 x 15 3/4 inç
	75 inç: 300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 inç
	65 inç: 300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 inç
	55 inç: 300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 inç
	50 inç: 200 x 200 mm/7 7/8 x 7 7/8 inç
	43 inç: 200 x 200 mm/7 7/8 x 7 7/8 inç

Ortam Özellikleri

WEB için Ekran Boyutu (çapraz, cm, tam say veya 1. ondalk)	85 inç: 215 cm
	75 inç: 189 cm
	65 inç: 164 cm
	55 inç: 139 cm
	50 inç: 126 cm
	43 inç: 108 cm

Nominal Güç Tüketimi	85 inç: 248 W
	75 inç: 306 W
	65 inç: 230 W
	55 inç: 202 W
	50 inç: 140 W
	43 inç: 103 W

Güç Tüketimi (Beklemede)	0,5 W
-----------------------------	-------

Dinamik Arka Iık Kontrolü	Evet
---------------------------	------

Güç Tasarrufu Modu	Evet
--------------------	------

Ölçüler

Stantsz TV Boyutu (G x Y x D)	85 inç: 1901 x 1090 x 73 mm/74 7/8 x 43 x 2 7/8 inç
	75 inç: 1686 x 969 x 72 mm/66 1/2 x 38 1/4 x 2 7/8 inç
	65 inç: 1462 x 842 x 71 mm/57 5/8 x 33 1/4 x 2 7/8 inç
	55 inç: 1243 x 721 x 71 mm/49 x 28 1/2 x 2 7/8 inç
	50 inç: 1126 x 653 x 70 mm/44 3/8 x 25 3/4 x 2 7/8 inç
	43 inç: 972 x 567 x 70 mm/38 3/8 x 22 3/8 x 2 7/8 inç

Stantlı TV Boyutu (G x Y x D)	85 inç: 1901 x 1177 x 456 mm/74 7/8 x 46 3/8 x 18 inç
	75 inç: 1686 x 1045 x 410 mm/66 1/2 x 41 1/4 x 16 1/4 inç
	65 inç: 1462 x 912 x 338 mm/57 5/8 x 36 x 13 3/8 inç
	55 inç: 1243 x 787 x 338 mm/49 x 31

x 13 3/8 inç
50 inç: 1126 x 718 x 286 mm/44 3/8
x 28 3/8 x 11 3/8 inç
43 inç: 972 x 632 x 286 mm/38 3/8 x
25 x 11 3/8 inç

Ambalaj Kutusu
Boyutu (G x Y x D)

85 inç: 2035 x 1238 x 237 mm/80 1/4
x 48 3/4 x 9 3/8 inç
75 inç: 1824 x 1114 x 187 mm/71 7/8
x 43 7/8 x 7 3/8 inç
65 inç: 1588 x 965 x 184 mm/62 5/8
x 38 x 7 1/4 inç
55 inç: 1362 x 840 x 160 mm/53 5/8
x 33 1/8 x 6 3/8 inç
50 inç: 1240 x 782 x 141 mm/48 7/8
x 30 7/8 x 5 5/8 inç
43 inç: 1070 x 695 x 141 mm/42 1/4
x 27 3/8 x 5 5/8 inç

Arlk

Stantsz TV
Arl

85 inç: 44,7 kg/98,5 lb
75 inç: 30,4 kg/67 lb
65 inç: 20,4 kg/45 lb
55 inç: 15,3 kg/33,8 lb
50 inç: 12,1 kg/26,7 lb
43 inç: 9,3 kg/20,5 lb

Stantl TV Arl	85 inç: 46,2 kg/101,8 lb
	75 inç: 31,6 kg/69,7 lb
	65 inç: 21,3 kg/47 lb
	55 inç: 16,2 kg/35,7 lb
	50 inç: 12,7 kg/28 lb
	43 inç: 9,8 kg/21,6 lb

Ambalaj Kutusu Arl (Brüt)	85 inç: 57 kg/125,6 lb
	75 inç: 45 kg/99,2 lb
	65 inç: 28 kg/61,7 lb
	55 inç: 21 kg/46,3 lb
	50 inç: 16 kg/35,3 lb
	43 inç: 12 kg/26,5 lb

Aksesuarlar

Duvar montaj ayarlayc (Birlikte verilir)	Hayr (Bölgeye göre)
--	---------------------

Masa üstü stand (stee bal)	85 inç: Hayr
	75 inç: Hayr
	65 inç: Evet
	55 inç: Evet
	50 inç: Evet
	43 inç: Evet

Related products



FW-75EZ20L

Temel profesyonel ilevlere sahip 16/7 çalmaya uygun olarak snflandrlm 75 inç Profesyonel ekran



FW-65EZ20L

Temel profesyonel ilevlere sahip 16/7 çalmaya uygun olarak snflandrlm 65 inç Profesyonel ekran



FW-55EZ20L

Temel profesyonel ilevlere sahip 16/7 çalmaya uygun olarak snflandrlm 55 inç Profesyonel ekran



FW-50EZ20L

Temel profesyonel ilevlere sahip 16/7 çalmaya uygun olarak snflandrlm 50 inç Profesyonel ekran



FW-43EZ20L

Temel profesyonel ilevlere sahip 16/7 çalmaya uygun olarak snflandrlm 43 inç Profesyonel ekran

Gallery



