

BRC-AM7

Yapay zeka analitii, 4K 60p, 20x optik yaknlatrma özellikli üstün kaliteli PTZ Auto Framing Kamera. Dier prodüksiyon sistemleriyle yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik



Specifications

Genel

Arlk	Yaklak 3,5 kg Yaklak 7 lb 11,5 oz
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklak 168,7 × 225,2 × 192,3 mm Yaklak 6 3/4 × 8 7/8 × 7 5/8 inç Çkntlar hariç
Güç Gereksinimleri	DC 12 V (11,0 V - 17,0 V) PoE++ (IEEE 802.3bt Tip 4 Snf 8 uyumludur) (41,1 V - 57,0 V)
Güç Tüketimi	≤132 W (DC12 V) ≤71,3 W (PoE++)
Çalma	0°C - 40°C

Scakl	32 °F - 104 °F
Depolama Scakl	-20°C - +60°C -4°F - +140°F
Tavana Montaj	Evet (Tavan Braketiyle)
Yayn Iklar	Sol (x1)/Sa (x1), Krmz/Yeil/Sar/Mavi
Kayt Format (Video)	XAVC S Intra 422 XAVC S Long 422 / 420 XAVC HS Long 422 / 420
Kayt Format (Ses)	LPCM 24 bit, 48 kHz, 4 kanal
Kayt Kare Hz	XAVC S Intra 3840 x 2160 / 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p XAVC S Intra 1920 x 1080 / 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p XAVC S Long 422 / 420 3840 x 2160 / 119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p XAVC S Long 422 / 420 1920 x 1080 / 119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p XAVC HS Long 422 / 420 3840 x 2160 / 119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 23,98p
Kayt/Oynatma Süresi	Hayr

Kayt Format (Proxy Ses)	Hayr
----------------------------	------

Kayt Format (Proxy Video)	Hayr
------------------------------	------

Lens

Lens Yuvas	Hayr
------------	------

F Numaras (Maksimum diyafram)	F2,8 - F4,5
----------------------------------	-------------

Optik Yaknlatrma	20x
---------------------	-----

Odak Uzakl	$f = 7,71 - 154,21$ mm
------------	------------------------

Odak Uzakl (35mm Format E Deeri)	24 - 480 mm
--	-------------

Odak Aral (Lensin önünden)	Yaklak 10 mm - sonsuz
-------------------------------	-----------------------

Yatay Görüntüleme Açs	Yaklak 75 derece
--------------------------	------------------

Minimum Nesne Mesafesi	Yaklak 46 derece
---------------------------	------------------

Kamera Bölümü

Görüntüleme Cihaz (Tip)	1,0 tipi (13,2 mm x 8,8 mm) Exmor RS CMOS sensör
Piksel SAYS (Toplam)	Yaklak 20,9 megapiksel
Piksel SAYS (Etkili)	Yaklak 14,0 megapiksel maks.
Optik Dük Geçi Filtresi	Evet
Yerleik Optik Filtreler	Net, dorusal deiken ND (1/4 ND - 1/128 ND)
Minimum Aydınlatma	1,2 lx (tipik) (3840 x 2160 / 29,97p modu, F2,8, +36 dB gain, SS=1/30 sn, BaseLook=ITU709)
Gain Kontrolü	-3 - 36 dB (her 1 dB'de bir)
Renk Scakl Aral	2000 K - 15000 K
ISO Hassasiyeti	ISO 250 - 16000
Odak	Tip: Hzl Hibrit AF (faz algılamal AF/kontrast algılamal AF) Odak Noktas: Maks. 475 nokta (faz algılamal AF) Tanma Hedefi: nсан

Odak Alan: Geni/Bölge/Esnek
Nokta
Dier Özellikler: AF Süjesi
Kaydrma Hassasiyeti, AF Geçi
Hz, AF Yardm

Çk format

SDI ÇIKII 1: 3840 x 2160 / 59,94p,
50p, 29,97p, 25p, 23,98p,
1920 x 1080 / 59,94p, 50p, 59,94i, 50i,
29,97p, 25p, 23,98p, 23,98PsF,
29,97PsF, 25PsF
SDI ÇIKII 2: 1920 x 1080 / 59,94p,
50p, 29,97p, 25p, 23,98p
HDMI: 3840 x 2160 / 59,94p, 50p,
29,97p, 25p, 23,98p,
1920 x 1080 / 59,94p, 50p, 59,94i, 50i,
29,97p, 25p, 23,98p, 720 x 480 /
59,94p, 720 x 576 / 50p

Clear Image Zoom

Yaklak 1,5x (Dört Kat Tam
Yüksek Çözünürlük), Yaklak 2x
(FHD)

Enstantane Hz

64 kare - 1/8000 sn

Ar ve Hzl
Çekim levi

XAVC S Dört Kat Tam Yüksek
Çözünürlük

1 - 60, 100, 120 fps

XAVC S HD

1 - 60, 100, 120, 150, 180, 200, 240

	fps
Beyaz Dengesi	2000 K - 15000 K
Gain	-3 dB - +36 dB (her 1 dB, SDR ITU709)
Gama Erisi	Hayr
Ön Ayarl Renk Profili	[S-Cinetone] / [ITU709] / [709tone] / [s709] / [709 (800%)] / [S-Log3] / [HLG Live] / [HLG Mild] / [HLG Natural]
Genilik	Hayr
Gece Çekimi	Evet

Yatay Kaydrma/Eme Bölümü

Yatay Kaydrma / Eme Açs	Yatay Kaydrma: -175 derece - 175 derece Eme: -30 derece - 210 derece
Yatay Kaydrma / Eme Hz	Yatay kaydrma: 0,004 - 180 derece/sn Eme: 0,004 - 180 derece/sn
Sessiz Çalma	NC25 veya alt*1
Ön Ayar Konumu	100

Yatay Kaydırma / Eme / Yakınlatma Senkronizasyonu	Hayır
Yatay Kaydırma / Eme / Yakınlatma Takibi	Hayır
PTZ Otomatik Kadrajlama	Evet
Giri/Çık	
Ses Giriş	XLR tipi 3 pinli (dii) (x2), hat / mikrofon / mikrofon +48 V seçilebilir Mikrofon Referans: -30 - -80 dBu 3,5 mm Stereo mini jak x1, Mikrofon
SDI Çık	SDI ÇIKII 1: BNC (x1), 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (Seviye A/B), HD-SDI SDI ÇIKII 2: BNC (x1), 3G-SDI (Seviye A), HD-SDI
HDMI Çık	A Tipi konektör (x1)

Genlock Girii	BNC (x1), 1,0 Vp-p, 75 Ω
Optik Çık	SFP+ uyumlu *2*3
DC Girii	XLR tipi 4 pimli (erkek) (x1)
A	RJ-45 (LAN) (x1), 1000BASE-T
Uzaktan Kumanda	RJ-45 (SEÇENEK) (x1) Krmz Uyar Sinyali GÇ / Yeil Uyar Sinyali GÇ
KÖ Uzaktan Kumanda	Evet
TC Girii / TC Çık	BNC (x1), yalnızca TC GR

A/IP Ak

Protokoller	IPv6: TCP, UDP, ICMPv6, HTTP, HTTPS, DHCPv6, DNS, mDNS, RTP / RTCP, RTSP, SRT, FTP, FTPS, NTP IPv4: TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, mDNS, RTP / RTCP, RTSP, IP üzerinden VISCA, SRT, NDI® HX, FTP, FTPS, NTP, S700PTP, RTMP, RTMPS, SSH üzerinden PTP-IP, SSDP, TSL-UMD
-------------	--

Video Çözünürlüğü: 3840 x 2160,
1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360

IP Ak	Sktrma Format: H.264: Yüksek/Ana/Temel Profil H.265: Ana Profil Maksimum Kare Hz: H.264: 59,94 fps, H.265: 59,94 fps Bit Hz Kontrol Modu: CBR / VBR Bit Hz Ayar Aral: 512 Kb/sn - 80 Mb/sn
-------	--

NDI® HX Özelli	Evet (önceden yüklenmi)
----------------	-------------------------

Kamera zleme Verileri	free-D Tip D0/D1
--------------------------	------------------

Web Uygulamas

Desteklenen letim Sistemleri	Windows: Windows 10 veya üzeri Mac: macOS 11 veya üzeri iPad: iPadOS 16 veya üzeri Android: Android 11 veya üzeri
---------------------------------	--

Desteklenen Tarayclar	Windows: Google Chrome, Edge Mac: Google Chrome, Safari iPad: Google Chrome, Safari Android: Google Chrome
--------------------------	---

Ortam

Tip

CFexpress Tip A / SD kart (x2) *3

Birlikte Verilen Aksesuarlar

Kit Lensi

Hayr

Birlikte Verilen
Aksesuarlar

Lens kapa (x1)
Remote commander (RMT-RC3)
(x1)
Tavan braket A (x1)
Tavan braket B (x1)
Vida (M3x8) (x6)
Vida (M4x8) (x1)
Tel halat (x1)
QR kod etiketi (x1)
Garanti kitapç (x1)

Eriilebilirlik

Ekran Okuyucu

Hayr

Notlar

*1

Sony ölçüm koullar

*2

Çk, SDI ÇIKII 1 ile ayn
görüntüdür. Kamera kontrolü gibi
bir giri fonksiyonu
bulunmamaktadr.

*3

PoE++ aracılıyla
çalıştırıldığında dâhilî
kayıt, oynatma ve SFP+
özellikleri kullanılamaz.

Related products



SRG-A40

Yapay Zeka Analitii,
30x (CIZ ile)
yakınlatma ve
NDI®|HX özelliine
sahip PTZ Auto-
Frame Kamera



SRG-A12

Yapay Zeka Analitii,
12x optik
yakınlatma ve
NDI®|HX özelliine
sahip PTZ Auto-
Frame Kamera



BRC- X1000

Kayıtsız yayın
görüntü kalitesi
sunan 12x optik
yakınlatmalı
Premium 4K30P PTZ
Kamera



BRC-H800

Kayıtsız yayın
görüntü kalitesi
sunan 12x optik
yakınlatmalı
Premium Full HD PTZ
Kamera



BRC-X400

30x (CIZ ile)
yakınlatmalı
ve farklı ortamlarda
kullanım için
NDI®|HX özelli
sunan Premium
4K30P IP PTZ Kamera



HXC-FZ90

HD prodüksiyon için
HXC-FZ90
tanabilir stüdyo
kamera sistemi



HDC-3200

2/3 inç 4K 3CMOS
Kamera Sistemi



HDC-3500

Fiber çalma için
üç adet 2/3 inç 4K
CMOS sensörlü
tanabilir sistem
kamaras



RCP-3100

HDC/HSC/HXC serisi
kamaralar için
kumanda kolu tipi
uzaktan kumanda
paneli.
19 inç EIA



RCP-3500

HDC/HSC/HXC serisi
kamaralar için uzaktan
kumanda paneli



VENICE

leri görülü Full
Frame sensörlü,
olanüstü renk
bilimi ve kullanıc
dostu çalma



VENICE 2

Dahili X-OCN kayıtlı
yan sıra 8K ve 6K
sensör seçenekleriyle
Full Frame dijital
sinema kamaras.

kabinde 5 ünite.

özelliklerine sahip
yeni nesil kamera.



BURANO

16 kademeli pozlama bölgesi ile çok yönlü, hafif ve kompakt olan full frame 8K sinema kamerası. Tek kişilik prodüksiyon ve ekip prodüksiyonu için kolayca yapılandırılabilir.

Gallery

