

BRC-H900

1/2 tipi Exmor® 3CMOS sensörlü
ve 14x optik yakınlatırma
özellikli Full HD robotik stüdyo
kamaras



Overview

Pürüzsüz ve sessiz PTZ sayesinde yayın kalitesinde Full HD görüntüleri uzaktan çekin

BRC-H900 uzak stüdyo kamerası, yayın düzeyinde ödünsüz görüntü kalitesiyle PTZ kullanmanın esnekliğini bir araya getirir.

Herhangi bir müdahale gerektirmeyen kullanım için tasarlanan bu kompakt ve güçlü robotik kamera, ulaşılması zor veya dikkat çekmeyen konumlarda görüntü almak konusunda yayın kameralarının ideal tamamlayıcısıdır. TV banyoları, odalar, uzak stüdyolar ve canlı yayın stüdyoları, salonlar, ibadet yerleri, mahkemeler veya açık alandaki spor etkinlikleri için de aynı derecede idealdir.

Hassas 1/2 tipi Exmor® 3CMOS görüntü sensörü ayrıntılarla dolu, düşük gürültülü ve geniş dinamik aralıklı Full HD çekimler sunar. 14x optik yakınlatırma ve dahili görüntü sabitleme özellikli pürüzsüz ve hızlı uzak PTZ, geniş açılı sahneler ve oldukça yakın çekimler sunar. Yayın dostu özellikler arasında canlı yayın kullanım için çift uyarı sinyali lambası bulunmaktadır. Kullanım esnekliği de tavan, masa üstü veya tripod balansı seçenekleriyle geliştirilmiştir.

Ayrıca, çok sayıda video arabirimi ve uzaktan kumanda imkanıyla tüm yayın veya profesyonel AV ortamına sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır.

Bu ürün önceden yüklenmiş yazılım içerir ve bazı özelliklerin etkinleştirilmesi için lisans anahtarlarının satın alınması gerekir.

Features

Yayın kalitesinde Full HD görüntüler

BRC-H900, üç adet 1/2 inç tipi Exmor® CMOS sensör sayesinde ödünsüz yayın kalitesinde Full HD renkli görüntüler sunar. Gelişmiş görüntü ayarları olarak matris, renk düzeltme, beyaz, ayrıntı, derinlik, gama, ana siyah, siyah gama ve titreşim önleme özelliklerine sahiptir.

Yüksek kaliteli 14x optik yakınlaştırma lensi

14x optik yakınlaştırma aralıklı yüksek kaliteli lens, geniş açılı çekimlerin yanı sıra yakın çekimleri de kapsar. BRC-H900'ün bu özelliği, yayın stüdyolarından konferans salonlarına, toplantı odalarına ve açık alandaki etkinliklere kadar çok çeşitli uygulamalar için lensi idealdir.

Mükemmel düşük ışık hassasiyeti

BRC-H900, yüksek hassasiyet (F10) ve mükemmel minimum aydınlatma (4 lx) ile loş stüdyolarda ve toplantı odalarında bile net, düşük gürültülü görüntüler çekebilir.

Pürüzsüz ve sessiz

Kayıtlama/Emme/Yakınlaştırma (PTZ) çalışması

Çekimleri doğru biçimde yeniden kadrırlayın veya hareketli nesneleri pürüzsüz, hızlı uzaktan kumandalı kayıtlama, emme ve yakınlaştırma ilemleriyle izleyin. Ayrıca hassas, titreşmeyen düşük hızlı kamera hareketleri için yavaş kayıtlama/emme modu da bulunur. Neredeyse tamamen sessiz çalışması bu kamerayı yayın stüdyolar ve gürültü

konusunda hassas dier ortamlar için ideal klar.

Daha stabil görüntüler

Dahili görüntü sabitleme özelli, kamerann harekete ve titreime maruz kald durumlarda daha net, daha sabit görüntüleri garanti eder.

Esnek kurulum

BRC-H900, tüm kurulum ortamlarında otomatik olarak doru çkyönünü salayan "Görüntü Çevirme" ileviyle tavan, masa üstü veya tripod balants için ayn derecede uygundur. Tavan braketi dahildir.

Uzaktan kullanm

Yatay kaydrma/eme/yaknlatrma ve dier kamera ayarlar birlikte verilen IR Remote Commander veya birden çok kameray kontrol edebilen istee bal RM-BR300 Uzaktan Kumanda Birimi ile kontrol edilebilir.

stee bal IP kontrolü

112 BRC-H900 kameraya kadar olan yüksek ölçekli sistemler, standart IP alar üzerinden kontrol edilebilir. Bunun için istee bal BRBK-IP10 IP uzaktan kumanda kart ve RM-IP10 uzaktan kumandann eklenmesi gerekir.

Çok yönlü video çklar

HD/SD-SDI, komponent ve kompozit Y/C dahil olmak üzere çeitli video çklar profesyonel yayn ve AV ortamlar için ekstra kurulum esneklii salar.

Çok çeitli geniletme seçenekleri

Kamera; BRBK-HSD2 (HD/SD-SDI çk), BRBK-SA1 (Analog SD çk), BRBK-SF1 (HD optik çoklayc) ve BRBK-IP10 (IP kumanda) gibi istee bal aksesuar kartlarıyla yaplandrabilir. Uzak mesafelerden kullanm için BRU-SF10HD optik çoklayc birimi ve CCFC-S200 fiber optik kablo da mevcuttur.

Ön ve arka uyar sinyali lambalar

Canlı yayın kullanılm için ideal olan BRC-H900, kamera gövdesinin ön ve arka tarafında çift uyar sinyali lambasına sahiptir. Ön uyar sinyali lambasının parlaklığı iki adımda ayarlanabilir.

Specifications

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2 tipi Exmor CMOS x3
Görüntü Sensörü (Etkin Piksel Sayı)	2,07 Megapiksel x3
Görüntü Sensörü (Toplam Piksel Sayı)	Yaklaşık 3,01 Megapiksel
Sinyal Sistemi	60 Hz: 1080/59,94i, 720/59,94P, NTSC 50 Hz: 1080/50i, 720/50P, PAL
Hassasiyet	F10
Minimum Aydınlatma (50 IRE)	4 lx (50 IRE, F1,9, +24 dB)
Yatay Çözünürlük	>1000 TV satır (HD-SDI çıkışında)
S/G Oran	50 dB

Kazanç	Otomatik/Manuel (-3 dB - +24 dB)
Enstantane Hz	1/8000 sn - 1/60 sn veya 1/8000 sn - 1/50 sn
Pozlama Kontrolü	Otomatik, Manuel, Öncelik modu (enstantane öncelii, iris öncelii), Arka k, Spot
Renkli AE ilevi	Hayr
Beyaz Dengesi	Otomatik/ç Mekan/D Mekan/Tek basma/Manuel
Optik Yakınlatrma	14x
Digital Zoom	-
Odaklama Sistemi	Auto/Manual
Yatay Görüntüleme Açs	59,6° (Geni uç)
Odak Uzakl	f=5,8 mm - 81,2 mm F1,9 (Geni), F2,8 (Tele)
Minimum Nesne Mesafesi	300 mm (Geni), 800 mm (Tele)
Yatay Kaydrma/Eme	Yatay Kaydrma: $\pm 170^\circ$

Açs Eme: +90°/-30°

Yatay
Kaydırma/Eme Yatay Kaydırma: 0,22° - 60°/sn
Hz Eme: 0,22° - 60°/sn

Ön Ayar Konumu 16

Kamera Özellikleri

Otomatik ICR Hayr

Geni D Hayr

Görüntü
Sabitleme Evet

Image Flip Açma/Kapatma

ND Filtresi Hayr

Renk
Kazanc Hayr

Renk Tonu Hayr

Renk Matrisi AÇMA/KAPATMA

Renk
Ayrnts AÇMA/KAPATMA

Cilt Tonu
Detay Hayr

Gama	STD1/STD2/STD3/STD4/CINE1/CINE2/CINE3/CINE4
Gama Seviyesi	-99 - 0 - +99
Siyah	-99 - 0 - +99
Siyah Gama	-99 - 0 - +99
Dirsek Noktas	50 - 90 - 109
Dirsek Eimi	-99 - 0 - +99
Dirsek Doyum Seviyesi	0 - 50 - 99
Otomatik Odaklama Yardmlevi	Hayr
Titreme ptali	Açma/Kapatma
Siyah Beyaz	Hayr
Renk Çubuu	Açma/Kapatma

HD Video Çık	HD/SD-SDI (deitirilebilir) Komponent (Y/Pb/Pr) veya RGB, HD, VD ya da SYNC
SD Video Çık	Kompozit, Y/C
Kamera Kontrol Arabirimi	RS-232C/RS-422 (VISCA)
Harici Senkron Giriş	Evet
Genel	
Güç Gereksinimleri	DC 10,8 V - 13,2 V
Güç Tüketimi	Maks. 28,8 W (istee bal kartlar olmadan)
Çalma sıcaklık	0°C - 40°C 32°F - 104°F
Depolama Sıcaklık	-20°C - +60°C -4°F - +140°F
Boyutlar (G x Y x D) *1	198 x 260 x 238 mm 7 7/8 x 10 1/4 x 9 3/8 inç
Arlık	5,0 kg 11 lb 0,37 oz
istee Bal Kart Yuvalar	Evet

Gövde Rengi	Gümü
Tripod için Vida Delii Büyüklüü	Φ5 mm, derinlik 5 mm
Monte Edilebilir Aç	< ±15°
Tavan Ask Aparat	Evet
Aksesuar yelpazesi	IR Uzaktan Kumanda Birimi (1) AC güç adaptörü (1) AC güç kablosu (1) RS-422 konnektör prizi (1) Tavan braketleri (2) Tel halat (1) Vidalar (M3 x 8) (7) Vidalar (M4 x 8) (1) Kullanma talimatları (1)
*1	Boyut deerleri yaklak deerlerdir.

Related products



NXL-IP55

IP canlı üretim birimi



AWS-750

Anycast Touch
tanabilir canlı
içerik üretim cihaz



CNA-1

Kamera kontrol a
adaptörü



HZC- BRCN1

BRC-H900 boyama
parametrelerini RCP-
1500/1530'dan kontrol
etmek için CNA-1
yazılım



RCP-1500

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabinde 4 ünite.



RCP-1530

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli. 19 inç EIA kabinde 5 ünite.



RCP-3100

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli. 19 inç EIA kabinde 5 ünite.



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras



HXC-P70

Dorudan fiber optik kablo balantsna sahip uygun maliyetli üç 2/3 inç Exmor CMOS sensörlü Full HD/SD kompakt sistem kameras

Gallery

