

## BVM-HX1710

16,5 inç 4K TRIMASTER HX™  
Profesyonel Master Monitör



4K

SR Live  
for HDR

HDR

## Specifications

## Görüntü Performans

Panel	· $\alpha$ -Si TFT Active Matrix LCD
Görüntü Boyutu (diyagonal)	16,5 inç (420,3 mm)
Efektif Görüntü Boyutu (Y x D)	366,3 x 206,1 mm (14 1/2 x 8 1/8 inç)
Panel Çözünürlüü (Y x D)	3840 x 2160 piksel
Görüntü oran	16:9
Piksel Verimliliği	%99,99
Ekran Renkleri	1,07 milyar
Panel Kare Hz	96 Hz / 100 Hz / 120 Hz (96 Hz ve 120 Hz, 1/1,001 kare hzlaryla da uyumludur)

Görüntüleme Açs (Panel Özelli)	89°/89°/89°/89° (yukar/aa/sol/sa kontrast > 10:1)
Normal Tarama	%0 tarama
Az tarama	%3 az tarama
Renk Scakl	D50, D60, D65, D93, DCI*1 ve kullanc 1-10 (5.000 K – 10.000 K ayarlanabilir), DCI XYZ
Parlaklk	3000 cd/m2 (tipik)*2 700 cd/m2 (tipik)*3
Renk Alan (Renk Gam)	ITU-R BT.2020*4, ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, DCI-P3*4, S- Gamut3*4, S-Gamut3.Cine*4
letim Matrisi	ITU-R BT.2020 (Sürekli olmayan parlaklk desteklenir ), ITU-R BT.709
EOTF	2.2, 2.4, 2.6, CRT, 2.4 (HDR), S-Log3, S-Log3 (Live HDR), SMPTE ST 2084, ITU-BT.2100 (HLG)
Isnma Süresi	Yaklak 30 dakika stikrarl görüntü kalitesi salamak için monitörü açn ve 30 dakikadan fazla bu ekilde brakn.

## Giri

SDI (12G/6G/3G/HD-SDI) BNC (x2), (3G/HD-SDI) BNC (x2), Giri direnci: 75  $\Omega$  dengesiz

HDMI Girii HDMI (HDCP2.3/1.4) (x1)

Paralel Uzaktan Kumanda RJ-45 8 pinli (x1) (Sabit pin atamas)

Seri Uzaktan Kumanda (LAN) Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45 (x1)

USB Girii USB (USB2.0) konnektörü (x1)

## Çık

Gelimi Monitör Çık (12G/6G/3G/HD-SDI) BNC (x1), Çık direnci: 75  $\Omega$  dengesiz \*5

SDI Çık (12G/6G/3G/HD-SDI) BNC (x2), (3G/HD-SDI) BNC (x2), Çık direnci: 75  $\Omega$  dengesiz

## Genel

Güç Gereksinimi AC 100 V - 240 V, TBA A - TBA A, 50/60 Hz

Yaklak TBA W (maks.)

Güç Tüketimi	Kapal modda 0,3 W (Güç anahtar kapalyken)
Kapal Mod Etkin	Yaklak 60 Dakika Sonra
Çalma Sıcaklık	0°C - 35°C (32°F - 95°F) Önerilir: 20°C - 30°C (68°F - 86°F)
Çalma Nemi	%30 - %85 (youmasz)
Çalma Basıncı	700 hPa - 1060 hPa
Boyutlar (G x Y x D)	TBA x TBA x TBA mm (TBA x TBA x TBA inç)
Arlık Yaklak	TBA Kg (TBA lb TBA oz)
Birlikte Verilen Aksesuarlar	AC güç kablosu (1)AC fi tutucu (1)Bu Üniteyi Kullanmadan Önce (1)

## Notlar

\*1 DCI: x= 0,314, y= 0,351

Bu parlaklık değeri, %10 beyaz pencere ile D65'te (x, y = 0,3127, 0,329) tipik bir deerdir. Bu değer garanti edilmez. Tamir edilemeyecek panel hasarını önlemek için, toplam akım miktarı veya ekran

scakl BVM-HX1710'un maksimum kapasitesini aarsa otomatik parlaklk snrlayc etkinletirilir.

\*3

Panel özelli (tümü beyaz sinyal). Bu parlaklk deer D65'te tipik bir deerdir (x, y = 0,3127, 0,329) ve garanti edilmez.

\*4

BVM-HX1710, baz renk alanlarn tam olarak kapsamaz.

\*5

stee bal BVML-H10, BVML-S10 veya BVML-T10 opsiyonel lisanslardan biri gereklidir.

## Related products



### **BVMK-R10**

Monitör Kontrol Birimi



### **FWD-55A95L**

Google TV'li 55 inç Sony BRAVIA OLED 4K HDR Ekran, 3 yllk PrimeSupport ile birlikte geliyor



### **BVML-F10**

BVM-HX3110/HX1710/HX1710N için hzl yant lisans



### **BVML-H10**

BVM-HX3110/HX1710/HX1710N için HDR-SDR dönütürme lisans



## **BVML-T10**

BVM-  
HX3110/HX1710/HX1710N  
için 3D LUT çk  
lisans

## **BVML-S10**

BVM-  
HX3110/HX1710/HX1710N  
için 3D LUT özelliine  
sahip sinyal  
dönütürme  
çk lisans

## Gallery

