

CA-4000

4K fiber iletim kamera adaptörü



Overview

PMW-F55 Super 35 mm 4K CMOS sensör kamera için 4K fiber iletim kamera adaptörü

CA4000 4K fiber iletim kamera adaptörü, spor, konser ve canlı stüdyo programlar gibi canlı etkinlikler için Super 35mm 4K sunarak canlı 4K çekime olanak sağlar. PMW-F55'in balant arabirimine takılan CA4000 adaptör ile Super 35mm 4K CMOS sensörlü kamera, Yüksek Kare Hz (HFR) özelliklerine ve yenilikçi HD kesim ilemi sunan 4K Canlı sistem kamerasına dönüşür.

HDC Serisi kamera müterileri için 4K'ya geçi yolu

4K Canlı sistemi, geçerli HDC Serisi sistem kameralar ile aynı Uzaktan Kumanda Panelleri (RCP'ler) ve Ana Kurulum Üniteleri (MSU'lar) ile birlikte çalışır ve müterilere geleceğe dönük bir geçi yolu sunar. Sistem standart SMPTE fiber kablolarla 2000 m'ye kadar mesafede çalışır.

HDCU-2000/2500 CCU kullanımlarını destekler

CA4000, BPU4000 Taban Band Lemci Birimi ile çalışarak PMW-F55 kameradan 4K sinyalleri yönlendirir. BPU4000 sayesinde, 4K/HD görüntü HDC Serisi sistem kameralarla

neredeysse ayndır ve HDCU2000/2500 Kamera Kontrol Birimi (CCU) ilemine olanak salar.

Features

PMW-F55 16 bit 4K RAW kamera balants

PMW-F55'in balant arabirimine taklan CA4000 adaptör ile Super 35mm 4K CMOS sensörlü kamera, 4K Canl sistem kamerasna dönür.

2000 m'ye kadar 4K fiber iletim

4K Canl sistem standart SMPTE fiber kablolarla 2000 m'ye kadar mesafede çalır.

HDCU-2000/2500 CCU kullanmn destekler

CA4000, BPU4000 Taban Band lemci Birimi ile çalarak PMW-F55 kameradan 4K sinyalleri yönlendirir. BPU4000 sayesinde, 4K/HD görüntü HDC Serisi sistem kameralarla neredeysse ayndır ve HDCU2000/2500 Kamera Kontrol Birimi (CCU) ilemine olanak salar.

Yüksek Kare Hz kaytlar

Kamera 1080/50 p'de saniyede 240 kareye kadar Yüksek kare hızında (HFR) kayda izin verir

HD kesme ilevsellii

Gerçek zamanlı olarak 4K resimden Full HD resmi kesip alarak kameranın sabit bir kamera konumunda olmasının ve operatörün serbestçe hareketi geni bir eilde görüntüleyerek bir alanı yönetmen tarafından seçilmesini salamak mümkündür.


HDC-2500 kamerayla ayn arabirimler

CA4000, kamera operatörüne RET, NTERKOM ve MENÜ kontrolü gibi, HDC-2500 ile ayn arabirimleri salar.

BPU4000 HDCU-2000/25000 CCU olmadan çalır

BPU4000, HDC-2000/25000 CCU olmadan almasna olarak salayan AC gc zelliine sahiptir. 4K k ve aa dntrlm HD k, BPU4000'den kullanlabılır.

Related products



PWS-4400

4K / HD oklu balant noktal AV depolama birimi



LA-FZB2

B4 montajdan FZ montaja dntren lens yuvas adaptr



PMW-F55

Super 35 mm 4K CMOS sensrl, SxS bellee HD/2K/4K kayt yapan ve 16 bit RAW 2K/4K k sunan kompakt CineAlta kamera



PMW-F5

Super 35 mm 4K CMOS sensrl, SxS bellee HD/2Kon kayt yapan ve 16 bit RAW 2K/4K k sunan kompakt CineAlta kamera



HKCU-SM100

CCU uzatma adaptr



BPU-4500A

IP a tabanlı prodksiyon iin 4K/HD ana bant ilemci birimi

Gallery

