

## CA-FB70

HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için fiber adaptör



### Overview

#### **HXCU-FB70 Kamera Kontrol Birimiyle fiber balant kurulmasn salar**

HXC-D70 stüdyo kameralar ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için CA-FB70 fiber optik adaptör, fiberle HXCU-FB70 Kamera Kontrol Birimine (CCU) balant yapılmasn salar. HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500, CCU ile maksimum 250 metre mesafeye kadar kontrol edilebilir ve Uyar Sinyali, nterkom, Video Dönüü ve Prompter gücü ve sinyalleri iletilebilir.

CA-FB70 veya CA-TX70, PMW-500 ile yapılandırldnda CBK-HD02 gerekir.

CA-FB70 veya CA-TX70, PMW-400/350/320 ile yapılandırldnda CBK-CE01 gerekir.

HXCU-FB70 ile birlikte çalr CA-FB70, HXCU-FB70 Fiber Tip Kamera Kontrol Birimi (CCU) ile sorunsuz ekilde çalr. Ön kontrol paneli varsaylan olarak HXCU-FB70'e taklmtr.

### Features

#### **Optik fiber balant**

CA-FB70, güç kayna ile 250 m'ye veya tek modlu fiber ve yerel

güç kayna ile 10 km'ye kadar optik fiber balant kullanarak en iyi resim kalitesinin elde edilmesine ve kolay entegrasyon salanmasna yardmc olur.

## **Tüm sinyalleri içeren balant**

CA-FB70, esnek entegrasyonun yan sra Full HD formatnda çalmay tüm sinyalleri (Uyar Sinyali, nterkom, Video Dönüü ve Prompter) içerecek ekilde geniletme olana sunar. CA-FB70/HXCE-FB70 ile HKC-LC01 Lemo tipi fiber konnektör kiti kullanarak Lemo tipi konnektörler istee bal bir alternatif olarak kullanlabılır.

## **Daha fazla esneklik için HXCU-FB70 ve HXCE-FB70 ile birlikte çalr**

HXC-D70 kamera veya PMW-320/350/400/500 video kameralara takl CA-FB70 için güç kayna gerektiinde ya da CA-FB70 ile HXCU-FB70 arasnda uzun mesafeli sinyal iletimi gerektiinde CA-FB70, HXCU-FB70 optik fiber CCU ve HXCE-FB70 güç yükseltme birimi ile sorunsuz bir ekilde çalr.

## Related products



### **HXCU-FB70**

HXC-P70, HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için CA-FB70 adaptöre yönelik fiber CCU



### **CCFN-50**

50 metre optical fibre hybrid cable with opticalCON connector

## Gallery

