

## CA-TX70

HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralara yönelik dijital triaks adaptör



### Genel Bakış

#### **Dijital triaks ile HXCU-TX70 Kamera Kontrol Birimi'ne bağlantı olanağı sağlar**

HXC-D70 stüdyo kameralar ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için CA-TX70 dijital triaks adaptörü, HXCU-TX70 dijital triaks Kamera Kontrol Birimi (CCU) bağlantısına olarak sağlar. CCU ile HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500\*, 14,5 mm kablo ile maksimum 1200 metre ve 8,5 mm kablo ile 600 metre mesafeye kadar kontrol edilebilir ve Uyarı Sinyali, İnterkom, Video Dönüşü ve Prompter gücü ve sinyalleri iletilebilir.

\* CA-FB70 veya CA-TX70, PMW-500 ile yapılandırıldığında CBK-HD02 gereklidir.

\* CA-FB70 veya CA-TX70, PMW-400/350/320 ile yapılandırıldığında CBK-CE01 gereklidir.

#### **HXCU-TX70 ile çalışır**

CA-TX70, HXCU-TX70 dijital triaks Kamera Kontrol Birimi'yle (CCU) sorunsuz şekilde çalışır. HKCU-FP2 isteğe bağlı ön kontrol paneli HXCU-TX70'in üzerine takılabilir.

### Özellikler

#### **Dijital triaks bağlantısı**

CA-TX70, en iyi görüntü kalitesini sağlamaya yardımcı olmanın yanı sıra geleneksel triaks altyapısını kullanarak HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 kameralara 14,5 mm kabloyla maksimum 1200 metre ve 8,5 mm kabloyla 600 metreye kadar kolay entegrasyon sağlar.

#### **Tüm sinyalleri içeren bağlantı**

CA-TX70, kameralara esnek entegrasyonun yanı sıra full HD formatında çalışmayı tüm sinyalleri (Tanımlama Lambası, Dahili Haberleşme, Video Dönüşü ve Prompter) içerecek şekilde genişletme olanağı sunar.

### İlgili ürünler



#### **CCFN-50**

50 metre optical fibre hybrid cable with opticalCON connector



#### **PMW-350L**

Üç adet 2/3 inç tipi Exmor CMOS sensörlü, HD kayıt yapabilen lenssiz XDCAM EX video kamera (ayrıca SD seçen eği)



#### **PMW-350K**

16x yakınlaştırma HD lense sahip, üç adet 2/3 inç tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD kayıt yapabilen kamera (SD seçen eği)



#### **HXC-FB80**

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kamerası



## PMW-320L

Üç 1/2 inç tipi Exmor® CMOS sensörlü, Full HD /SD kayıt yapabilen lenssiz XDCAM EX video kamera



## HXCU-FB70

HXC-P70, HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için CA-FB70 adaptöre yönelik fiber CCU

## Galeri

