

## CAC-12

Ayarlanabilir kamera mikrofon tutucusu



### Overview

#### **Mikrofon kolunun iki eksenli ayarın salar**

Mikrofon yönünün ayarlanmasına olanak verir. ECM-647/678 veya C-74 kondansatörlü mikrofonu kameralara balamak için.

#### **Çoklu kamera uyumlu**

unlarla kullanılabilir: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

### Features

#### **Çoklu kamera uyumlu**

u kameralarla kullanılabilir: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

#### **Çeitli mikrofonlar tutar**

ECM-672 ve C-74 gibi 19 mm çaplı mikrofonlar için kauçuk adaptör içerir.

### Related products



**HXC-FB80**



**HDLA-**



**HDLA-**

Üç adet 2/3 inç  
Exmor™ CMOS  
sensörlü HD renkli  
stüdyo kameras

**3501**

Büyük Lens Adaptörü

**3505**

Büyük Lens Adaptörü

## Gallery

