

# CBK-3610XS

## VENICE Uzatma Sistemi



### Overview

#### **Görüntü kalitesinden ödün vermeden benzersiz esneklik**

VENICE Uzatma Sistemi (CBK-3610XS); VENICE kamera gövdesi ve görüntü sensörü blokunun, görüntü kalitesinde herhangi bir bozulma olmadan 5,5 m'ye kadar kablolu ekilde ayrılmasn salar.

Kit, bir ön panel kapa, görüntü sensörü blok kasas ve 2,7 m (9 ft) kablo ile ilave olarak 2,7 m (9 ft) uzatma kablosundan oluşur. (VENICE kamera dahil deildir.)

Ayrıca Uzatma Sistemi, lens servo motorlar gibi aksesuarlara güç salamak ve izleme yapmak için bir HD-SDI çık ve bir 24 V çıkı sahiptir. Tüm yüzeylerde bulunan birden çok vida delii, ek aksesuarların takılmasn ve çeitli teçhizatlarla donatılmasn kolaylatır. Uzatma Sistemi, V3 veya daha yüksek ürün yazılımına yükseltile tüm mevcut ve gelecek VENICE kameralarla tamamen uyumludur.

Uzatma Sistemi, 6K görüntüleyici blokuna sahip VENICE ve VENICE 2 kamera sistemleriyle tam uyumludur. 8K görüntüleyici blokunu destekleyecek yeni bir kitin ileride piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

## Features

**Gelimi hareket ve manevra kabiliyeti**

Kamera gövdesi ve görüntü sensörü blokunun 5,5 m'ye ayrılabilmesi gimballer, manuel donanmla ve 3D/VR içeriklerinde olduğu gibi özel teçhizatlarla çekim yaparken, helikopter/su alt yuvalarında ve araçlar gibi kapalı alanlarda sahne çekimi sırasında olağanüstü esneklik sağlar. PL mount ile sadece 1,9 kg (4 lb) ve E-mount ile 1,4 kg (3 lb) ağırlığındaki ayrı görüntü bloku üstün çekim esnekliği sunar.

**Ödün vermeyen görüntü kalitesi**

CBK-3610XS ile çekim yaparken görüntü kalitesinde bozulma olmaz. Her standart 2,7 m ayırma ile çekim yapıyor, ister maksimum 5,5 m ayırma için uzatma kablosu kullanıyor olun, görüntü kalitesinin standart yapılandırılmalı VENICE ile yapılan çekimle aynı olacandan emin olabilirsiniz.

**Gelimi Özellikler**

CBK-3610XS, yerleik 8 adet cam ND filtre sistemi, Dual Base ISO ve daha birçok gibi VENICE tarafından sunulan gelimi özellikler için tam kullanım imkanı sunar.

## Specifications

## Genel

Güç Tüketimi	Yaklaşık 2,4 W (2,7 m uzatmayla) Yaklaşık 3,9 W (5,5 m uzatmayla)
--------------	--

Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
-------------------	---------------------------

Depolama	
----------	--

Scakl -20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)

Arlk

CBK-3610XS

Yaklak 2,9 kg (6 lb 6,3 oz)  
(birlikte verilen aksesuarlar hariç)

CBK-3610XS'ye  
Yüklenecek  
Görüntüleme Bloku

PL Mount ile: Yaklak 1,9 kg (4  
lb 3,0 oz)  
E Mount ile: Yaklak 1,4 kg (3 lb  
1,4 oz)

Giri/Çk  
Konnektörleri

24 V Giri konnektörü (Fischer 3  
pinli) (1)  
24 V Çk konnektörü (Fischer  
3 pinli) (1)  
MONTÖR Giri konnektörü  
(BNC tipi) (1)  
MONTÖR Çk konnektörü  
(BNC tipi) (1)

Related  
products



**CBK-  
3620XS**

VENICE Uzatma  
Sistemi 2

## Gallery

