

# CBK-55BK

PMW-F55 ve PMW-F5 CineAlta kameralar için EFP tarzında takviye kiti



## Genel Bakış

PMW-F55 ve PMW-F5 CineAlta kameraların tek kişi tarafından kullanılabilmesini sağlayan CBK-55BK takviye kiti, farklı ihtiyaçlara uygun çekim tarzlarına ulaşmayı kolaylaştırırken geleneksel omuz tipi video kameraların tanıdık, kullanımı kolay arabirim özelliklerini korur.

Ergonomik tasarım tüm lenslerle kullanılabilir, ayarlanabilir omuz yastığı vardır ve ön blok kontrol imkanı sunar.

DWX Serisi DWR-S02D 2 kanallı dijital kablosuz alıcı için takılabilir birim seçeneği sağlar.

## Özellikler

Omuz yastığı 33 mm ayar aralığına sahiptir. Tüm kontrol düğmelerinin bulunduğu ön blok 37 mm ayar aralığına sahiptir.

Takviye kiti ayrıca 2K çözünürlükte 240 fps'ye kadar 2K/4K 16 bit RAW kayıt için AXS-R5'i destekler.

Pil adaptöründe DC girişi, Hirose 1,8 A DC çıkışı ve D-TAP 4,17 A (50 W) DC çıkışı\* bulunur.

\* AXS-R5 kullanılırken D-TAP DC çıkışı kullanılamaz.

Takviye kitinin kolay takılır/sökülür mekanizması sayesinde PMW-F55/F5'i orijinal tarzda veya tam omuz tipi kamera olarak kullanabilir, böylece çekim tarzınızda daha esnek olabilirsiniz.

Takviye kitinin ses bölümü ve arka tarafta bulunan giriş/çıkış bölümü kablosuz ses desteği sunar. Tanıdık tasarım ana yayın video kameralarıyla ortaktır.

LA-FZB1 veya LA-FZB2\* ile standart PL lenslerin veya yaygın B4 2/3 inç yayın lenslerinin kullanımı, çok çeşitli uygulamalara uygundur.

\* LA-FZB2 kullanılırken kamerayla birlikte verilen orijinal kol kullanılmalıdır.

Yeni ve geliştirilmiş kolda mikrofon tutucu ve vizör kablosu koruması bulunur. Kol ayrıca gövdenin üst kısmındaki fan girişini yağmurdan ve tozdan korur. Kola USB bağlantısı gerekmeden CBK-WA100 kablosuz adaptör takılabilir.

Takviye kitinin takılabilir ses birimi seçeneği ve arka tarafta bulunan giriş/çıkış bölümü DWX kablosuz ses alıcısı desteği sunar. Ayrıca tanıtık bir ana yayın video kameraları tasarımına sahiptir. Bu takılabilir alıcı, birkaç DWX serisi iletici ile sorunsuz bir şekilde çalışarak tamamıyla dijital sesli iş akışı sağlar.

## İlgili ürünler



### **URX-S03D**

UWP-D iki kanallı yuvalı alıcı

## Galeri

