

CBK-DL1

Omuz ve El Tipi Video Kameralar
çin USB Geniletme Adaptörü



Overview

CBK-DL1; DC 12V giri ve çk terminaline sahip olan ve bir video kamera veya baka bir harici kaynak üzerinden güç beslemesi yaplabilen bir USB arabirim geniletme adaptörüdür. Geçerli kameralar üzerindeki USB konnektörlerinin saysn iki katna çkararak ek a ilevleri sunuyor. A özellikleri arasnda kili Balant QoS Ak*, Content Browser Mobile ile FTP aktarm** ve daha birçok özellik bulunuyor.

* Hücresel kili Balant ilevini XDCAM air ile birlikte kullanmak istiyorsanz, istee bal lisans hakkında bilgi almak için Sony sat temsilcinizle iletiime geçin. XDCAM air'in satta olmad ülkelerde, etkin istee bal lisansla, dorudan tesis a RX istasyonlar PWS-100RX1, PWS-110RX1 ve PWS-110RX1A'ya ak salamak mümkündür.

** FTP aktarm için tek bir hücresel balant kullanlr.

CBK-DL1'in hücresel modem veya USB kablosuz LAN modülü içermediini lütfen unutmayn. Veri iletiimi için tayc kullanm anlamas gereklidir. Önerilen hücresel modemler için lütfen Sony sat temsilcinizle iletiime geçin.

Önerilen uyumlu video kameralar arasnda PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 ve PXW-Z280 yer almaktadır.

CBK-DL1; PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 ve PMW-320 gibi dier Sony

omuz tipi ürünlerle çalan istee bal a adaptörü CBK-WA100 ve CBK-WA101 ile birlikte kullanılabilir. CBK-DL1, omuz tipi video kameralar için balama parças ile birlikte temin edilir ve montaj aksesuarlar satın almaya gerek yoktur.

PXW-Z280, PXW-Z190 ve PXW-X200 gibi el tipi video kameralarda CBK-DL1'i desteklemek için 3. taraf PROTECH balama parçalarına ihtiyaç vardır. Ayrıca PXW-Z190, a iletimi ilevlerini salamak için istee bal bir CBKZ-SLNW1 A Lisansnn kurulumunu gerektirmektedir.

Specifications

Genel	
Besleme gerilimi	11 V ila 17 V DC
Güç tüketimi	Yaklak 1,3 W
Çalma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Çalma nemi	%20 - %90
Saklama sıcaklığı	-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Boyutlar (genilik / yükseklik / derinlik, çıkıntılar hariç)	96 × 133 × 48 mm (3 7/8 × 5 1/4 × 1 15/16 inç)
Yaklak Arlık	180 g (6,3 oz)
	Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeden

deitirilebilir.

Related products



CBK- WA100

Video Kameralar ve Donanmlar için kablosuz adaptör [Mobil a 3G / 4G / LTE /Kablosuz LAN]



CBK- WA101

PMW-400 ve PXW-X320 için kablosuz adaptör [Mobil a 3G / 4G / LTE / Kablosuz LAN]



PWS- 110RX1A

A RX stasyonu

Gallery

