

## CBK-FS7BK

FS7 ve FS7 II için ENG (Elektronik Haber Alma) Stili Destek Kiti



### Overview

CBK-FS7BK Destek Kiti, Sony'nin çr açan PXW-FS7 ve PXW-FS7M2 video kameraları, röportajlar ve belgeseller gibi ENG (Elektronik Haber Alma) uygulamalarında tipik olan omuzda çekime uyarlar.

Bu hepsi bir arada çözüm; gelimi ergonomi, entegre kablosuz ses ve XDCAM air gibi yeni nesil kablosuz i aklar ile sorunsuz entegrasyon için güçlü a özellikleriyle FS7 serisini ENG çalmas için iyiletirir. Birden çok üçüncü ahs parça eklemeye kyasla cazip bir alternatiftir ve ek kablolar azaltıp mükemmel kamera dengesini korur

### Features

#### **Kablosuz ses ve gelimi a özelliklerine sahip uzatma birimi**

Sahada haber prodüksiyonu için ideal olan uzatma birimi, DWR serisi ve URX serisi gibi alclarla uyumluluk için bir kablosuz ses alcs yuvas ekler. Dahili a özelli, Kablosuz LAN veya 4G/LTE balants ile ak ve dosya aktarm salar. kili Balant ile QoS Ak, iki hücresel an çoklanmasyla görüntü kalitesini ve istikrar iyiletirir.

#### **Ek balanabilirlik ve daha uzun çekim süresi**

Kullanm esneklii, çoklu kamera kullanm ve 240 fps'e kadar RAW çk için genlock/zaman kodu arabirimleri ile

iyiletilmiştir. Çekim süresi, Sony BP-GL ve BP-FL serisi pillerle uyumluluk sayesinde uzatılmıştır.

## **Yerleik vizör tasarımı**

Kompakt ve sağlam vizör, mükemmel görünürlük ve güvenilir çalma için Sony omuz tipi video kameralar ile aynı tasarıma ve parçalara sahiptir.

## **Sabit çekim için optimum aralık dengesi**

Omuz plakasında geniş ayar aralığına sahip yeni bir kaydırma mekanizması bulunur ve bu sayede çeşitli E-mount ve B4 lenslerle optimum aralık dengesi sağlanır.

## **Stee bal B4 lens yuvası adaptörü**

Stee bal LA-EB1 Montaj Adaptörü (ayrı olarak satılır), B4 lenslerin FS7 ve FS7 II'ye takılması ve tipik olarak haber üretimlerinde gerektiği gibi, yüksek alan derinliği ile yüksek yakınlaştırma oranlarında çekim yapılmasını sağlar. Böylece yayıncılar ve kira şirketleri, B4 ve E-mount lenslerinin kullanımını en üst düzeye çıkarabilir ve tek bir kameradan hem yüksek hem de düşük DoF ile çekim yapabilir.

Related  
products



### **LA-EB1**

FX9, FS7 ve FS7II B4  
lens yuvası  
adaptörü

## Gallery

