

CBK-RPU7

HEVC 4K/HD uzaktan
prodüksiyon ünitesi



Overview

HEVC 4K/HD Uzaktan Prodüksiyon ile Canl Prodüksiyonunuzu Gelitirin

Kameraya bal olan ve tanabilir 5G* video iletimi cihaz görevi gören CBK-RPU7, esnek ve etkili bir ekilde içerik olutmaya yardımcı olarak kablosuz ve uzaktan prodüksiyon imkân sağlar. Sony'nin çözüm, ürün, hizmet ve i ortaklarından oluşan ekosistemi Networked Live aracıyla yüksek hızla balantlı (5G* gibi) güçlendirin ve yüksek kaliteli görev açısından kritik canlı prodüksiyonlarda kaynaklarınızdan tam olarak yararlanın. *5G kullanıma dair daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın. 5G iletimi için 5G cihaz (ör. 5G mobil cihaz) gereklidir.

Networked Live hakkında daha fazla bilgi >
(https://pro.sony/en_GB/live-production/networked-live)

Features

5G* Balantıyla Verimli Bir ekilde Çalışın

5G'nin* dünya çapında yaygınlaşmasıyla birlikte daha büyük hacimli verileri düşük gecikme süresi ve yüksek stabilite ile aktarma becerisi de kolaylıyor. Mevcut bant genişliğini en verimli şekilde kullanmak yüksek kaliteli canlı prodüksiyon

için kritik öneme sahiptir. 5G* balantsyla birlikte CBK-RPU7, NXL-ME80'i alc olarak kullanarak uzaktaki ekipleri stüdyolara ve canl prodüksiyon ortamlama balamak için sorunsuz bir i ak salar.

*5G kullanmna dair daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki sat irketine dann. 5G iletimi için 5G cihazlar (ör. 5G mobil cihaz) gereklidir.

Networked Live hakkında daha fazla bilgi >
(https://pro.sony/en_GB/live-production/networked-live)

Snfnn En yisi Görüntü Kalitesini ve Dük Gecikme Performansn Deneyimleyin

Sony'nin gelitirilm codec çipi kullanldnda canl yayn kalitesi ile gecikme süresinin artmas tarihe karyor. Böylece kablosuz kameralar kablolu kameralara benzer bir performansa sahip oluyor. Artan datm esnekliyle birlikte CBK-RPU7'nin en yeni Sony kameralarla birlikte kullanlmas, konumdan bamsz olarak en yüksek kalitedeki prodüksiyonlarn oluturulmasna olanak tanyor.

CBK-RPU7, HD'den 4K 60p/50p 10 bit HDR iletimine kadar çok çeitli formatlar destekleyerek en yüksek seviyede canl prodüksiyon için çeitli kameralarla eletirme imkân tanyor. Spor prodüksiyonunu desteklemenin yanında DCI 4K, 24p'yi de destekliyor. Dolaysyla sinema ve sanal prodüksiyonun uzaktan izlenmesi için uygundur.

Uzaktan Canl Çalmalarnz Kolaylatrn

CBK-RPU7, yalnızca en son HEVC kodlamas yeniliklerini desteklemekle kalmyor ayn zamanda operatörler uzak konumlardayken güvenilir çalma imkân salamak için bir dizi özellik sunuyor. Çift yönlü balant; uyar sinyali, dönü videosu ve robot kamera kumandas için veri iletimi gibi

özellikleri mümkün olacaktır*

* Dönü/Uyar Sinyali/Uzaktan kumanda gelecekte desteklenecektir

Specifications

Genel teknik özellikler

Arlık	Yaklaşık 850 g (1 lb 14,0 oz) (sadece birim)
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 105 mm × 135 mm × 75 mm (4 1/4 inç × 5 3/8 inç × 3 inç) (çıkıntılar hariç)
Güç Gereksinimleri	DC 11 V - 17 V
Güç tüketimi	Nominal güç tüketimi: Yaklaşık 25 W (3840 × 2160/59,94p ak srasında) Maksimum güç tüketimi: Yaklaşık 60 W (3840 × 2160/59,94p ak sırasında, USB 1,5 A x 3)
Çalma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Saklama sıcaklığı	-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Kesintisiz çalışma	Yaklaşık 3 saat 30 dakika (BP-

süresi GL95B'yi kullanırken)

Giri/Çık

SDI*1 SDI 1, SDI 4 BNC tipi, 12G/6G/3G (Level-A)/1.5G GR/ÇIKI
SDI 2, SDI 3 BNC tipi, 3G (Level-A)/1.5G GR/ÇIKI

Ekran

Ekran 1,3 inç OLED, 128 x 128 piksel

Dier ilev

Ethernet RJ-45 tipi, LED'li (x1)

Uzaktan *2 8 pimli

USB USB 3.0 A tipi 1,5 A (x3)

DC GR XLR tipi , 4 pinli, erkek

Birlikte verilen aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar Rot parçası (1)
Kamera balant parçası (1)
Omuz çantası (1)
Kablo tespit çengeli (1)

Kullanm Öncesi (1)

Garanti (1)

Altgen vidalar (4)

Notlar

*1

SDI Çık 1.0 yazılım sürümünde desteklenmez

*2

Uzaktan kumanda ilevi 1.0 yazılım sürümünde desteklenmez

Related products



AC-DN10A

AC Adaptörü/arj Cihaz



BP-GL95B

98 Wh kapasiteli lityum iyon pil takım



NXL-ME80

LAN/WAN Media Edge lensi



PXW-Z280

4K 50p/60p kayıt kapasiteli 1/2 tipi 3CMOS, 12G-SDI, kilitli Hücresel özellikli, 17x yakınlatma lensi, gelişmiş Yüz Algılama AF özellikleri sunan dünyanın ilk 4K EI Tipi Video Kamerası

Gallery

