

CBK-WA02

5 GHz/2,4 GHz Kablosuz LAN
Adaptörü



Overview

Ak ve uygulama aktarma için Kablosuz LAN Adaptörü

CBK-WA02 Kablosuz LAN adaptörü, belirli Sony video kameralar ile aynı adaki diğer cihazlar arasında kablosuz veri aktarmalar.

Kit iki birimden oluşur: CBK-WA02 Kablosuz LAN Adaptörü ve CBK-NA1E 3G/4G/LTE bağlantı için modem eklentisi

Bu kit, kablosuz LAN anda çalışmayla uyumlu olan ve uygun ürün yazılımına sahip olan PXW-X500, PXW-X200 ve PXW-X180 gibi video kameralarla kullanılmak için tasarlanmıştır.

CBK-WA02 ayrıca V2.0 veya daha yüksek ürün yazılımı kurulu olan kablosuz adaptörler CBK-WA100 ve CBK-WA101 ile uyumludur.

Çift bantlı kablosuz adaptörü, değiştirilebilir 2,4 veya 5 GHz frekanslarında aktarmalar yapar.

A Modülü Geniletme Adaptörü CBK-NA1E, 3G/4G/LTE modemini belirlenmiş video kameralara bağlanmasına yardımcı olur

Kablo uzunluğu PXW-X500, PXW-X200 ve PXW-X180 video

kameralar için optimize edilmiştir.

Daha iyi sinyal iletimi için 3G/4G dongle ile Wi-Fi® adaptör birbiriyle uyumludur

Bu modül, 1/4 inç aksesuar yuvas kullanılarak takılır

Specifications

Teknik Özellikler

Arlık	Yaklaşık 20 g
Boyutlar (G x Y x D)	25,5 x 11,0 x 81,0 mm
Güç Gereksinimleri	DC 5 V
Güç Tüketimi	2,5 W
Çalışma sıcaklığı	0 - +40°C +32 - +104°F
Çalışma Nemi	%20 - %90
Standartlarla uyumluluk	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Güvenlik	64/128 bit: WEP, WPA/WPA2
	ABD/Kanada: 2,400 GHz – 2,473 GHz, 5,150 GHz – 5,350 GHz, 5,470 GHz – 5,585 GHz, 5,655 GHz – 5,725 GHz, 5,725 GHz – 5,850 GHz

Frekans	Avrupa: 2,400 GHz – 2,483 GHz, 5,150 GHz – 5,350 GHz, 5,470 GHz – 5,725 GHz, 5,730 GHz – 5,850 GHz Çin: 2,400 GHz–2,483 GHz, 5,150 GHz–5,350 GHz Japonya: 2,400 GHz ~ 2,483 GHz、 5,150 GHz ~ 5,350 GHz、 5,470 GHz ~ 5,725 GHz
Veri hızı (standart değer)*	Maks. 866 Mb/sn (IEEE802.11ac) Maks. 300 Mb/sn (IEEE802.11n) Maks. 54 Mb/sn (IEEE802.11a, IEEE802.11g) Maks. 11 Mb/sn (IEEE802.11b)
Ana Bilgisayar Arabirimi	USB 2.0 Tip A
Aksesuar yelpazesi	A Modülü Geniletme Adaptörü CBK-NA1E Kurulum Klavuzu Garanti WEEE Direktifi belgesi RoHS Direktifi belgesi

Related products



CBK- WA100

Video Kameralar ve Donanımlar için kablosuz adaptör [Mobil a 3G / 4G / LTE /Kablosuz LAN]



CBK- WA101

PMW-400 ve PXW-X320 için kablosuz adaptör [Mobil a 3G / 4G / LTE / Kablosuz LAN]

Gallery

