

CBK-WA100

Video Kameralar ve
Donanmlar için kablosuz
adaptör [Mobil a 3G / 4G / LTE
/Kablosuz LAN]



Overview

çeriin kablosuz a üzerinden kolayca iletilmesini sağlayarak ENG i akn önemli oranda hızlandır

CBK-WA100 adaptörü kameraya dorudan balanır ve XAVC proxy dosyaların oluturulmasını sağlayarak adaptördeki SD karta kaydeder. Bu işlemden sonra CBK-WA100, proxy içeriğini ve orijinal yüksek çözünürlüklü içeriği 3G/4G/LTE/kablosuz LAN aracılığıyla* bir yayın istasyonuna, şirket içi sunucuya veya XDCAM air gibi bir bulut ortamına yükleyebilir veya (modele bal olarak) QoS Canlı Ak yapabilir.

Uyumluluk bilgileri

CBK-WA100, HD-SDI çık ve 12V DC (Hirose 4 pimli çık) bulunan tüm video kameralar/cihazlarla uyumludur. Aadaki ürünlerle kullanılm önerilir (lütfen donanmlar için USB arabirimi eklenmesi gerektiğini unutmayın).

PMW-50, PMW-RX50, PMW-100, PMW-150, PMW-200, PMW-300, PMW-400, PMW-500. PDW-850, PXW-FS7, PXW-FS7M2.

Canlı ak, ürüne ve ürün yazılım sürümüne baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ürün sayfalarına bakın.

Tablet veya akll telefonla kablosuz LAN üzerinden kontrol

CBK-WA100, kablosuz LAN balantsn destekledee için tabletlerle veya akll telefonlarla etkileime girebilir ve Sony'nin Content Browser Mobile uygulamasıyla bu cihazlar tarafından kontrol edilebilir. XDCAM video kameraların bu balanabilirlik özelli sayesinde video kameray monitöre balama zorunluluu olmadan kullanclar mobil cihazlardan kameray uzaktan kontrol edebilir ve içeriini inceleyebilirler.

*Kablosuz iletim için kablosuz LAN/3G/4G/LTE donanm kilitleri gerekir. Kablosuz LAN donanm kilidi olarak Sony "IFU-WLM3", 2,4 GHz kablosuz LAN donanm kilidi veya CBK-WA02 (2,4 GHz ve 5 GHz) kullanılabilir. Hücresel Modem donanm kilidi içinse önerilen model taycya bal olarak ülkeden ülkeye deiiklik göstermektedir.

Specifications

Genel Teknik Özellikler

Arlık	Yaklak 220 g
Boyutlar (G x Y x D)	Projeksiyonsuz 84 x 95 x 30 mm
Güç Gereksinimleri	DC 12 V
Güç Tüketimi	4,5 W (harici USB aygtlar dnda)
Çalma sıcaklık	0 - +40°C +32 - +104°F

Proxy Format (Video)	XAVC Proxy (AVC/H.264 Ana Profil, 4:2:0 Uzun GOP) - 1920x1080 9M (VBR) / 6M (VBR) - 1280x720, 9M (VBR) - 640x360, 3M (VBR) - 480x270, 1M (VBR) / 0,5M (VBR)
Proxy Format (Ses)	Stereo için AAC-LC, 2 kanal, 128 kb/sn
DC Girii	4 pim (erkek)
HD-SDI Girii	BNC (x1)
USB	Video kamera için B tipi mini USB cihaz (x1) Kablosuz LAN USB cihaz ve 3G/4G/LTE modem için A tipi ana bilgisayar (x2)
Kayt Ortam (*1)	SD Kart Yuvas (x1)
Aksesuar yelpazesi	Braket (2) Yastk (1) Koruyucu Braket (1) Ped (2) DC Güç Kablosu (1) BNC kablosu (1) USB Kablosu (1) Vida (5) CD-ROM (Kullanm Klavuzunu içerir) (1)

	Kurulum klavuzu (1) Bu Birimi Kullanmadan Önce (1) (*3) Garanti (1) Kablo Tüpü (1) (*4) Kablo Kelepçesi (5) (*4) Kanca ve kablo tutucu (2) (*4)
(*1)	SDXC bellek kart (Hz Snf: 4 veya üstü) SDHC bellek kart (Hz Snf: 4 veya üstü)
(*3)	Üç sayfa kat.
(*4)	Sabitleme Parçalar, gerektiinde kullann.

Kablosuz Adaptör paketinde bulunmayan öeler

USB donanm kilidi (*2)	Kablosuz balant kullanyorsanz Kablosuz LAN USB Cihaz (IEEE 802.11b/g/n uyumlu) veya 3G/4G/LTE Modem kullanmanz gerekir. Sony Ürünü Kablosuz LAN USB Cihaz IFU-WLM3 (2,4 GHz) veya CBK-WA02 (2,4 GHz ve 5 GHz)
---------------------------	--

	önerilir.
Akıllı Telefon veya Tablet	çerik akın görüntülemek için bir terminal (akıllı telefon veya tablet) ve bir uygulama yazılım (Content Browser Mobile) gerekir.
Uygulama Yazılım (Content Browser Mobile)	Akıllı telefon veya tabletle kullanılmak için uygulama yazılım.
SD medya	(*1) ile uyumlu bir ortam gerekir
Dier	Dosya aktarırken şirket içi sunucuya ya da Sony'nin önerilen bulut hizmetine bağlanmak için yukarıda bahsedilenlerin dışında bir sistem gerekir.
(*2)	Kablosuz LAN/3G/4G/LTE aracılığıyla kullanmak için taşıyıcı sözleşmesi gerekir. USB donanım kilitlerinin erişilebilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir. Dosya Aktarma ilevi için Kablosuz LAN USB Cihaz ve 3G/4G/LTE Modem aynı anda kullanılamaz.

Related products



IFU-WLM3

USB kablosuz LAN modülü



PWS-110RX1

4G/LTE ve Wi-Fi® üzerinden XDCAM kameralar ile canlı akış için aRX stasyonu



CBK-WA02

5 GHz/2,4 GHz Kablosuz LAN Adaptörü



CBK-DL1

Omuz ve El Tipi Video Kameralar için USB Geniletme Adaptörü



PWS-110RX1A

A RX stasyonu

Gallery

