

## CBK-WA101

PMW-400 ve PXW-X320 için  
kablosuz adaptör [Mobil a 3G /  
4G / LTE / Kablosuz LAN]



### Overview

#### **Dorudan PMW-400 / PXW-X320 video kamera gövdesine takılarak kablosuz a üzerinden kolayca içerik iletimi gerçekleştirmeyi sağlar**

CBK-WA101 adaptör, PMW-400 ve PXW-X320 video kamera için özel olarak tasarlanmıştır ve geçmeli mekanizmasıyla kamera gövdesine dorudan takılabilir. XAVC proxy dosyalarının oluşturulmasını ve adaptördeki SD karta kaydedilmesini sağlar. Bu işlem sonrasında CBK-WA101, proxy içeriğini ve orijinal yüksek çözünürlüklü içeriği 3G/4G/LTE/kablosuz LAN aracılığıyla\* bir yayın istasyonuna, şirket içi sunucuya veya XDCAM air gibi bir bulut ortamına yükleyebilir veya QoS Canlı ak yapabilir.

#### **Tablet veya akıllı telefonla kablosuz LAN üzerinden kontrol**

CBK-WA101, kablosuz LAN balansı desteklediği için tabletlerle veya akıllı telefonlarla etkileime girebilir ve Sony'nin Content Browser Mobile uygulamasıyla bu cihazlar tarafından kontrol edilebilir. PMW-400 / PXW-X320 video kamera için bu balanabilirlik özelliği, video kameraya monitör balamak zorunda kalmadan, kullanıcıların mobil cihazlarından kamerayı uzaktan kontrol etmesini ve içerikleri gözden geçirmesini sağlar.

\*Kablosuz iletim için kablosuz LAN/3G/4G/LTE donanım kilitleri

gerekir. Kablosuz LAN donanm kilidi olarak, Sony "IFU-WLM3", 2,4 GHz kablosuz LAN donanm kilidi veya CBK-WA02 (2,4 GHz ve 5 GHz WLAN) kullanlabılır. Hücresel Modem donanm kilidi içinse önerilen model taycya bal olarak ülkeden ülkeye deilik göstermektedir.

## Specifications

### Genel Teknik Özellikler

Arlk	Yaklak 220 g
Boyutlar (G x Y x D)	Çkntsz 84 x 95 x 55 mm
Güç Gereksinimleri	DC 12 V
Güç Tüketimi	4,5 W (harici USB aygtlar dnda)
Çalma sıcakl	0 - +40°C +32 - +104°F
Proxy Format (Video)	XAVC Proxy (AVC/H.264 Ana Profil, 4:2:0 Uzun GOP) - 1920x1080 9M(VBR) /6M (VBR) - 1280x720, 9M (VBR) - 640x360, 3M (VBR) - 480x270, 1M (VBR)
Proxy Format (Ses)	Stereo için AAC-LC, 2 kanal, 128 kb/sn
	Video kamera için B tipi mini USB cihaz (x1) Kablosuz LAN USB

USB	cihaz ve 3G/4G/LTE modem için A tipi ana bilgisayar (x2)
Kayıt Ortam (*1)	SD Kart Yuvası (x1)
Aksesuar yelpazesi	Koruyucu Braket (1) Ped (2) USB Kablosu (1) CD-ROM (Kullanım Klavuzunu içerir) (1) Kurulum klavuzu (1) Bu Birimi Kullanmadan Önce (1) (*3) Garanti (1) Kablo Kelepçesi (5) (*4) Kanca ve kablo tutucu (2) (*4)
(*1)	SDXC bellek kartı (Hz Sınıf: 4 veya üstü) SDHC bellek kartı (Hz Sınıf: 4 veya üstü)
(*3)	Üç sayfa kat.
(*4)	Sabitleme Parçaları, gerekliğinde kullanın.

Kablosuz Adaptör paketinde bulunmayan  
özellikler

USB donanm kilidi (\*2)

Kablosuz balant kullanyorsanz Kablosuz LAN USB Cihaz (IEEE 802.11b/g/n uyumlu) veya 3G/4G/LTE Modem kullanmanz gerekir. Sony Ürünü Kablosuz LAN USB Cihaz IFU-WLM3 (2,4 GHz) veya CBK-WA02 (2,4 GHz ve 5 GHz) önerilir.

Akll Telefon veya Tablet

çerik akn görüntülemek için bir terminal (akll telefon veya tablet) ve bir uygulama yazlm (Content Browser Mobile) gerekir.

Uygulama Yazlm (Content Browser Mobile)

Akll telefon veya tabletle kullanm için uygulama yazlm.

SD medya

(\*1) ile uyumlu bir ortam gerekir

Dier

Dosya aktarrken irket içi sunucuya ya da Sony'nin önerilen bulut hizmetine balanmak için yukarda bahsedilenlerin dnda bir sistem gerekir.

Kablosuz LAN/3G/4G/LTE

(\*2)

araclyla kullanmak için  
tayıc sözleşmesi gerekir.  
USB donanım kilitlerinin  
eriilebilirliii ülkeye/bölgeye  
göre deiiir. Dosya Aktarma  
ilevi için Kablosuz LAN USB  
Cihaz ve 3G/4G/LTE Modem  
ayn anda kullanlamaz.

## Related products



### **IFU-WLM3**

USB kablosuz LAN  
modülü



### **CBK-WA02**

5 GHz/2,4 GHz  
Kablosuz LAN  
Adaptörü



### **CBK-DL1**

Omuz ve EI Tipi Video  
Kameralar için USB  
Geniletme Adaptörü



### **PWS- 110RX1**

4G/LTE ve Wi-Fi®  
üzerinden XDCAM  
kameralar ile canlı  
ak için a RX  
stasyonu



### **PWS- 110RX1A**

A RX stasyonu

## Gallery

