

## eBridge 16CR

eBridge 16CR 16 Kanal  
Koaksiyel Üzerinden Ethernet  
(EoC) Kabine Montaj Alıcı



### Genel Bakış

eBridge 16CR Koaksiyel Üzerinden Ethernet (EoC) Alıcısı, 16 farklı hibrit kameradan gelen görüntüleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek HD IP video izleme sistemine kolay ve uygun maliyetli geçiş imkanı sunar. Alıcı, mevcut koaksiyel çıkıştan yararlanarak kurulum maliyetlerini ve süresini azaltan analogdan IP kameralara yükseltme olanağı sağlar.

Alıcı, IP Ethernet ağı verilerinin 10/100 ağ üzerinde RG-59/U veya daha yüksek bir koaksiyel çıkıştan 450 metreye kadar mesafede 25 mb/sn'lik çıktıyla iletilmesini sağlar.

Alıcı, 24 V DC ila 56 V DC girişli UL onaylı 2. Sınıf güç kaynağı (polarite gözlemlenmemiştir) veya UL onaylı 24 V AC 2. Sınıf fişli dönüştürücüyle çalışır.

### Özellikler

#### **Koaksiyel üzerinden hızlı IP ağ verisi**

Alıcı, IP ağı verilerinin 10/100 ağ üzerinde RG-59/U veya daha yüksek bir koaksiyel çıkıştan 450 metreye kadar mesafede 25 mb/sn'lik çıktıyla geçmesini sağlar

**Tak ve çalıştır kurulum, hızlı ve uygun maliyetli dağıtım için eski koaksiyeli yeniden kullanma**

eBridge 16CR, mevcut koaksiyel kablonun kullanılmasıyla kurulum süresi ve maliyeti önemli ölçüde azalan bir tak ve çalıştır birimidir.

## Teknik Özellikler

### Specifications

Giriş	24 V DC - 56 V DC girişli UL onaylı 2. Sınıf güç kaynağı (polarite gözlemlenmemiştir) veya UL onaylı 24 V AC 2. Sınıf fişli dönüştürücü.
Güç Tüketimi	24 V DC/1500mA, 56 V DC/700mA, 24 V AC/2200mA.
Ethernet	On altı (16) RJ45 ethernet kanalı. Bağlantı özellikleri: RJ45, otomatik geçişli. Kablo tipi: 4 çift Cat-5 veya daha fazla yapıli kablo. Mesafe: 100 metreye (328 ft.) kadar. Hız: 10/100 BaseT, yarım/tam çift yönlü, otomatik anlaşma.
Koaksiyel	On altı (16) BNC giriş kanalı. On altı (16) BNC kompozit video çıkışı kanalı. Mesafe: 457 metreye (1500 ft.) kadar. Bağlantı özellikleri: BNC, RG-59/U veya benzeri.
	Mavi LED - Koaksiyel bağlantı. Salı ve Yeşil LED (RJ45) IP

LED Göstergeleri	Bağlantı durumu, 10/100 Base-T/aktif. Yeşil LED - Güç.
Çevresel	Çalışma sıcaklığı: --- 10 °C ila +50 °C (14 °F ila 122 °F). Saklama Sıcaklığı: --- 30 °C ila +70 °C (-- 22 °F ila 158 °F). Nem: %20 ila 85, yoğuşmasız.
Elektriksel	BTU/Sa.: - 24 V DC: 18,43 BTU/Sa. BTU/Sa.: - 56 V DC: 20,06 BTU/Sa. - 24 V AC: 27,02 BTU/Sa.
Aksesuarlar	Bir (1) güç konnektörü.
Uygulamalar	Dijital IP kameraları analog CCTV kurulumuna uyarlar. Megapiksel, HD720, HD1080 ve VGA (SD) kameralarla çalışır. Endüstriyel alanlarda ağ bağlantı mesafesini artırır. Perakende mağazalar, kumarhaneler, havaalanları, okullar, hastaneler vb. için devredeki CCTV koaksiyeli dijital ağa yükseltir. NVR dijital IP kamera kaydı için kullanılırken Kompozit Video matris anahtarını aynı anda monitör görüntülemek ve kontrol etmek için kullanır. eBridge,1500 ft. mesafeye kadar 25 mb/sn veri iletecek şekilde tasarlanmıştır. Uygun

kablo başı ekipmanlarıyla  
birden fazla Megapiksel  
kamera kullanılabilir.

## Mekanik

Standart EIA 19 inç kabinlerde  
kullanıma uygun 1U kabine  
montaj gövde.

Muhafaza Boyutları (Y x G x D  
yakl.): 41,275 mm (1,625 inç)  
x 486 mm (19,125 inç) x 216  
mm (8,5 inç)

Ürün ağırlığı (yakl.): 2,8 kg  
(6,17 lbs).

Nakliye ağırlığı (yakl.): 3,39  
kg (7,47 lbs).

## Ayrı satılan birimler:

eBridge1CT: Ethernet alıcı  
verici, koaksiyel üzerinden IP  
video/veri sağlar.

Birim eBridge1CR ve  
eBridge16CR alıcılarıyla  
çalışır.

## Galeri

