

ECM-44BMP

Uygun fiyatlı çok yönlü yaka mikrofonu



Overview

Sony, be milyonun üzerinde profesyonel ECM (Elektret Kondansatörlü Mikrofon) mikrofon üretmiştir ve ECM-44 uygun fiyatlı, genel ses modelidir. İyi ses kalitesi sunar ve i sunum sistemleri ve TV prodüksiyonunda yaygın olarak kullanılır. ECM-44, farklı konnektör tipleri bulunan dört sürüm halinde sunulmaktadır. Bu ECM-44BMP modeli, UWP ve UWP-D bel tipi vericilerle (UTXB03HR hariç) kullanılmak için 3,5 mm kilitleme jakna sahiptir.

Kullanımı kolay

ECM-44, geleneksel el tipi mikrofon için uygun fiyatlı bir alternatiftir ve "eller serbest olmas", sunucunun kendi performansına odaklanmasına olanak sağlar

Profesyonel görüntü

ECM-44, "kamera önünde" veya i sunumlarında profesyonel ve tertipli bir görüntü yaratır.

Kolay kullanımı

Genellikle iyi kalitede ses yakalama elde etmek zor olabilir ama ECM-44 iyi sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Mikrofonun kapsülü, orta frekans vurgusu özelliklerine ve uygun bir frekans cevabına sahip genel ses yakalama için tasarlanmıştır.

Features

Ses yakalama için ayarlanmtr

ECM-44'ün kapsülü, ses yakalama için bir vurgu erisi ve uygun bir frekans cevabı içerir.

Kompakt boyut

Kapsülün çapı yalnızca 8,5mm, uzunluğu ise 14,5mm'dir.

Kablosuz sistemlere hazırdr

ECM-44BMP; Sony UWP ve UWP-D bel tipi vericilerle uyumludur.

Specifications

Ses Bölümü

Kapsül Tipi	Elektret Kondansatör
Frekans Yant	40 Hz - 15 kHz
Yönlülük	Çok yönlü
Hassasiyet *[1]	-40,0 dB (10 mV)
Çık direnci *[2]	2,5 kΩ ± %30, Dengesiz
Dinamik Aralık	90 dB veya daha fazla
Sinyal-Gürültü Oran *[3]	62 dB veya daha fazla
Doal Gürültü *[4]	32 dB SPL veya daha az
Harici Manyetik Alandan Endüksiyon Gürültüsü *[5]	5 dB SPL veya daha az

Rüzgar Gürültüsü *[6] 40 dB SPL veya daha az (ön camla)

Maksimum Giriş Ses

Basınç Seviyesi *
[7] 122 dB SPL

Genel Bölüm

Konnektör BMP tipi için idealdir. 03,5 mm, 3 kutuplu mini fi ile birlikte salanr.

Mikrofon Kablosu 3,9 feet
1,2 m

Güç Gereksinimleri DC 1,1 V - 10,0 V

Güç Tüketimi 0,4 mA veya daha az

Boyutlar *[8] ϕ 8,5 x 14,5 mm (Mikrofon kafas)
 ϕ 11/32 x 19/32 inç (Mikrofon kafas)

Arlık Yaklaşık 18 gr
Yaklaşık 0,6 oz

Aksesuar yelpazesi Üretan tipi ön cam (1)
Tek/yatay tip kravat inesi (1)
Çalıştırma talimatları (1)
Mikrofon kutusu (1)

stee Bal
Aksesuarlar

Ön cam paketi
Yatay tek klips paketi

Notlar

Not

*[1] 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz'de

*[2] 1 kHz'de çık direnci

*[3] A arıklı, 1 kHz, 1 Pa.

*[4] 0 dB SPL = 20 µPa.

*[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 µPa.

*[6] 2 m/sn'de rüzgar gürültüsü (0 dB SPL = 20 µPa.)

*[7] 0 dB SPL = 20 µPa.

*[8] Boyut deerleri yaklak deerlerdir.

Related products



UWP-D21

UWP-D bel tipi
kablosuz mikrofon
paketi



UWP-D22

UWP-D el tipi
kablosuz mikrofon
paketi



UWP-D26

UWP-D bel tipi verici
ve XLR taklabilir
kablosuz mikrofon
verici paketi



UWP-D11

UWP-D bel tipi
kablosuz mikrofon
paketi



UWP-D12

UWP-D el tipi
kablosuz mikrofon
paketi

Gallery

