

ECM-673

Elektret Kondansatörlü Ksa
Shotgun Mikrofon.



Overview

ECM-673, saha ve stüdyo prodüksiyonu uygulamalarında uygun fiyatla mükemmel ses performans sunan, elektret kondansatörlü, ksa bir shotgun mikrofondur.

Features

Üstün Ses Kalitesi

ECM-673, -36 dB (0 dB=1 V/Pa.) deerinde mükemmel hassasiyet ve 17 dB SPL deerinin altında düşük bir dahili gürültü seviyesi sunar. Bu da mikrofonun gürültülü çalma ortamlarında bile net ses yakalama için kullanılması sağlar.

Düz ve Geni Frekans Cevab

ECM-673 mikrofon, düz ve geni bir frekans cevabına (40 Hz - 20 kHz) sahiptir ve son derece pürüzsüz ve doal ses üretimi sağlar.

Kompakt ve Hafif Tasarm

ECM-673, çok yönlü, kompakt, hafif ve ksa bir shotgun mikrofon olarak tasarlanmıştır. Uzunluğu yalnızca 200 mm (7 7/8 inç) ve ağırlığı yalnızca 135 gr'dır (4,76 oz); bu da kompakt video kameralara takıldığında denge sağlar.

Yüksek Dayanıklılık ve Güvenilirlik

ECM-673'ün titreime dayankl mekanizmas yüksek dayankllk ve güvenilirlik sunar; bu sayede sahada ses alm srasnda karlabilecek zorlu artlara uygundur.

Dahili Dük Kesim Filtresi

ECM-673'teki dahili, iki konumlu (M, V) dük kesim anahtar, istenmeyen ortam sesi etkilerini azaltmak için basit bir yöntem sunar.

Specifications

Ses Bölümü

Kapsül Tipi	Mono Elektret Kondansatörlü
Frekans Yant	40 Hz - 20 Hz
Yönlülük	Tek yönlü (süper kardiyot)
Hassasiyet *[1]	-36 dB \pm 3 dB
Çk direnci *[2]	220 Ω \pm %20, Dengeli
Dinamik Aralk	107 dB veya daha fazla
Sinyal-Gürültü Oran *[3]	77 dB veya daha fazla
Doal Gürültü *[4]	17 dB SPL veya daha az
Harici Manyetik Alandan Endüksiyon Gürültüsü *[5]	0 dB SPL veya daha az

Rüzgar Gürültüsü *[6] 50 dB SPL (ön camsz)
45 dB SPL veya daha az (ön cam ile)

Maksimum Giri Ses
Basnc Seviyesi *
[7] 124 dB SPL

Genel Bölüm

Konnektör XLR-3-12C (erkek)

Mikrofon Kablosu XLR-3 - XLR-3
500 mm
19,6 inç

Güç Gereksinimleri Harici, DC 40 V - 52 V

Boyutlar *[8] ϕ 20 x 200 mm
 ϕ 13/16 x 7 7/8 inç

Arlk Yaklak 4,8 oz
Yaklak 135 gr

Aksesuar yelpazesi Ön cam (1)
Stant adaptörü (2)
Ksa LR kablosu (video kamera kullanm için) (1)
Çaltrma talimatlar (1)
Mikrofon aralayc (2)
Mikrofon tutucu (1)

Notlar

Not

*[1] 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz'de

*[2] 1 kHz'de çk direnci

*[3] A arıkl, 1 kHz, 1 Pa.

*[4] 0 dB SPL = 20 µPa

*[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 µPa

*[6] 2 m/sn'de rüzgar gürültüsü (0 dB SPL = 20 µPa)

*[8] Boyut deerleri yaklak deerlerdir.

Related
products



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç
Exmor™ CMOS
sensörlü HD renkli
stüdyo kameras

Gallery

