

ECM-674

Uygun fiyatlı, Elektret kondansatörlü shotgun mikrofon



Overview

ECM-674, sahada ve stüdyo prodüksiyonlarında mükemmel ses performans salayan, uygun fiyatlı, elektret kondansatörlü, shotgun tipi bir mikrofondur.

Üstün Ses Kalitesi

ECM-674, -36 dB (0 dB=1 V/Pa.) deerinde mükemmel hassasiyet ve 17 dB SPL deerinin altında düşük bir dahili gürültü seviyesi sunar. Bu da mikrofonun gürültülü ortamlarda dahi sesi net yakalamak için kullanılması sağlar

Ki Yönlü Güç

Ki yönlü güç özelliği, ECM-674'ün mikrofon gücü veya pillerle beslenmesine imkan tanır ve hem video kamera montaj için hem de diğer ses yakalayan uygulamalar için uygun olması sağlar. Dahili: AA boyutlu pille çalışma. Harici: DC (40 - 52 V) güçle çalışma

Dahili Pil Sv Sznt Koruma Devresi

Genel olarak eski pillerde sznt olabilir ve bu da kullanılan ekipmana zarar verebilir. ECM-674, pilin çok voltaj sürekli algılayarak ve voltaj belirli bir eii altına düttünde elektrik devresine salanan gücü keserek bunu önler.

Features

Düz ve Geni Frekans Cevab

ECM-674 mikrofon, düz ve geni bir frekans cevabna (40 Hz - 20 kHz) sahiptir ve son derece pürüzsüz ve doal bir ses üretimi sunar.

Kompakt ve Hafif Tasarm

ECM-674, çok yönlü, kompakt ve hafif bir shotgun mikrofon olarak tasarlanmıştır. Uzunluğu yalnızca 268 mm (10 5/8 inç), ağırlığı ise yalnızca 185 gr'dır (6,5 oz); bu da kompakt video kameralara takıldığında denge sunar.

Dahili Dük Kesim Filtresi

Dahili, iki konumlu (M, V) dük kesim anahtar, kullanıcılara istenmeyen ortam sesi etkilerini azaltmak için basit bir yöntem sunar.

Specifications

Ses Bölümü

Kapsül Tipi	Mono Elektret Kondansatörlü
Frekans Yant	40 Hz - 20 Hz
Yönlülük	Tek yönlü (süper kardiyot)
Hassasiyet *[1]	-36 dB \pm 3 dB
Çık direnci *[2]	220 Ω \pm %20, Dengeli
Dinamik Aralık	Fantom: 107 dB veya daha fazla Pil: 98 dB veya daha fazla
Sinyal-Gürültü Oran *[3]	77 dB veya daha fazla

Doal Gürültü *[4] 17 dB SPL veya daha az

Harici Manyetik
Alandan Endüksiyon
Gürültüsü *[5] 0 dB SPL veya daha az

Rüzgar Gürültüsü *[6] 50 dB SPL (ön camsz)
45 dB SPL veya daha az (ön cam
ile)

Maksimum Giri Ses
Basnc Seviyesi *
[7] Fantom: 124 dB SPL
Pil: 115 dB SPL

Genel Bölüm

Konnektör XLR-3-12C (erkek)

Mikrofon Kablosu XLR-3 - XLR-3
500 mm
19,6 inç

Güç Gereksinimleri Harici: DC 40 V - 52 V
Pil: 1,5 V

Boyutlar *[8] ϕ 20 x 268 mm
 ϕ 13/16 x 10 5/8 inç

Arlk Yaklak 7,3 oz, pille
Yaklak 6,5 oz, pilsiz
Yaklak 208 gr, pille

Yaklak 185 gr, pilsiz

Aksesuar yelpazesi	Rüzgar siperi (1) Stant adaptörü (2) Ksa XLR kablosu Çaltrma talimatlar (1) Mikrofon aralayc (2) Mikrofon tutucu (1)
--------------------	---

Notlar

Not	*[1] 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz'de *[2] 1 kHz'de çk direnci *[3] A arıkl, 1 kHz, 1 Pa. *[4] 0 dB SPL = 20 µPa. *[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 µPa. *[6] 2 m/sn'de rüzgar gürültüsü (0 dB SPL = 20 µPa.) *[7] 0 dB SPL = 20 µPa. *[8] Boyut deerleri yaklak deerlerdir.
-----	--

Related
products



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç
Exmor™ CMOS

sensörlü HD renkli
stüdyo kameras

Gallery

