

ECM-77B

Çok yönlü elektret kondansatörlü mikrofon



Overview

Gizli kablolu mikrofon

ECM77B göze çarpmayacak ekilde tasarlanm minyatür bir yaka (kravat inesi) mikrofonudur. Bu küçük mikrofon fantom güç adaptörü ya da AA pille çalır ve bir XLR konnektörüyle birlikte gelir. Stüdyo, ENG ve EFP uygulamalar için kullanılır.

Eller serbest mikrofon

Sunucunun performansna konsantre olmasını sağlar.

Features

Eller serbest mikrofon

Yaka mikrofonu olan ECM-77B, geleneksel el tipi mikrofon için bir alternatiftir ve "eller serbest olma", sunucunun kendi performansına odaklanmasına olanak sağlar.

Ki yönlü güç sistemi

AA boy pil veya harici güç kaynağı.

Yüksek performanslı frekans yant

40-20.000 Hz.

Kolay ve hızlı çalma

Mikrofonun TV prodüksiyonundaki popülerliği, çoğu kişinin ECM-77 kullanmasını aına olacağını gösterir.

Specifications

Ses Bölümü

Kapsül Tipi	Elektret Kondansatör
Frekans Yant	40 Hz - 20 Hz
Yönlülük	Çok yönlü
Hassasiyet *[1]	-52,0 dB \pm 2 dB
Çık direnci *[2]	150 Ω \pm 20%, Dengeli
Dinamik Aralık	90 dB veya daha fazla
Sinyal-Gürültü Oran *[3]	64 dB veya daha fazla
Doal Gürültü *[4]	30 dB SPL veya daha az
Harici Manyetik Alandan Endüksiyon Gürültüsü *[5]	5 dB SPL veya daha az
Rüzgar Gürültüsü *[6]	40 dB SPL veya daha az (ön camla)
Maksimum Giriş Ses Basınç Seviyesi * [7]	120 dB SPL

Genel Bölüm

B tipi. Güç kayna biriminde
(tek AA boyutlu pil) bir XLR-3-12C

Konnektör	(erkek) konnektör ile birlikte salanr
Mikrofon Kablosu	9,8 fit 3 m
Güç Gereksinimleri	DC 1,5 V (AA boyutlu pil) veya +48 V fantom güç
Pil ile Çalma Süresi	Yaklak 6000 sa (LR6)
Güç Tüketimi	Dahili pil: 0,3 mA veya daha az Harici pil: 2 mA veya daha az
Boyutlar *[8]	o5.6 X 12,5 mm (Mikrofon kafas) o20 X 133 mm (Güç ünitesi XLR tipi) o13/16 X 5 1/4 inç (Güç ünitesi XLR tipi) o1/4 X 1/2 inç (Mikrofon kafas)
Arlk	Yaklak 4,3 oz (güç kayna ünitesi ile) Yaklak 121,5 g (güç kayna ünitesi ile)
Aksesuar yelpazesi	Tek/dikey tip kravat klipsi (1) Tek/yatay tip kravat klipsi (1) Çaltrma talimatlar (1) Mikrofon klf (1) Metak-a tipi rüzgar kesici (1)

	Çift/yatay tip kravat klipsi (1)
steer Bal	Ön cam paketi
Aksesuarlar	Dikey klips paketi
	Emniyet pimi tipi klips paketi
	Yatay çift klips paketi
	Yatay tek klips paketi
	ECM-77 aksesuar kiti
	Renkli ön cam kiti
	ECM-77 için siyah ön cam

Notlar

Not	*[1] 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz'de
	*[2] 1 kHz'de çıkı direnci
	*[3] A arıklı, 1 kHz, 1 Pa.
	*[4] 0 dB SPL = 20 Pa.
	*[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 Pa.
	*[6] 2 m/sn'de rüzgar gürültüsü (0 dB SPL = 20 Pa.)
	*[7] 0 dB SPL = 20 Pa.
	*[8] Boyut deerleri yaklak deerlerdir.

Gallery

