

## ECM-V1BMP

Elektret kondansatörlü yaka mikrofonu



### Overview

ECM-V1BMP elektret kondansatörlü yaka mikrofonu, Sony UWP ve UWP-D bel tipi vericiler ile birlikte sunulur ve bunlarla uyumludur.

### Specifications

#### Ses Bölümü

Kapsül Tipi	Elektret Kondansatör
-------------	----------------------

Frekans Yant	40 Hz - 20 Hz
--------------	---------------

Yönlülük	Çok yönlü
----------	-----------

Hassasiyet *[1]	-43,0 ±3 dB
-----------------	-------------

Çık direnci *[2]	1,2kΩ ±%30, Dengesiz
------------------	----------------------

Dinamik Aralık	86 dB veya daha fazla
----------------	-----------------------

Sinyal-Gürültü Oran *[3]	60 dB veya daha fazla
-----------------------------	-----------------------

Doal Gürültü *[4]	34 dB SPL veya daha az
-------------------	------------------------

Maksimum Giri Ses Basnc Seviyesi * [5]	120 dB SPL
---	------------

## Genel Bölüm

Konnektör	BMP tipi için idealdir. 03,5 mm, 3 kutuplu mini fi ile birlikte salanr.
Mikrofon Kablosu	3,9 feet 1,2 m
Güç Gereksinimleri	DC 5 V
Güç Tüketimi	0,2 mA veya daha az
Boyutlar *[6]	$\phi$ 9/32 x 25/32 inç $\phi$ 6,8 x 19,5 mm
Arlk	Yaklak 16,2 gr Yaklak 0,57 oz
Aksesuar yelpazesi	Üretan tipi ön cam (3) Tek/yatay tip kravat inesi (1)
stee Bal Aksesuarlar	ECM-V1 BPM ile kullanm için UWP ön cam (x12) ECM-V1 BPM veya ECM-X7BMP ile kullanm için UWP yaka mikrofonu klipsi (x2)

## Notlar

Not

\*[1] 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz'de

\*[2] 1 kHz'de k direnci

\*[3] A arıkl, 1 kHz, 1 Pa.

\*[4] 0 dB SPL = 20 µPa.

\*[5] 0 dB SPL = 20 µPa.

\*[6] Boyut deerleri yaklak deerlerdir.

## Related products



### **UWP-D21**

UWP-D bel tipi kablosuz mikrofon paketi



### **UWP-D26**

UWP-D bel tipi verici ve XLR taklabilir kablosuz mikrofon verici paketi

## Gallery



