

## FW-32BZ30J

32 inç BRAVIA 4K Ultra HD HDR  
Profesyonel Ekran



### Overview

32 inç BRAVIA FW-32BZ30J, parlak ve güzel 4K görüntüleri iletme dostu özelliklerle bir araya getirir.

Sony'nin güçlü 4K HDR lemci X1 donanımın içeren FW-32BZ30J, muhteem renk, kontrast, netlik ve hareketi bir araya getirerek izleyiciyi içine çeken görüntülerle üstün görüntü kalitesi sunar.

nce ve zarif bir yapıya sahip olan FW-32BZ30J, geni bir yelpazeye yayılan iletmeden iletmeye uygulamalar düşünülerek akıllı bir tasarımla üretilmiştir. Düzenli kablo yönetimini, birlikte verilen AC güç adaptörünü ekranın arkasında düzenli bir şekilde saklayan, kullanışlı bir adaptör tutucu tamamlar.

SoC platformu üzerinde bulunan, ekranın güçlü dahili Android iletişim sistemi, hızlı balatma özelliğinin yanı sıra akıllı uygulamalar, animasyonlar ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar.

Pro mod, kurum, eğitim ve bilgi ekran uygulamaları gibi farklı ortamlara uyacak şekilde hızlı ve kolay özelleştirme sunar, Tek Adımlı Ayar ise tek bir dümeye dokunulduğunda ayarlar bilgi ekran ve konferans odaları için optimize eder. IP kontrol özelliği sayesinde Crestron, Extron

ve AMX gibi belli bal i ortakların desteğiyle kolay kurulum imkan elde edilir. FW-32BZ30J ayrıca hem Google Cast hem de AirPlay 2 üzerinden entegre yanıtma ilevi sunarak bir kullanıcın cihazından basit, hızlı ve temassız bağlantı sağlar.

Daha da rahat olmanız için, Onarım 3 yıllık garantimizin salad ekstra güvenceden faydalanabilirsiniz veya gerekirse yerel i ortam tarafından, mümkün olduunda tesiste gelimi deim yapılabilir. Ayrıca destek hizmetini 2 yıl daha uzatabilirsiniz.

## Features

### **4K görüntü çözünürlüğü (3840 x 2160 piksel)**

4K, 8 milyondan fazla piksel çözünürlükle Full HD'nin dört kat ayrıntı sunar ve kurumsal ekran, eğitim ve bilgi ekran uygulamalarına daha fazla netlik kazandırır.

### **4K HDR lemci X1**

Sony'nin güçlü 4K HDR lemci X1 donanım, dikkat çekici ölçüde gerçekçi 4K HDR görüntü kalitesi için rengi, netliği ve kontrast geliştirir.

### **Detaylar daha ince görün**

4K X-Reality PRO, görüntüleri yükselterek gerçek 4K kalitesine yaklaştırır. Görüntüler gerçek zamanlı olarak daha keskin ve daha incelikli hale getirilerek daha düşük çözünürlüklü görüntü kaynaklarından ekstra detaylar elde edilir.

### **TRILUMINOS PRO ile zengin ve doğal renkler**

TRILUMINOS PRO, daha geniş bir paletten renkleri eletirerek daha canlı ve gerçekçi daha yakın tonlar aslında sadık bir şekilde üretir.

### **Ekranda kusursuz akıcılıkta görüntüler**

Ekranda hızlı hareket eden görüntülerin daha akıcı ve daha

doal üretimi için 4K panel, Motionflow XR teknolojisi ile bir araya getirilmiştir.

## **Pro Mod ile hızlı kurulum**

Ekran ayarlarını özelleştirin ve kaydedin, ardından USB ana bellek üzerinden birden fazla ekrana kolayca kopyalayın.

## **Tek Adımlı Ayar**

Kurumsal ortamlarda zaman kazandıran Tek Adımlı Ayar özelliği, tek bir dümeye dokunulduğunda görüntü ve ayarların toplantı odalarına ve bilgi ekran uygulamalarına uyacak şekilde optimize eder.

## **Basit ekran bağlantısı**

Google Cast ve Apple AirPlay 2 desteği sayesinde bir Android veya iOS cihazdan doğrudan BRAVIA'ya kablosuz olarak kolayca AV içeriği akıllı yapılabilir.

## **Gelişmiş kablosuz bağlantı**

FW-32BZ30J; Wi-Fi 5 GHz ve 2,4 GHz'in yanı sıra Bluetooth 4.2 üzerinden kablosuz bağlantı destekler.

## **Yapılabilir için tasarlandı**

FW-32BZ30J, yatay, dikey veya dikey yönlendirme desteğinin yanı sıra kablo klavye girintisine sahip AC adaptörü tutucusu ile profesyonel kurulumlar için tasarlanmıştır.

## **Geliştirici dostu, kolay entegrasyon**

BRAVIA önde gelen otomasyon ve kontrol platformları ile sorunsuz destek sunar, açık API'ler ise diğer satıcıların ürettiği çözümlerle sorunsuz entegrasyon fırsatı sağlar.

## **Çiniz Daha da Rahat Etsin**

Onarım 3 yıllık garantimizin yanı sıra ekstra güvenceden faydalanabilirsiniz veya gerekirse yerel ortamınız tarafından, mümkün olduğunda tesiste gelimi teslim yapılabilir. Ayrıca destek hizmetini 2 yıl

daha uzatabilirsiniz.

## Specifications

### Panel

Parlaklık (cd/m<sup>2</sup>)\* Tipik: 300

Kontrast Oran 3000:1

Yant Süresi (ms)(\*1) 10

Dinamik Kontrast Oran 260.000:1

Panel Tipi (IPS / VA) VA

Pus (%) 25

Arka Aydınlatma Türü Edge LED

### Boyut

VESA® Delik Aral (mm) 100 x 200

Yalnızca Ekran (GxYxD) (mm) 726 x 430 x 76

Stant ve Ekran (GxYxD) (mm) 726 x 454 x 172

Karton Paket (GxYxD) 814x551x152  
(mm)

## Arlk

Yalnızca Ekran (kg) 7,5 (Açklanacak)

Stant ve Ekran (kg) 7,6 (Açklanacak)

Karton Paket (kg) 10 (Açklanacak)

## Güç

Nominal Güç Tüketimi  
(W) 66 W

Açk Modda Güç  
Tüketimi<sup>1</sup>(Lot 5) (W) 40W

Güç Tüketimi  
(Beklemede) (W) 0,5 W

## Notlar

Not \* Kullanm süresine bal olarak parlakln azalmas olaandr  
<sup>1</sup>Standart Dinamik Aralk SDR kWh/1000 saatte Lot 5 Açk modu güç talebi

Daha Fazla Bilgi

Ürün Bilgi Sayfas

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/527365>

---

## Gallery



