

FW-50EZ20L

Temel profesyonel ilevlere sahip 16/7 çalmaya uygun olarak snflandrlm 50 inç Profesyonel ekran



Overview

Kolay içerik paylam, denetim ve özelleştirme özellikleriyle iletme dostu

Bilgi ekran ve kurumsal uygulamalar için ideal olan ince, kullanm kolay FW-50EZ20L Profesyonel Ekran, tüm görsel iletiim yollarında güç katar. 350 nit ekran parlakl, çok yüksek 4K görüntü kalitesi, basit kurulum, içerik paylam ve a balantl denetim özellikleri ile günümüzün balantl AV ortamlar için idealdir.

Features

Herkes tarafından görünen mükemmel 4K görüntü kalitesi

Gelimi Sony görüntü ileme teknolojileri içeriinizin en iyi eilde görünmesini salarken 350 nit panel parlakl iç ortamlarda net görünürlük salar.

Daha ince detayların keyfini çkarn

4K X-Reality PRO, görüntüleri yükselterek gerçek 4K kalitesine yaklatr. Görüntüler gerçek zamanl olarak daha keskin ve daha incelikli hâle getirilerek daha düşük çözünürlüklü içeriklerden ekstra detaylar elde edilir.

Canl ve doal renk

Canl Renk teknolojisi, canl ve doal renklerden oluan muhteem bir paletle görüntülere hayat verir.

Ekranda akc hareket

Motionflow XR, ekrandaki hzl hareket eden görüntülerin daha akc ve doal bir ekilde üretilmesini salyor.

Mükemmel görüntüler mükemmel sesi hak eder

FW-50EZ20L'nin ince tasarmnda video konferanslar ve bilgi ekranların gelitirmek için net ses kalitesi sunan bir X-Balanced Speaker™ bulunur.

Dikey veya yatay kurulum

BRAVIA'y tüm kurumsal alanlara uyacak ekilde dikey veya yatay yönde kurabilirsiniz.

Yana monte edilmi balantlara kolay eriim

Sinyal balantlar, a iletiimi ve dier arabirimler, ekran dikey konumdayken kolay eriim ve kolay kurulum için yan tarafa monte edilmitir.

Hzl ve kolay kurulum

Basit Pro Ayarlar, BRAVIA'nın her türlü i veya perakende ortamın taleplerine uyacak ekilde özelleştirilmesine olanak tanr. Güç açma/kapama zamanlarını programlayın, açıldında giri kaynağını seçin, bir giri sinyali algılandında ekran uyandırm ve daha fazlasını yapın.

A üzerinden kontrol

Güç açma/kapama, giri kaynağını seçimi ve ses seviyesi gibi BRAVIA ekran ilevlerini IP alar üzerinden veya bilinen RS-232C protokollerini kullanarak uzaktan denetleyin ve izleyin.

Bilgilendirme ekranları artık çok kolay

HTML5 için yerleik destek, özel bir set üstü cihaz, medya oynatıcı veya bilgisayara ihtiyaç duymadan BRAVIA'da etkileimli tabela içeriğinin görüntülenmesini kolaylatıyor. Yerleik BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0 uygulaması, ekranın dâhili 16 GB depolama alanında

bulunan veya BRAVIA'ya bir USB bellek takıldında içinde bulunan videolar ve fotoğraflar da dâhil olmak üzere HTML içeriğini otomatik olarak oynatır.

Kablosuz ekran yansıtma

Dahili Apple AirPlay ve Google Chromecast desteğiyle içeriği elinizdeki cihazdan BRAVIA'ya kablosuz olarak kolayca yansıtın.

Her alanda sürdürülebilirlik

Her zamankinden daha büyük ekranlara yönelik artan taleple birlikte, daha fazla kaynak ve enerji kullanımı riski de vardır. Ancak Sony'nin sürdürülebilirlik taahhütleri ürün geliştirilmeden ekran görüntülemeye kadar çeşitli uygulamalarda verimlilik kazanımları sağlıyor.

Specifications

Genel Özellikler

Ekran Boyutu	50"
Parlaklık (cd/m ²)	350
Kontrast Oran	5000:1
Dinamik Kontrast Oran	400.000:1
Tepki Süresi (ms)	6
Ekran Çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3840 x 2160
HDR (Yüksek Dinamik	

Aralk) Uyumluluu	Var (HDR10, HLG, Dolby Vision)
------------------	--------------------------------

En/Boy Oran	16:09
-------------	-------

Dikey/Eim Uyumluluu	Evet
------------------------	------

Ekran Özellikleri

Karartma Tipi	Kare Karartma
---------------	---------------

Görüntüleme Aygı	LCD
---------------------	-----

Panel Tipi	VA
------------	----

Arka Iık Tipi	Direct LED
---------------	------------

Renk Gam (DCI-P3)	%75
-------------------	-----

Görüntü lemci	4K lemci X1
---------------	-------------

Çalma Süresi	16/7
--------------	------

Derin Siyah Parlama Önleyici Kaplama	Hayr
---	------

Pus (%)	%3
---------	----

Görüntüleme Açs (Sa/Sol)	178 (89/89) derece (CR >10)
-----------------------------	-----------------------------

Görüntüleme Açs	178 (89/89) derece (CR >10)
-----------------	-----------------------------

(Yukar/Aa)

Video Özellii

Geni Mod Otomatik/Geni
Yaknlatrma/Normal/Full/Full
Piksel/Yaknlatrma/14:9

4:3 Varsaylan Evet

Video leme 4K X-Reality PRO

Hareketli Görüntü
Gelirici Motionflow XR

HDMI Sinyali 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz),
1080p (30, 50, 60 Hz),
1080/24p,
1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p,
576p,
576i 480p,
480i

Ses Özellii

Hoparlör Konumu Aa Ses Veren

Ses Güç Çk 10 W + 10 W

Profesyonel Özellikler

Pro Modu	Evet (Basitletirilmi)
----------	-----------------------

HDMI Otomatik Uyku Modundan Çkma	Evet
-------------------------------------	------

letim Sistemi	Android TV
---------------	------------

Dâhili Depolama Alan (GB)	16 GB
------------------------------	-------

A Özellii

Wi-Fi Onayl	Evet
-------------	------

Kablosuz LAN	Entegredir
--------------	------------

Kullanm Kolayl Salayan Özellikler

USB'den Oynatma Codec'leri	MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC
-------------------------------	---

Ekran Saati	Evet
-------------	------

Uyku Zamanlaycs	Evet
--------------------	------

Açma/Kapatma	Evet
--------------	------

Zamanlayıcı

Chromecast Built-in Evet

Apple AirPlay Evet

Kontrol Özellikleri

IP Kontrolü Evet

RS-232C Kontrolü Evet

HDMI-CEC Evet

Giri ve Çıkarlar

HDCP HDCP2.3 (HDMI1/2/3/4 için)

Kompozit Video Giriş (s) 1 (Yan, Mini jak)

Toplam HDMI Giriş 3 (3 Yan)

Analog Ses Giriş (s) (Toplam) 1 (Yan Analog Dönüştürme)

Dijital Ses Çıkış (s) 1 (Yan)

USB Balant Noktalar 2 (Yan)

Ethernet Girileri 1 (Yan)

Tasarm Özellikleri

Çerçeve Rengi	nce Çizgi Detayl Siyah
---------------	------------------------

Stant Tasarm	Stantsz
--------------	---------

VESA® Delik Mesafesi Uyumlu	Evet
-----------------------------	------

VESA® Delik Aral (G x Y)	200 x 200 mm/7 7/8 x 7 7/8 inç
--------------------------	--------------------------------

Ortam Özellikleri

WEB için Ekran Boyutu (çapraz, cm, tam say veya 1. ondalk)	126 cm
--	--------

Nominal Güç Tüketimi	140 W
----------------------	-------

Güç Tüketimi (Beklemede)	0,5 W
--------------------------	-------

Dinamik Arka Iık Kontrolü	Evet
---------------------------	------

Güç Tasarrufu Modu	Evet
--------------------	------

Ölçüler

Stantsz TV Boyutu (G x Y x D)	1126 x 653 x 70 mm/44 3/8 x 25 3/4 x 2 7/8 inç
Stantl TV Boyutu (G x Y x D)	1126 x 718 x 286 mm/44 3/8 x 28 3/8 x 11 3/8 inç
Ambalaj Kutusu Boyutu (G x Y x D)	1240 x 782 x 141 mm/48 7/8 x 30 7/8 x 5 5/8 inç

Arlk

Stantsz TV Arl	12,1 kg/26,7 lb
Stantl TV Arl	12,7 kg/28 lb
Ambalaj Kutusu Arl (Brüt)	16 kg/35,3 lb

Aksesuarlar

Masa üstü stand (steer bal)	Evet (Bölgeye göre)
--------------------------------	---------------------

Daha Fazla Bilgi

Ürün Bilgi

Sayfas

(Yalnızca

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicd>

Avrupa)

Gallery



