


FW-55BZ40L

Esiz Derin Siyah Parlama
Önleyici teknolojiye sahip 55 inç
olaanüstü parlak 4K HDR
profesyonel ekran



Overview

Üstün görüntü kalitesi. Profesyoneller için tasarlandı.

Zorlu maazalarda, kurumsal alanlarda ve eğitim ortamlarında kusursuz performans gösterecek şekilde tasarlanan FW-55BZ40L, gerçek anlamda profesyonel bir ekrandır. Ürün, görkemli renklere ve zarif ayrıntılara sahip, etkileyici derecede parlak, yüksek kontrastlı 4K HDR görüntüler için en son Derin Siyah Parlama Önleyici teknoloji de dahil olmak üzere Sony yeniliklerini barındırıyor. Profesyonellerin dostu özellikler, günümüzün her AV ortamlarında entegrasyonu, rahat çalışmaya ve sorunsuz içerik paylaşımını kolaylatıyor. Ayrıca zengin özelleştirme seçenekleriyle FW-55BZ40L, ihtiyaçlarınızda tam olarak uyan birinci sınıf LED ekrandır.

Features

Derin Siyah Parlama Önleyici

Sadece BRAVIA BZ40L'de bulunan Sony'nin Derin Siyah Parlama Önleyici Kaplaması, parlama önleyici ve düşük yansımaya teknolojilerini bir araya getiriyor. Yansımalar azaltılarak kontrast artırılarak, kurumsal ziyaretçilerden personele, müşterilerden öğrencilere kadar herkese ilham veren gerçekçi renk ve ayrıntı dolu dinamik görseller elde etmenin anahtarıdır.

Her zaman göze çarpan zarif görüntüler

55 inç FW-55BZ40L ekranımız, her zaman net bir ekilde görülebilen keskin ve çok etkileyici görseller sunarak son derece yüksek 700 nit ekran parlaklıkla izleyicilerinizin dikkatini çekiyor. Gelimi Sony görüntü ileme teknolojileri, içeriğinizin en iyi ekilde görünmesini sağlar. Panelin ekstra geni görüntüleme açs sayesinde, nerede oturursa otursun odadaki herkes net, parlak görüntülerin keyfini çkarr.

Daha zengin, daha doal renkler

Sony'nin güçlü 4K HDR Processor X1 ve TRILUMINOS Pro teknolojisi, olaüstü zengin, gerçekçi renk yelpazesini aslın uygun olarak üretiyor.

Daha ince detaylar

4K X-Reality PRO ileme, görüntüleri yükselterek gerçek 4K kalitesine yaklatıyor. Görüntüler gerçek zamanlı olarak daha keskin ve daha incelikli hale getirilerek daha düşük çözünürlüklü görüntü kaynaklarından ekstra detaylar elde ediliyor.

Daha yumuak hareket

Motionflow XR, ekrandaki hzl hareket eden görüntülerin daha akc ve doal bir ekilde üretilmesini salyor.

Her ortama uyum salayan kurulum esneklii

FW-55BZ40L Serisi zarif ve minimal tasarm ile kusursuz tarzın her türlü i ortama tayar. Ekranın zarif hatlar, maazalarda, kolejlerde ve kurumsal çalma alanlarında sorunsuz entegrasyon için pratik dokunularla daha da geliştirildi.

Duvar Montaj Ayarlayc

BRAVIA, ekran dikey veya yatay yönde merkezi olarak monte etmek için fazladan esneklik salayan bir Duvara Montaj Ayarlayc ile birlikte geliyor.

Yan Tarafa Monte Edilmi arabirimler

Sinyal balantlar, a iletiimi ve dier arabirimler, ekran dikey konumdayken kolay eriim ve kolay kurulum için yan tarafa monte edilmitir.

Göze Çarpmayan Logo

Sony logosu, göze çarpmayacak ve sürükleyici görüntüleri izleyenlerin dikkatini hiçbir durumda datmayacak ekilde ekran çerçevesinin kenarna yerletirilmitir.

Manzara, Portre ve Eme

BRAVIA'y tüm kurumsal alanlara veya maazalara uyacak ekilde dikey veya yatay yönde kurabilirsiniz. Ekran, daha fazla esneklik için açl olarak da konumlandrabilir.

Gün boyu güvenilirlik

asla durmaz: BRAVIA, en zorlu kurumsal ve ticari ortamlarda 7/24 güvenilir çalma için tasarlanmtr.

Profesyonel kullanm için özel ayarlar

Profesyonel Ayarlar modu, BRAVIA ayarların ve çalma modların kurumsal ortamların veya maazaların taleplerine uyacak ekilde özelleştirilmenize olanak tanyarak i yapmay daha da kolaylatıyor. Kamu alanlarında kullanılan ekranların kurulanmasını engellemek için giri veya uzaktan kumanda ilevlerini devre d brakn, açma kapama zamanların programlayn, etiketleri çkarn ve dümeleri engelleyin. Ekranın ayarlarını özelleştirin, saklayn ve daha sonra USB anlık bellek ile ekrandan ekrana kolayca kopyalayn.

Hızla mükemmel görüntüler elde edin

Ekran ayarlarıyla uramayn; zahmetsizce muhteem sonuçlar almaya odaklanın. Tek Admda Ayar, toplant odas, canlı tabelalar, doal tabelalar ve grafikler dahil olmak üzere ortamınıza göre ayarlanm ön ayarlar sunuyor. Yalnızca bir ön ayar seçin: BRAVIA, görüntü modunu, giri,

kontrol ayarların ve daha fazlasını anında yapılandırın.

Kolay çoklu ekran kurulumu

Büyük ekran uygulamaları için birden çok ekran yapılandırmak her zamankinden daha kolay. Çoklu Ekran Ayar (MDS) uygulaması, birlikte "dönen" birden fazla BRAVIA ekranla çarpıcı video duvarlar oluşturmanızı sağlıyor.

Kolay entegrasyon

FW-55BZ40L, günümüzün birbirine bağlı dünyası için üretilmiştir. Açık API'ler diğer cihazların çözümleriyle entegrasyonu basitleştirirken, günümüzün önde gelen otomasyon ve kontrol platformları için kesintisiz destek sunulur.

Geni 32 GB dahili depolama alanı

Diğer bazı ekranlardaki dahili belleğin tamamına yakınında iletim sistemi yer kaplar, kendi uygulamalarınız ve içeriğiniz için çok az yer kalır. FW-55BZ40L dahili depolamayı 16 GB'tan 32 GB'a yani iki katına çıkararak uygulamalar, fotoğraflar, videolar ve bilgi ekranların saklamak için cihazda daha fazla alan sunuyor.

Bilgilendirme ekranları artık çok kolay

Maazalarda ve kurumsal alanlarda bilgi ekran ile ziyaretçileri bilgilendirmek ve yönlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. HTML5 için yerleşik destek, özel bir set üstü cihaz, medya oynatıcı veya bilgisayara ihtiyaç duymadan BRAVIA'da etkileşimli tabela içeriğinin görüntülenmesini kolaylatıyor. Yerleşik BRAVIA Signage Free (BSF) yazılımı, BRAVIA'ya takıldığında USB çubuk bellekteki HTML içeriğini, videolar ve fotoğrafları otomatik olarak oynatır. Te bu kadar kolay.

Kablosuz ekran yansıtma

Dahili Apple AirPlay ve Google Chromecast desteğiyle içeriği elinizdeki cihazdan BRAVIA'ya kablosuz olarak kolayca yayınlayabilirsiniz.

Çok daha kolay görümler

Google Play Store'dan Google Meet'i indirin ve kolay şekilde görüntülü toplantılar yapmak için BRAVIA'yı uyumlu bir web kamerasıyla kullanın.

BRAVIA ile her sahnede sürdürülebilirlik

Her zamankinden daha büyük ekranlara yönelik artan taleple birlikte, daha fazla kaynak ve enerji kullanımı riski de vardır. Ancak Sony'nin sürdürülebilirlik taahhütleri ürün geliştirilmeden ekran görüntülemeye kadar çeşitli uygulamalarda verimlilik kazanımları sağlıyor.

FW-55BZ40L, 23 ülkede EPEAT Bronze sertifikasına sahiptir

EPEAT, elektronik alanında dünyanın birinci sınıf küresel çevre dostu etiketidir. EPEAT, çevrimiçi kayıtlarındaki tüm ürünler için uyguladığı kapsamlı sürdürülebilirlik kriterlerini bağımsız üçüncü taraf kuruluşları tarafından kesintisiz şekilde yürütülen doğrulama çalışmalarıyla desteklemektedir. EPEAT Bronze seviyesi, ürünlerin kapsamlı ve etkili bir dizi kriteri karşılayarak daha sürdürülebilir bir alveri seçeneğine hâline geldiğini göstermektedir.

Belirli modellere yönelik [EPEAT Kayıtları'na](https://www.epeat.net/) (<https://www.epeat.net/>) göz atın. Kayıt durumu ve seviyeler ülkelere göre değişiklik gösterebilir

Specifications

Genel Özellikler

Ekran Boyutu

55"

Parlaklık (cd/m ²)	700
Kontrast Oran	1200:1
Dinamik Kontrast Oran	600.000:1
Tepki Süresi (ms)	8
Ekran Çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3840 x 2160
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Uyumluluğu	Var (HDR10, HLG, Dolby Vision)
En/Boy Oran	16:9
Dikey/Eim Uyumluluğu	Evet

Ekran Özellikleri

Karartma Tipi	Kare Karartma
Görüntüleme Aygıtı	LCD
Panel Tipi	IPS
Arka Iık Tipi	Direct LED
TRILUMINOS Ekran	TRILUMINOS PRO

Renk Gam (DCI-P3)	%92
Görüntü lemci	4K HDR lemci X1
Çalma Süresi	7/24
Derin Siyah Parlama Önleyici Kaplama	Evet
Pus (%)	%47
Görüntüleme Açs (Sa/Sol)	178 (89/89) derece (CR >10)
Görüntüleme Açs (Yukar/Aa)	178 (89/89) derece (CR >10)

Video Özelli

Video leme	4K X-Reality PRO
Hareketli Görüntü Gelitirici	Motionflow XR 240 (Yerel 60Hz)
HDMI Sinyali	4096x2160p (24, 60 Hz), 3840x2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p

Ses Özellii

Hoparlör Konumu	Aa Ses Veren
-----------------	--------------

Ses Güç Çk	10 W + 10 W
------------	-------------

Profesyonel Özellikler

Pro Modu	Evet
----------	------

HDMI Otomatik Uyku Modundan Çkma	Evet
-------------------------------------	------

HTML5 Platformu	Evet
-----------------	------

Çok Noktal Ak/IPTV	Evet
-----------------------	------

İetim Sistemi	Android TV
---------------	------------

Dâhili Depolama Alan (GB)	32 GB
------------------------------	-------

A Özellii

Wi-Fi Direct	Evet
--------------	------

Wi-Fi Onayl	Evet
-------------	------

Kablosuz LAN	Entegredir
--------------	------------

Kullanım Kolaylığı Salayan Özellikler

USB'den Oynatma Codec'leri	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVCS):AVC,MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
----------------------------	--

Ekran Saati	Evet
-------------	------

Uyku Zamanlayıcı	Evet
------------------	------

Açma/Kapatma Zamanlayıcı	Evet
--------------------------	------

Chromecast Built-in	Evet
---------------------	------

Apple AirPlay	Evet
---------------	------

Kontrol Özellikleri

IP Kontrolü	Evet
-------------	------

RS-232C Kontrolü	Evet
------------------	------

HDMI-CEC	Evet
----------	------

Giri ve Çıkarlar

HDCP	HDCP2.3 (HDMI 1/2/3/4 için)
------	-----------------------------

Kompozit Video Giriş (s)	1 (Yan, Mini jak)
--------------------------	-------------------

Toplam HDMI Giriş	4 (4 Yan)
-------------------	-----------

Analog Ses Giriş (s) (Toplam)	1 (Yan Analog Dönüştürme)
-------------------------------	---------------------------

Dijital Ses Çıkış (s)	1 (Yan)
-----------------------	---------

USB Balant Noktalar	2 (Yan)
---------------------	---------

Ethernet Girileri	1 (Yan)
-------------------	---------

Tasarım Özellikleri

Çerçeve Rengi	Siyah
---------------	-------

VESA® Delik Mesafesi Uyumlu	Evet
-----------------------------	------

VESA® Delik Aral (G x Y)	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 inç
--------------------------	------------------------------------

Ortam Özellikleri

Nominal Güç Tüketimi 201 W

Güç Tüketimi
(Beklemede) 0,5 W

Dinamik Arka Iık
Kontrolü Evet

Güç Tasarrufu Modu Evet

Ölçüler

Stantsz TV Boyutu 1243 x 721 x 71 mm / 49 x 28 1/2 x 2
(G x Y x D) 7/8 inç

Stantlı TV Boyutu (G 1243 x 787 x 338 mm / 49 x 31 x 13
x Y x D) 3/8 inç

Ambalaj Kutusu 1362 x 840 x 160 mm / 53 5/8 x 33
Boyutu (G x Y x D) 1/8 x 6 3/8 inç

Arlık

Stantsz TV 15,8 kg / 34,9 lb
Arlık

Stantlı TV 16,7 kg / 36,8 lb
Arlık

Ambalaj Kutusu
Arl (Brüt) 23 kg / 50,7 lb

Aksesuarlar

Duvar montaj
ayarlayc (Birlikte
verilir) Evet (Bölgeye göre)

Masa üstü stand
(steer bal) Evet (Bölgeye göre)

Daha Fazla Bilgi

Ürün Bilgi
Sayfas
(Yalnızca
Avrupa) <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393011>

Gallery

