


FW-55EZ20L

Temel profesyonel ilevlere sahip 16/7 çalmaya uygun olarak snflandrlm 55 inç Profesyonel ekran



Overview

Kolay içerik paylam, denetim ve özelleştirme özellikleriyle iletme dostu

Bilgi ekran ve kurumsal uygulamalar için ideal olan ince, kullanm kolay FW-55EZ20L Profesyonel Ekran, tüm görsel iletiim yollarında güç katar. 350 nit ekran parlakl, çok yüksek 4K görüntü kalitesi, basit kurulum, içerik paylam ve a balantl denetim özellikleri ile günümüzün balantl AV ortamlar için idealdir.

Features

Herkes tarafından görünen mükemmel 4K görüntü kalitesi

Gelimi Sony görüntü ileme teknolojileri içeriinizin en iyi eilde görünmesini salarken 350 nit panel parlakl iç ortamlarda net görünürlük salar. Ekranın geni görüntüleme açs sayesinde odadaki herkes nerede olursa olsun canlı ve net görüntülerin keyfini çkarr.

Daha ince detayların keyfini çkarn

4K X-Reality PRO, görüntüleri yükselterek gerçek 4K kalitesine yaklatrr. Görüntüler gerçek zamanl olarak daha keskin ve daha incelikli hâle getirilerek daha düşük çözünürlüklü içeriklerden ekstra detaylar elde edilir.

Canlı ve doal renk

Canlı Renk teknolojisi, canlı ve doğal renklere olan muhteşem bir paletle görüntülere hayat verir.

Ekranda akıcı hareket

Motionflow XR, ekrandaki hızlı hareket eden görüntülerin daha akıcı ve doğal bir şekilde üretilmesini sağlar.

Mükemmel görüntüler mükemmel sesi hak eder

FW-55EZ20L'nin ince tasarımında video konferanslar ve bilgi ekranların getirmek için net ses kalitesi sunan bir X-Balanced Speaker™ bulunur.

Dikey veya yatay kurulum

BRAVIA'yı tüm kurumsal alanlara uyacak şekilde dikey veya yatay yönde kurabilirsiniz.

Yana monte edilmiş balantılara kolay erişim

Sinyal balantıları, antenleri ve diğer arabirimler, ekran dikey konumdayken kolay erişim ve kolay kurulum için yan tarafa monte edilmiştir.

Hızlı ve kolay kurulum

Basit Pro Ayarlar, BRAVIA'nın her türlü işi veya perakende ortamının taleplerine uyacak şekilde özelleştirilmesine olanak sağlar. Güç açma/kapama zamanlarını programlayın, açıldığında giriş kaynağını seçin, bir giriş sinyali algılandığında ekran uyandırın ve daha fazlasını yapın.

A üzerinden kontrol

Güç açma/kapama, giriş kaynağı seçimi ve ses seviyesi gibi BRAVIA ekran ilemlerini IP adresi üzerinden veya bilinen RS-232C protokollerini kullanarak uzaktan denetleyin ve izleyin.

Bilgilendirme ekranları artık çok kolay

HTML5 için yerleşik destek, özel bir set üstü cihaz, medya oynatıcı veya bilgisayara ihtiyaç duymadan BRAVIA'da

etkileimli tabela içeriinin görüntülenmesini kolaylatıyor. Yerleik BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0 uygulaması, ekrann dâhili 16 GB depolama alanında bulunan veya BRAVIA'ya bir USB bellek takıldnda içinde bulunan videolar ve fotoğraflar da dâhil olmak üzere HTML içeriini otomatik olarak oynatr.

Kablosuz ekran yanstma

Dahili Apple AirPlay ve Google Chromecast desteiiyle içeri elinizdeki cihazdan BRAVIA'ya kablosuz olarak kolayca yanstn.

Her alanda sürdürülebilirlik

Her zamankinden daha büyük ekranlara yönelik artan taleple birlikte, daha fazla kaynak ve enerji kullanm riski de vardr. Ancak Sony'nin sürdürülebilirlik taahhütleri ürün gelitirmeden ekran görüntülemeye kadar çeitli uygulamalarda verimlilik kazanmlar salyor.

Specifications

Genel Özellikler

Ekran Boyutu	55"
Parlaklık (cd/m ²)	350
Kontrast Oran	1,200:1
Dinamik Kontrast Oran	400.000:1
Tepki Süresi (ms)	8
Ekran Çözünürlüü	

(Y x D, piksel) 3840 x 2160

HDR (Yüksek Dinamik Aralk) Uyumluluu Var (HDR10, HLG, Dolby Vision)

En/Boy Oran 16:09

Dikey/Eim Uyumluluu Evet

Ekran Özellikleri

Karartma Tipi Kare Karartma

Görüntüleme Aygt LCD

Panel Tipi IPS

Arka Iık Tipi Direct LED

Renk Gam (DCI-P3) %75

Görüntü lemcisi 4K lemcı X1

Çalma Süresi 16/7

Derin Siyah Parlama Önleyici Kaplama Hayr

Pus (%) %1

Görüntüleme Açs 178 (89/89) derece (CR >10)

(Sa/Sol)

Görüntüleme Açs (Yukar/Aa)	178 (89/89) derece (CR >10)
-------------------------------	-----------------------------

Video Özellii

Geni Mod	Otomatik/Geni Yaknlatrma/Normal/Full/Full Piksel/Yaknlatrma/14:9
----------	--

4:3 Varsaylan	Evet
---------------	------

Video leme	4K X-Reality PRO
------------	------------------

Hareketli Görüntü Gelirici	Motionflow XR
-------------------------------	---------------

HDMI Sinyali	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i
--------------	---

Ses Özellii

Hoparlör Konumu	Aa Ses Veren
-----------------	--------------

Ses Güç Çık	10 W + 10 W
-------------	-------------

Profesyonel Özellikler

Pro Modu	Evet (Basitletirilmi)
----------	-----------------------

HDMI Otomatik Uyku Modundan Çıkma	Evet
--------------------------------------	------

İletim Sistemi	Android TV
----------------	------------

Dâhili Depolama Alan (GB)	16 GB
------------------------------	-------

A Özellii

Wi-Fi Onayl	Evet
-------------	------

Kablosuz LAN	Entegredir
--------------	------------

Kullanm Kolayl Salayan Özellikler

USB'den Oynatma Codec'leri	MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC
-------------------------------	---

Ekran Saati	Evet
-------------	------

Uyku	Evet
------	------

Zamanlaycs

Açma/Kapatma Zamanlaycs	Evet
-------------------------	------

Chromecast Built-in	Evet
---------------------	------

Apple AirPlay	Evet
---------------	------

Kontrol Özellikleri

IP Kontrolü	Evet
-------------	------

RS-232C Kontrolü	Evet
------------------	------

HDMI-CEC	Evet
----------	------

Giri ve Çıklar

HDCP	HDCP2.3 (HDMI1/2/3/4 için)
------	----------------------------

Kompozit Video Giri (s)	1 (Yan, Mini jak)
-------------------------	-------------------

Toplam HDMI Giri	3 (3 Yan)
------------------	-----------

Analog Ses Giri (s) (Toplam)	1 (Yan Analog Dönütürme)
------------------------------	--------------------------

Dijital Ses Çk (s)	1 (Yan)
--------------------	---------

USB Balant	
------------	--

Noktalar	2 (Yan)
----------	---------

Ethernet Girileri	1 (Yan)
-------------------	---------

Tasarm Özellikleri

Çerçeve Rengi	nce Çizgi Detayl Siyah
---------------	------------------------

Stant Tasarm	Stantsz
--------------	---------

VESA® Delik Mesafesi Uyumlu	Evet
--------------------------------	------

VESA® Delik Aral (G x Y)	300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 inç
-----------------------------	----------------------------------

Ortam Özellikleri

WEB için Ekran Boyutu (çapraz, cm, tam say veya 1. ondalk)	139 cm
---	--------

Nominal Güç Tüketimi	202 W
----------------------	-------

Güç Tüketimi (Beklemede)	0,5 W
-----------------------------	-------

Dinamik Arka Iık Kontrolü	Evet
------------------------------	------

Güç Tasarrufu Modu Evet

Ölçüler

Stantsz TV Boyutu (G x Y x D) 1243 x 721 x 71 mm/49 x 28 1/2 x 2 7/8 inç

Stantl TV Boyutu (G x Y x D) 1243 x 787 x 338 mm/49 x 31 x 13 3/8 inç

Ambalaj Kutusu Boyutu (G x Y x D) 1362 x 840 x 160 mm/53 5/8 x 33 1/8 x 6 3/8 inç

Arlk

Stantsz TV Arl 15,3 kg/33,8 lb

Stantl TV Arl 16,2 kg/35,7 lb

Ambalaj Kutusu Arl (Brüt) 21 kg/46,3 lb

Aksesuarlar

Masa üstü stand (stee bal) Evet (Bölgeye göre)

Daha Fazla Bilgi

Ürün Bilgi

Sayfas

(Yalnızca

Avrupa)

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicd>

Gallery



