


## FW-65BZ40L

Esiz Derin Siyah Parlama  
Önleyici teknolojiye sahip 65 inç  
olaanüstü parlak 4K HDR  
profesyonel ekran



### Overview

#### **Üstün görüntü kalitesi. Profesyoneller için tasarland.**

Zorlu maazalarda, kurumsal alanlarda ve eğitim ortamlarında kusursuz performans gösterecek şekilde tasarlanan FW-65BZ40L, gerçek anlamda profesyonel bir ekrandır. Ürün, görkemli renklere ve zarif ayrıntılara sahip, etkileyici derecede parlak, yüksek kontrastlı 4K HDR görüntüler için en son Derin Siyah Parlama Önleyici teknoloji de dâhil olmak üzere Sony yeniliklerini barındırıyor. Profesyonellerin dostu özellikler, günümüzün bal AV ortamlarında entegrasyonu, rahat çalması ve sorunsuz içerik paylaşımını kolaylatıyor. Ayrıca zengin özelleştirme seçenekleriyle FW-65BZ40L, ihtiyaçlarınızda tam olarak uyan birinci sınıf LED ekrandır.

### Features

#### **Derin Siyah Parlama Önleyici**

Yalnızca BRAVIA BZ40L'de bulunan Sony'nin Derin Siyah Parlama Önleyici Kaplaması, parlama önleyici ve düşük yansımalar teknolojilerini bir araya getiriyor. Yansımalar azaltılarak kontrast artırılıyor, kurumsal ziyaretçilerden personele, müşterilerden öğrencilere kadar herkese ilham veren gerçekçi renk ve ayrıntılarla dolu dinamik görseller elde etmenin anahtarıdır.

## **Her zaman göze çarpan zarif görüntüler**

65 inç FW-65BZ40L ekranımız, her zaman net bir ekilde görülebilen keskin ve çok etkileyici görseller sunarak son derece yüksek 700 nit ekran parlaklıkla izleyicilerinizin dikkatini çekiyor. Gelimi Sony görüntü ileme teknolojileri, içeriğinizin en iyi ekilde görünmesini sağlıyor. Panelin ekstra geni görüntüleme açs sayesinde, nerede oturursa otursun odadaki herkes net, parlak görüntülerin keyfini çıkarıyor.

## **Daha zengin, daha doal renkler**

Sony'nin güçlü 4K HDR Processor X1 ve TRILUMINOS Pro teknolojisi, olaüstü zengin, gerçekçi renk yelpazesini aslında uygun olarak üretiyor.

## **Daha ince detaylar**

4K X-Reality PRO ileme, görüntüleri yükselterek gerçek 4K kalitesine yaklatıyor. Görüntüler gerçek zamanlı olarak daha keskin ve daha incelikli hale getirilerek daha düşük çözünürlüklü görüntü kaynaklarından ekstra detaylar elde ediliyor.

## **Daha yumuak hareket**

Motionflow XR, ekrandaki hızlı hareket eden görüntülerin daha akıcı ve doal bir ekilde üretilmesini sağlıyor.

## **Her ortama uyum sağlayan kurulum esneklii**

FW-65BZ40L Serisi zarif ve minimal tasarım ile kusursuz tarzın her türlü i ortama uyuyor. Ekranın zarif hatları, maazalarda, kolejlerde ve kurumsal çalma alanlarında sorunsuz entegrasyon için pratik dokunularla daha da geliştirildi.

## **Duvar Montaj Ayarlayıcı**

BRAVIA, ekran dikey veya yatay yönde merkezi olarak monte etmek için fazladan esneklik sağlayan bir Duvar Montaj Ayarlayıcı ile birlikte geliyor.

## **Yan Tarafa Monte Edilmi arabirimler**

Sinyal balantlar, a iletiimi ve dier arabirimler, ekran dikey konumdayken kolay eriim ve kolay kurulum için yan tarafa monte edilmitir.

## **Göze Çarpmayan Logo**

Sony logosu, göze çarpmayacak ve sürükleyici görüntüleri izleyenlerin dikkatini hiçbir durumda datmayacak ekilde ekran çerçevesinin kenarna yerletirilmitir.

## **Manzara, Portre ve Eme**

BRAVIA'y tüm kurumsal alanlara veya maazalara uyacak ekilde dikey veya yatay yönde kurabilirsiniz. Ekran, daha fazla esneklik için açl olarak da konumlandrabilir.

## **Gün boyu güvenilirlik**

asla durmaz: BRAVIA, en zorlu kurumsal ve ticari ortamlarda 7/24 güvenilir çalma için tasarlanmtr.

## **Profesyonel kullanm için özel ayarlar**

Profesyonel Ayarlar modu, BRAVIA ayarların ve çalma modların kurumsal ortamların veya maazaların taleplerine uyacak ekilde özelleştirmenize olanak tanyarak i yapmay daha da kolaylatryor. Kamu alanlarında kullanılan ekranların kurcalanmasn engellemek için giri veya uzaktan kumanda ilevlerini devre d brakn, açma kapama zamanların programlayn, etiketleri çkarn ve dümeleri engelleyin. Ekranın ayarlarını özelleştirin, saklayn ve daha sonra USB anlık bellek ile ekrandan ekrana kolayca kopyalayn.

## **Hızla mükemmel görüntüler elde edin**

Ekran ayarlarıyla uramayn; zahmetsizce muhteem sonuçlar almaya odaklanın. Tek Admda Ayar, toplant odas, canlı tabelalar, doal tabelalar ve grafikler dahil olmak üzere ortamınıza göre ayarlanm ön ayarlar sunuyor. Yalnızca bir ön ayar seçin: BRAVIA, görüntü modunu, girii,

kontrol ayarların ve daha fazlasını anında yapılandırın.

## **Kolay çoklu ekran kurulumu**

Büyük ekran uygulamaları için birden çok ekran yapılandırmak her zamankinden daha kolay. Çoklu Ekran Ayar (MDS) uygulaması, birlikte "dönen" birden fazla BRAVIA ekranla çarpıcı video duvarlar oluşturmanızı sağlıyor.

## **Kolay entegrasyon**

FW-65BZ40L, günümüzün birbirine bağlı dünyası için üretilmiştir. Açık API'ler diğer satıcıların çözümleriyle entegrasyonu basitleştirirken, günümüzün önde gelen otomasyon ve kontrol platformları için kesintisiz destek sunulur.

## **Geni 32 GB dahili depolama alanı**

Diğer bazı ekranlardaki dahili belleğin tamamına yakınında iletim sistemi yer kaplar, kendi uygulamalarınız ve içeriğiniz için çok az yer kalır. FW-65BZ40L dahili depolamayı 16 GB'tan 32 GB'a yani iki katına çıkararak uygulamalar, fotoğraflar, videolar ve bilgi ekranlarını saklamak için cihazda daha fazla alan sunuyor.

## **Bilgilendirme ekranları artık çok kolay**

Maazalarda ve kurumsal alanlarda bilgi ekranı ile ziyaretçileri bilgilendirmek ve yönlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. HTML5 için yerel destek, özel bir set üstü cihaz, medya oynatıcı veya bilgisayara ihtiyaç duymadan BRAVIA'da etkileşimli tabela içeriğinin görüntülenmesini kolaylatıyor. Yerel BRAVIA Signage Free (BSF) yazılımı, BRAVIA'ya takıldığında USB çubuk bellekteki HTML içeriğini, videolar ve fotoğrafları otomatik olarak oynatır. Te bu kadar kolay.

## **Kablosuz ekran yansıtma**

Dahili Apple AirPlay ve Google Chromecast desteğiyle içeriği elinizdeki cihazdan BRAVIA'ya kablosuz olarak kolayca yayınlar.

## **Çok daha kolay görümler**

Google Play Store'dan Google Meet'i indirin ve kolay şekilde görüntülü toplantılar yapmak için BRAVIA'yı uyumlu bir web kamerası ile kullanın.

## **BRAVIA ile her sahnede sürdürülebilirlik**

Her zamankinden daha büyük ekranlara yönelik artan taleple birlikte, daha fazla kaynak ve enerji kullanımı riski de vardır. Ancak Sony'nin sürdürülebilirlik taahhütleri ürün geliştirilmeden ekran görüntülemeye kadar çeşitli uygulamalarda verimlilik kazanımları sağlıyor.

## **FW-65BZ40L, 23 ülkede EPEAT Bronze sertifikasına sahiptir**

EPEAT, elektronik alanında dünyanın birinci sınıf küresel çevre dostu etiketidir. EPEAT, çevrimiçi kayıtlarındaki tüm ürünler için uyguladığı kapsamlı sürdürülebilirlik kriterlerini bağımsız üçüncü taraf kuruluşları tarafından kesintisiz şekilde yürütülen denetimlerle desteklemektedir. EPEAT Bronze seviyesi, ürünlerin kapsamlı ve etkili bir dizi kriteri karşılayarak daha sürdürülebilir bir alternatif seçeneğine hâline geldiğini göstermektedir.

*Belirli modellere yönelik [EPEAT Kayıtları'na](https://www.epeat.net/) (<https://www.epeat.net/>) göz atın. Kayıt durumu ve seviyeler ülkelere göre değişiklik gösterebilir*

## Specifications

### Genel Özellikler

Ekran Boyutu

65"

Parlaklık (cd/m <sup>2</sup> )	700
Kontrast Oran	1200:1
Dinamik Kontrast Oran	600.000:1
Tepki Süresi (ms)	8
Ekran Çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3840 x 2160
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Uyumluluğu	Var (HDR10, HLG, Dolby Vision)
En/Boy Oran	16:9
Dikey/Eim Uyumluluğu	Evet

## Ekran Özellikleri

Karartma Tipi	Kare Karartma
Görüntüleme Aygıtı	LCD
Panel Tipi	IPS
Arka Işık Tipi	Direct LED
TRILUMINOS Ekran	TRILUMINOS PRO

Renk Gam (DCI-P3)	%92
Görüntü lemcisi	4K HDR lemcisi X1
Çalma Süresi	7/24
Derin Siyah Parlama Önleyici Kaplama	Evet
Pus (%)	%47
Görüntüleme Açs (Sa/Sol)	178 (89/89) derece (CR >10)
Görüntüleme Açs (Yukar/Aa)	178 (89/89) derece (CR >10)

## Video Özelli

Geni Mod	Geni Yaknlatrma/Normal/Tam/Yaknlatrma
Video leme	4K X-Reality PRO
Hareketli Görüntü Gelirici	Motionflow XR 240 (Yerel 60Hz)
HDMI	4096x2160p(24,60Hz), 3840x2160p(24,30,60Hz), 1080p(24,30,60Hz),

Sinyali 1080i(60Hz),  
720p(24,30,60Hz),  
480p

### Ses Özellii

Hoparlör Konumu Aa Ses Veren

Ses Güç Çk 10 W + 10 W

### Profesyonel Özellikler

Pro Modu Evet

HDMI Otomatik Uyku  
Modundan Çkma Evet

HTML5 Platformu Evet

Çok Noktal  
Ak/IPTV Evet

İetim Sistemi Android TV

Dâhili Depolama  
Alan (GB) 32 GB

### A Özellii

Wi-Fi Direct Evet



Wi-Fi Onayl	Evet
-------------	------

Kablosuz LAN	Entegredir
--------------	------------

## Kullanm Kolayl Salayan Özellikler

USB'den Oynatma Codec'leri	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVCS):AVC,MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
-------------------------------	---

Ekran Saati	Evet
-------------	------

Uyku Zamanlaycs	Evet
--------------------	------

Açma/Kapatma Zamanlaycs	Evet
----------------------------	------

Chromecast Built-in	Evet
---------------------	------

Apple AirPlay	Evet
---------------	------

## Kontrol Özellikleri

IP Kontrolü	Evet
-------------	------

RS-232C Kontrolü	Evet
------------------	------

HDMI-CEC	Evet
----------	------

## Giri ve Çıkarlar

HDCP	HDCP2.3 (HDMI 1/2/3/4 için)
------	-----------------------------

Kompozit Video Giriş (s)	1 (Yan, Mini jak)
--------------------------	-------------------

Toplam HDMI Giriş	4 (4 Yan)
-------------------	-----------

Analog Ses Giriş (s) (Toplam)	1 (Yan Analog Dönüştürme)
-------------------------------	---------------------------

Dijital Ses Çıkış (s)	1 (Yan)
-----------------------	---------

USB Balant Noktalar	2 (Yan)
---------------------	---------

Ethernet Girileri	1 (Yan)
-------------------	---------

## Tasarım Özellikleri

Çerçeve Rengi	Siyah
---------------	-------

Stant Tasarm	1 (Yan Analog Dönütürme)
--------------	--------------------------

VESA® Delik Mesafesi Uyumlu	Evet
--------------------------------	------

VESA® Delik Aral (G x Y)	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 inç
-----------------------------	------------------------------------

## Ortam Özellikleri

Nominal Güç Tüketimi	229 W
----------------------	-------

Güç Tüketimi (Beklemede)	0,5 W
-----------------------------	-------

Dinamik Arka Iık Kontrolü	Evet
------------------------------	------

Güç Tasarrufu Modu	Evet
--------------------	------

## Ölçüler

Stantsz TV Boyutu (G x Y x D)	1462 x 842 x 71 mm / 57 5/8 x 33 1/4 x 2 7/8 inç
----------------------------------	---

Stantlı TV Boyutu (G x Y x D)	1462 x 912 x 338 mm / 57 5/8 x 36 x 13 3/8 inç
----------------------------------	---

Ambalaj Kutusu Boyutu (G x Y x D)	1588 x 965 x 184 mm / 62 5/8 x 38 x 7 1/4 inç
--------------------------------------	--

## Arlk

Stantsz TV  
Arl 21,4 kg / 47,2 lb

---

Stantl TV  
Arl 22,3 kg / 49,2 lb

---

Ambalaj Kutusu  
Arl (Brüt) 31 kg / 68,3 lb

---

## Aksesuarlar

Duvar montaj  
ayarlayc (Birlikte  
verilir) Evet (Bölgeye göre)

---

Masa üstü stand  
(stee bal) Evet (Bölgeye göre)

---

## Daha Fazla Bilgi

Ürün Bilgi  
Sayfas  
(Yalnızca  
Avrupa) <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393021>

---

## Gallery

