


## FW-75EZ20L

Temel profesyonel ilevlere sahip 16/7 çalmaya uygun olarak snflandrlm 75 inç Profesyonel ekran



### Overview

#### **Kolay içerik paylam, denetim ve özelleştirme özellikleriyle iletme dostu**

Bilgi ekran ve kurumsal uygulamalar için ideal olan ince, kullanm kolay FW-75EZ20L Profesyonel Ekran, tüm görsel iletiim yollarında güç katar. 350 nit ekran parlakl, çok yüksek 4K görüntü kalitesi, basit kurulum, içerik paylam ve a balantl denetim özellikleri ile günümüzün balantl AV ortamlar için idealdir.

### Features

#### **Herkes tarafından görünen mükemmel 4K görüntü kalitesi**

Gelimi Sony görüntü ileme teknolojileri içeriinizin en iyi eilde görünmesini salarken 350 nit panel parlakl iç ortamlarda net görünürlük salar. Ekranın geni görüntüleme açs sayesinde odadaki herkes nerede olursa olsun canlı ve net görüntülerin keyfini çkarr.

#### **Daha ince detayların keyfini çkarn**

4K X-Reality PRO, görüntüleri yükselterek gerçek 4K kalitesine yaklatrr. Görüntüler gerçek zamanl olarak daha keskin ve daha incelikli hâle getirilerek daha düşük çözünürlüklü içeriklerden ekstra detaylar elde edilir.

#### **Canlı ve doal renk**

Canlı Renk teknolojisi, canlı ve doğal renklere olan muhteşem bir paletle görüntülere hayat verir.

## **Ekranda akıcı hareket**

Motionflow XR, ekrandaki hızlı hareket eden görüntülerin daha akıcı ve doğal bir şekilde üretilmesini sağlar.

## **Mükemmel görüntüler mükemmel sesi hak eder**

FW-75EZ20L'nin ince tasarımında video konferanslar ve bilgi ekranlarını geliştirmek için net ses kalitesi sunan bir X-Balanced Speaker™ bulunur.

## **Dikey veya yatay kurulum**

BRAVIA'yı tüm kurumsal alanlara uyacak şekilde dikey veya yatay yönde kurabilirsiniz.

## **Yana monte edilmiş balantılara kolay erişim**

Sinyal balantıları, antenleri ve diğer arabirimler, ekran dikey konumdayken kolay erişim ve kolay kurulum için yan tarafa monte edilmiştir.

## **Hızlı ve kolay kurulum**

Basit Pro Ayarlar, BRAVIA'nın her türlü işi veya perakende ortamının taleplerine uyacak şekilde özelleştirilmesine olanak sağlar. Güç açma/kapama zamanlarını programlayın, açıldığında giriş kaynağını seçin, bir giriş sinyali algılandığında ekran uyandırın ve daha fazlasını yapın.

## **A üzerinden kontrol**

Güç açma/kapama, giriş kaynağı seçimi ve ses seviyesi gibi BRAVIA ekran işlevlerini IP adresi üzerinden veya bilinen RS-232C protokollerini kullanarak uzaktan denetleyin ve izleyin.

## **Bilgilendirme ekranları artık çok kolay**

HTML5 için yerleşik destek, özel bir set üstü cihaz, medya oynatıcı veya bilgisayara ihtiyaç duymadan BRAVIA'da

etkileimli tabela içeriinin görüntülenmesini kolaylatıyor. Yerleik BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0 uygulaması, ekrann dâhili 16 GB depolama alanında bulunan veya BRAVIA'ya bir USB bellek takıldnda içinde bulunan videolar ve fotoğraflar da dâhil olmak üzere HTML içeriini otomatik olarak oynatr.

### **Kablosuz ekran yanstma**

Dahili Apple AirPlay ve Google Chromecast desteiiyle içeri elinizdeki cihazdan BRAVIA'ya kablosuz olarak kolayca yanstn.

### **Her alanda sürdürülebilirlik**

Her zamankinden daha büyük ekranlara yönelik artan taleple birlikte, daha fazla kaynak ve enerji kullanm riski de vardr. Ancak Sony'nin sürdürülebilirlik taahhütleri ürün gelitirmeden ekran görüntülemeye kadar çeitli uygulamalarda verimlilik kazanmlar salyor.

## Specifications

### Genel Özellikler

Ekran Boyutu	75"
Parlaklık (cd/m <sup>2</sup> )	350
Kontrast Oran	1,200:1
Dinamik Kontrast Oran	400.000:1
Tepki Süresi (ms)	8
Ekran Çözünürlüü	

(Y x D, piksel)	3840 x 2160
-----------------	-------------

HDR (Yüksek Dinamik Aralk) Uyumluluu	Var (HDR10, HLG)
--------------------------------------	------------------

En/Boy Oran	16:9
-------------	------

Dikey/Eim Uyumluluu	Evet
---------------------	------

## Ekran Özellikleri

Karartma Tipi	Kare Karartma
---------------	---------------

Görüntüleme Aygt	LCD
------------------	-----

Panel Tipi	IPS
------------	-----

Arka Iık Tipi	Direct LED
---------------	------------

Renk Gam (DCI-P3)	%75
-------------------	-----

Görüntü lemcisi	4K lemcisi X1
-----------------	---------------

Çalma Süresi	16/7
--------------	------

Derin Siyah Parlama Önleyici Kaplama	Hayr
--------------------------------------	------

Pus (%)	%1
---------	----

Görüntüleme Açs	178 (89/89) derece (CR >10)
-----------------	-----------------------------

(Sa/Sol)

Görüntüleme Açs  
(Yukar/Aa) 178 (89/89) derece (CR >10)

## Video Özellii

Geni Mod Otomatik/Geni  
Yaknlatrma/Normal/Full/Full  
Piksel/Yaknlatrma/14:9

4:3 Varsaylan Evet

Video leme 4K X-Reality PRO

Hareketli Görüntü  
Gelirici Motionflow XR

HDMI Sinyali 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz),  
3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz),  
1080p (30, 50, 60 Hz),  
1080/24p,  
1080i (50, 60 Hz),  
720p (30, 50, 60 Hz),  
720/24p,  
576p,  
576i 480p,  
480i

## Ses Özellii

Hoparlör Konumu	Aa Ses Veren
-----------------	--------------

Ses Güç Çık	10 W + 10 W
-------------	-------------

## Profesyonel Özellikler

Pro Modu	Evet (Basitletirilmi)
----------	-----------------------

HDMI Otomatik Uyku Modundan Çıkma	Evet
--------------------------------------	------

İletim Sistemi	Android TV
----------------	------------

Dâhili Depolama Alan (GB)	16 GB
------------------------------	-------

## A Özellii

Wi-Fi Onayl	Evet
-------------	------

Kablosuz LAN	Entegredir
--------------	------------

## Kullanm Kolayl Salayan Özellikler

USB'den Oynatma Codec'leri	MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC
-------------------------------	---

Ekran Saati	Evet
-------------	------

Uyku	Evet
------	------

## Zamanlaycs

Açma/Kapatma Zamanlaycs	Evet
-------------------------	------

Chromecast Built-in	Evet
---------------------	------

Apple AirPlay	Evet
---------------	------

## Kontrol Özellikleri

IP Kontrolü	Evet
-------------	------

RS-232C Kontrolü	Evet
------------------	------

HDMI-CEC	Evet
----------	------

## Giri ve Çıklar

HDCP	HDCP2.3 (HDMI 1/2/3 için)
------	---------------------------

Kompozit Video Giri (s)	1 (Yan, Mini jak)
-------------------------	-------------------

Toplam HDMI Giri	3 (3 Yan)
------------------	-----------

Analog Ses Giri (s) (Toplam)	1 (Yan Analog Dönütürme)
------------------------------	--------------------------

Dijital Ses Çk (s)	1 (Yan)
--------------------	---------

USB Balant	
------------	--

Noktalar	2 (Yan)
----------	---------

Ethernet Girileri	1 (Yan)
-------------------	---------

## Tasarm Özellikleri

Çerçeve Rengi	nce Çizgi Detayl Siyah
---------------	------------------------

Stant Tasarm	Stantsz
--------------	---------

VESA® Delik Mesafesi Uyumlu	Evet
--------------------------------	------

VESA® Delik Aral (G x Y)	300 x 300 mm / 11 7/8 x 11 7/8 inç
-----------------------------	------------------------------------

## Ortam Özellikleri

WEB için Ekran Boyutu (çapraz, cm, tam say veya 1. ondalk)	189 cm
---	--------

Nominal Güç Tüketimi	306 W
----------------------	-------

Güç Tüketimi (Beklemede)	0,5 W
-----------------------------	-------

Dinamik Arka Iık Kontrolü	Evet
------------------------------	------



Güç Tasarrufu Modu Evet

## Ölçüler

Stantsz TV Boyutu (G x Y x D) 1686 x 969 x 72 mm / 66 1/2 x 38 1/4 x 2 7/8 inç

Stantl TV Boyutu (G x Y x D) 1686 x 1045 x 410 mm / 66 1/2 x 41 1/4 x 16 1/4 inç

Ambalaj Kutusu Boyutu (G x Y x D) 1824 x 1114 x 187 mm / 71 7/8 x 43 7/8 x 7 3/8 inç

## Arlk

Stantsz TV Arlk 30,4 kg/67 lb

Stantl TV Arlk 31,6 kg/69,7 lb

Ambalaj Kutusu Arlk (Brüt) 45 kg/99,2 lb

## Daha Fazla Bilgi

Ürün Bilgi

Sayfas

(Yalnızca

Avrupa)

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicd>



## Gallery



