

FW-98BZ30L

Cognitive Processor XR™
özelliie sahip 98 inç 4K HDR
profesyonel ekran



Overview

En büyük ekran boyutumuzda üstün görüntü kalitesi ve parlaklık

En büyük hâliyle BRAVIA. Zorlu profesyonel ortamlarda kusursuz biçimde performans gösterecek ekilde tasarlanan süper boyutlu 98 inç BRAVIA FW-98BZ30L, en son teknolojiye ve kurulumu kolaylatran özelliklere sahiptir. 440 nit parlaklık, sinematik renk, kontrast ve devasa görüntüleme açsnn yan sra daha fazla uygulama ve içerik depolamak için iki katna çkarılan bellek ile her yönüyle daha büyük olan 4K HDR profesyonel ekrandır.

Features

Cognitive Processor XR™

nsanların dünyayı gerçekten nasıl gördüğünü anlayan bilisel zekaya sahip dünyanın ilk görüntü işlemcisi. Cognitive Processor XR™ işlemcili 98 inç BRAVIA, sizi sahnenin daha da derinlerine çeken, yepyeni bir izleme deneyiminin kaplarını açar.

Daha iyi bir iletişim için profesyonelce tasarlanmıştır

Dier sözde profesyonel ekranlar sonradan akla gelen birkaç ek özelliie sahip televizyon gibidirler. 98 inç BRAVIA, perakende ve kurumsal ortamlarda daha hızlı, daha kolay ve daha esnek bir kurulum için sferden tasarlanmıştır. Ergonomik olarak

konumlandırılm alt yatay ksmaların kavranması kolaydır, bu da kaldırma daha kolay ve daha rahat hâle getirir.

Daha kolay erişim

Küçültülmü kutu boyutu nakliyi kolaylatır. BRAVIA'y dikey olarak (portre tarz) tayabilme imkan asansörlerde ve merdivenlerde daha kolay erişim sağlar.

Yana monte edilmi terminaller

Kurulumu kolaylatmak için ses, video, a, kontrol ve USB balant noktas dâhil olmak üzere tüm sinyal balantları ekrann yan tarafna monte edilmiştir.

Zekice konumlandırılm logo

Sony logosu, ekrann güzel ve ince 20 mm'lik çerçevesinin kenarına dikkat çekmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. Dolayısıyla izleyicilerinizin dikkatini sürükleyici ve süper boyutlu görüntülerden uzaklatracak bir şey bulunmaz.

Portre ve eme

BRAVIA'y daha da fazla esneklik için -15 ila +20 derecenin üzerinde eimle herhangi bir irket veya perakende alanına uyacak şekilde dikey veya yatay yönde kurun.

32 GB dahili depolama

Dier bazı ekranlardaki dâhili belleğin tamamına yakında iletim sistemi yer kaplar, kendi uygulamaların ve içeriğinin için çok az yer kalır. 98 inç BRAVIA dahili depolama 16 GB'tan 32 GB'a yani iki katna çıkararak uygulamalar, fotoğraflar, videolar ve bilgi ekranların saklamak için cihazda daha fazla alan sağlar.

Profesyonel Ayarlar

BRAVIA FW-98BZ30L, kurumsal veya perakende ortamların taleplerine uyacak şekilde ince ayar yapmanıza olanak tanıyarak i yapmayı daha da kolaylatır. Ekran

kamusal alanlarda kullanılırken, kurcalamay engellemek için giri veya uzaktan kumanda ile devre dışı bırakın, etiketleri çıkarın ve düğmeleri engelleyin. Ekranın ayarlarını özelleştirin, saklayın ve daha sonra USB ana bellek ile ekrandan ekrana kolayca kopyalayın.

Kolaylıkla bilgi ekran hazırlama

Perakende mağazalarda ve kurumsal alanlarda bilgi ekran ile ziyaretçileri bilgilendirmek ve yönlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yerleşik BRAVIA Signage Free (BSF) yazılımı, BRAVIA'ya takıldığında USB çubuk bellek kopyalanan HTML içeriğini, videolar ve fotoğraflar otomatik olarak oynatır. Te bu kadar kolay.

Çok daha kolay görüşmeler

Google Play Store'dan Google Meet'i indirin ve büyük 98 inç ekranda kolay şekilde görüntülü toplantılar yapmak için BRAVIA'yı uyumlu bir web kamerası ile eşleştirin.

Basit ekran yansıtma

Dâhili Apple AirPlay ve Google Chromecast desteğiyle içeriği elinizdeki cihazdan BRAVIA'ya kablosuz olarak kolayca yansıtın.

Esnek içerik düzeni

Dâhili HTML5 desteği özel bir kurulum kutusu, medya oynatıcı veya PC'ye gerek kalmadan BRAVIA'yı interaktif bilgi ekran içeriği gösterecek şekilde kullanmanızı sağlar. Ekrandaki içerikler 4K video, fotoğraflar ve hatta HDMI girişi kullanarak serbestçe düzenlenebilir.

Hızlıca mükemmel görüntüler elde edin

Ekran ayarlarıyla uğraşmayın; zahmetsizce muhteşem sonuçlar almaya odaklanın. Tek adımda Ayar, toplantı odası, canlı tablolar, dijital tablolar ve grafikler dâhil olmak üzere ortama göre ayarlanmış ön ayarlar sunar. Yalnızca bir ön ayar seçin: BRAVIA, görüntü ayarlarının yan

sra giri kontrolünü ve daha fazlasn annda yaplandrr.

BRAVIA ile her sahnede sürdürülebilirlik

Her zamankinden daha büyük ekranlara yönelik artan taleple birlikte, daha fazla kaynak ve enerji kullanm riski de vardr. Ancak Sony'nin sürdürülebilirlik taahhütleri ürün gelitirmeden ekran görüntülemeye kadar çeitli uygulamalarda verimlilik kazanmlar salyor.

FW-98BZ30L, 23 ülkede EPEAT Bronze sertifikasna sahiptir

EPEAT, elektronik alanda dünyann birinci snf küresel çevre dostu etiketidir. EPEAT, çevrimiçi kaytlardaki tüm ürünler için uygulad sk ve kapsaml sürdürülebilirlik kriterlerini bamsz üçüncü taraf kurulular tarafndan kesintisiz ekilde yürütülen dorulama çalmalarıyla desteklemektedir. EPEAT Bronze seviyesi, ürünlerin kapsaml ve etkili bir dizi kriteri karlayarak daha sürdürülebilir bir alveri seçenei hâline geldiini göstermektedir.

Belirli modellere yönelik [EPEAT Kaytlar](https://www.epeat.net/) (<https://www.epeat.net/>)'na göz atn. Kayt durumu ve seviyeler ülkelere göre deiklik gösterebilir

Specifications

Genel Özellikler

Ekran Boyutu 98"

Parlaklık (cd/m²) 440

Kontrast Oran 5000:1

Dinamik Kontrast

Oran	700.000:1
Tepki Süresi (ms)	6.5
Ekran Çözünürlüü (Y x D, piksel)	3840 x 2160
HDR (Yüksek Dinamik Aralk) Uyumluluu	Var (HDR10, HLG, Dolby Vision)
En/Boy Oran	16:09
Dikey/Eim Uyumluluu	Evet

Ekran Özellikleri

Karartma Tipi	Yerel Karartma
Görüntüleme Aygıt	LCD
Panel Tipi	VA
Arka Iık Tipi	Dorudan (Full Array LED)
TRILUMINOS Ekran	XR Triluminos Pro
Renk Gam (DCI-P3)	%95
Görüntü lemcisi	Cognitive Processor XR

Çalma Süresi	7/24
Derin Siyah Parlama Önleyici Kaplama	Hayr
Pus (%)	%2
Görüntüleme Açs (Sa/Sol)	178 (89/89) derece (CR >10)
Görüntüleme Açs (Yukar/Aa)	178 (89/89) derece (CR >10)

Video Özellii

Video leme	XR 4K Yükseltme
Hareketli Görüntü Gelitirici	XR Motion Clarity
HDMI Sinyali	4096x2160p (24, 60 Hz), 3840x2160p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p

Ses Özellii

Hoparlör Konumu	Aa Doru + Yan Arka
-----------------	--------------------

Ses Güç Çık	10 W + 10 W + 10 W + 10 W
-------------	---------------------------

Profesyonel Özellikler

Pro Modu	Evet
----------	------

HDMI Otomatik Uyku Modundan Çıkma	Evet
-----------------------------------	------

HTML5 Platformu	Evet
-----------------	------

Çok Noktal Ak/IPTV	Evet
--------------------	------

İletim Sistemi	Android TV
----------------	------------

Dâhili Depolama Alan (GB)	32 GB
---------------------------	-------

A Özellii

Wi-Fi Direct	Evet
--------------	------

Wi-Fi Onayl	Evet
-------------	------

Kablosuz LAN	Entegredir
--------------	------------

Kullanm Kolayl Salayan Özellikler

USB'den Oynatma Codec'leri	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (H.264) (WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:MKV
----------------------------	---

Ekran Saati	Evet
-------------	------

Uyku Zamanlaycs	Evet
-----------------	------

Açma/Kapatma Zamanlaycs	Evet
-------------------------	------

Chromecast Built-in	Evet
---------------------	------

Apple AirPlay	Evet
---------------	------

Kontrol Özellikleri

IP Kontrolü	Evet
-------------	------

RS-232C Kontrolü	Evet
------------------	------

HDMI-CEC	Evet
----------	------

Giri ve Çıklar

HDCP	HDCP2.3 (HDMI1/2/3/4 için)
------	----------------------------

Kompozit Video Giri (s)	S-Center Hoparlör Giriyle Hibrit x1 (Yan, Mini jak)
-------------------------	---

Toplam HDMI Giri	4 (4 Yan)
------------------	-----------

Analog Ses Giri (s) (Toplam)	1 (Yan Analog Dönütürme)
------------------------------	--------------------------

Dijital Ses Çıkış (s)	1 (Yan)
-----------------------	---------

USB Balant Noktalar	2 (Yan)
---------------------	---------

Ethernet Girileri	1 (Yan)
-------------------	---------

Tasarm Özellikleri

Çerçeve Rengi	Siyah
---------------	-------

VESA® Delik Mesafesi Uyumlu	Evet
-----------------------------	------

VESA® Delik Aral (G x Y)	600 x 400 mm / 23 5/8 x 15 3/4 inç
--------------------------	------------------------------------

Ortam Özellikleri

Nominal Güç Tüketimi	328 W
----------------------	-------

Güç Tüketimi (Beklemede)	0,5 W
--------------------------	-------

Dinamik Arka Iık Kontrolü	Evet
---------------------------	------

Güç Tasarrufu Modu	Evet
--------------------	------

Ölçüler

Stantsz TV Boyutu (G x Y x D)	2199 x 1255 x 85 mm / 86 5/8 x 49 1/2 x 3 3/8 inç
----------------------------------	--

Ambalaj Kutusu Boyutu (G x Y x D)	2330 x 1394 x 283 mm / 91 3/4 x 55 x 11 1/4 inç
--------------------------------------	--

Arlk

Stantsz TV Arl	67,2 kg / 148,1 lb
-------------------	--------------------

Ambalaj Kutusu Arl (Brüt)	91 kg / 200,5 lb.
------------------------------	-------------------

Daha Fazla Bilgi

Ürün Bilgi

Sayfas

(Yalnızca

Avrupa)

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicd>

Related
products



BRAVIA
BZ30L
Series

Sony X1 işlemci,
Profesyonel Modu,
Airplay ve Chromecast
özelliklerinin yan
sıra eksiksiz boyut
yelpazesine sahip
Portre/Eme
özelliine sahip 7/24
kullanma uygun
profesyonel 4K HDR
ekran

Gallery



