

HDC-2570

Dijital triaks iletim arabirimli,
çoklu formatlı HD tanabilir
sistem kameras



Overview

Geleneksel triaks kablo üzerinden yüksek kaliteli dijital sinyal iletimi

HDC-2570 çoklu formatlı HD kamera, 1080P veya 2xSloMo sinyallerin (2x1080i) triaks üzerinden iletilebilmesine imkan veren bant genişliğinde dijital triaks iletim özelliğine sahiptir. Dahası, uzak mesafelerde SNR (Sinyal-Parazit Oran) değerinin azalması nedeniyle dijital triaks iletiminde bozulma olmaz, böylece yüksek performanslı sinyal kalitesi maksimum 1400 m (14,5 mm triaks kablo kullanarak) mesafeye kadar korunabilir.

Yüksek kaliteli görüntüleme

HDC-2570, Sony'nin stüdyo kameralarına yönelik en gelişmiş teknolojilerini barındırmaktadır. Üç adet son teknoloji 2/3 inç CCD ve 16 bit A/D dönüştürücü kullanan Dijital Sinyal İşleme (DSP), paraziti azaltarak ve yüksek dinamik aralık sağlayarak mükemmel görüntü kalitesi sunar. HDC-2570, HDC-2500 Serisinin tam özellikli bir üyesidir ve bu yüzden vizörler, büyük lens adaptörleri ve uzaktan kontrol üniteleri gibi tüm aksesuar seçenekleriyle uyumludur.

Bu ürün önceden yüklenmiş yazılım içerir ve bazı özelliklerin etkinleştirilmesi için lisans anahtarlarının satın alınması gerekir.

Features

Geleneksel triaks kablo üzerinden yüksek kaliteli dijital sinyal iletimi

Mevcut triaks arabirimi 1400 m'ye (14,5 mm triaks kablo kullanarak) kadar olan mesafelerde ek kablo döeme ihtiyac olmadan kullanılabilir.

stee bal 3G fiber iletimi veya kablosuz iletim

Kamerann yan kapa deitirildiinde istee bal HKC-FB20 3G fiber iletim salar. stee bal üçüncü taraf kablosuz sistemleri ise iletim esnekli salamak için eklenebilir. Bu sayede kamera çeitli ortamlarda kullanılabilir ve yatrmnz gelecee dönük olarak korunur.

Çok çeitli kare hzlarn standart olarak destekler

1080i, 720P, 2x SloMo1080i/720P HD kare hzlar standart olarak desteklenir ve yükseltme masraf yapmadan tek bir dümeye basarak kullanılabilir.

stee bal 2xSloMo hz (1080i veya 720P)

CCU çk olarak istee bal 2xSloMo sinyali ve normal HDTV sinyali paralel olarak mevcuttur. Kamera, bir SuperMotion kamera ve bir normal hzl kamerann yerini alabilir.

Her biri 5 konumlu kili Filtre Tekerlei

Nötr younluk (gelen k) ve renk scakl için ayr filtre kontrolü, alan derinliini kontrol etmek için ND filtrelerle pozlama kontrolünün hassas bir ekilde seçilmesini salar. CC filtreleri ortam nn renk scaklın ayarlanmasna imkan verir. ND filtreleri kullanılarak s alan derinlii kontrolü bile gerçekleştirilebilir ve CC filtreleri kullanld için yüksek renk scakl koullar altnda parazit artmaz.

HDC-2500 Serisi aksesuarlarla tam uyumluluk

HDC-2570, HDC-2500 Serisinin tam özellikli bir üyesidir ve bu

yüzden vizörler, büyük lens adaptörleri ve uzaktan kontrol panelleri gibi tüm aksesuar seçenekleriyle uyumludur.

Gelimi CCD ve Dijital Sinyal Ieme (DSP)

HDC-2750; üç adet 2/3 inç Power HAD FX CCD ve 16 bit A/D dönütürücü, geliştirilmi S/N Oran, daha iyi düşük ve parlak k kullanm sayesinde benzersiz görüntü kalitesi sunar. Bu durum, deiiik gösterilerden DMC prodüksiyonlarına ve spor etkinliklerinin daha gerçekçi bir eilde oluturulmasına kadar çok daha fazla yaratclık frsatar.

Related products



BVM-F250A

Geni izleme açs sunan 24,5 inç TRIMASTER EL™ OLED referans monitörü



BVM-F170A

Geni izleme açs sunan 16,5 inç TRIMASTER EL™ OLED referans monitörü



PVM-A250 v2.0

25 inç TRIMASTER EL™ OLED yüksek kaliteli görüntü monitörü



PVM-A170 v2.0

17 inç TRIMASTER EL™ OLED yüksek kaliteli görüntü monitörü



RCP-3100

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli.
19 inç EIA kabinde 5 ünite.



HDLA-3505

Büyük Lens Adaptörü



HDLA-3501

Büyük Lens Adaptörü

Gallery

