

## HDC-3200

2/3 inç 4K 3CMOS Kamera  
Sistemi



**NETWORKED LIVE**

### Overview

#### **Muhteem 4K kalitesine artk herkes eriebilir**

HDC-3200 sistem kameras, her canl prodüksiyona saf 4K görüntü kalitesi ve etkileyici bir çok yönlülük getirir. Sony'nin beenilen HDC Serisi kameralarla birçok kullanm özelliini paylaan HDC-3200'de, Global Deklanör teknolojili, son derece hassas bir 4K 3CMOS sensör bulunur ve lo kl stüdyolarda dahi, son derece düşük gürültüyle prl prl bir görüntü kalitesi sunar.

### Features

#### **Global deklanörlü, hassas 2/3 inç 4K CMOS görüntüleyici**

HDC-3200'ün merkezindeki yüksek performanslı 2/3 inç 4K CMOS görüntü sensörü, etkileyici bir sinyal/gürültü oranıyla son derece yüksek hassasiyet elde eder. Sony'nin snfnda lider Global Deklanör teknolojisi, "jöle efektini" ve eritlenmeyi ortadan kaldrarak HDC-3200'ün, hzl hareket eden nesnelere dahi istikrarlı ve hassas 4K (UHD) görüntüler yakalamasını sağlar. ster LED duvarlar olan haber stüdyolarında ister canl elence mekanlarında çekim yapn, ITU-R BT.2020 geni renk alan desteğiyle incelikli 4K ayrıntılar ve yüksek dinamik aralık sunan birinci snf görüntüler izleyicilerinizin hayranlın kazanacak.

#### **Elde çekimden büyük lensli kullanma hzl**

## **geçi**

Sony'nin yeni HDLA-3505 ve HDLA-3501 büyük lens adaptörleriyle uyumluluk, canlı prodüksiyon ortamlarında daha da fazla esneklik sağlar. Adaptör sayesinde, geleneksel "kurulum" kitlerinin aksine, zaman alan balant ve ayarlara gerek kalmadan, kamera kafas tek dokunula, hızla monte edilebilir. Yine zaman kazandıran bir özellik olarak, HDC-3200, lensi çkarmaya gerek kalmadan adaptörden ayrılabilir.

## **Prodüksiyon varlıklarından daha yüksek getiri alın**

Sony'nin beenenilen HDC kamera ailesiyle benzer ergonomiyi ve kullanımı için paylaşılan HDC-3200 vizörler, büyük lens adaptörleri ve kamera kontrol birimleri gibi çeitli kamera sistemi aksesuarlarıyla uyumludur. Daha az eğitim gereksinimiyle ve mevcut donanım envanterinizin optimum kullanımıyla size büyük avantaj sağlar.

## **CCU'da kolay kayıt**

Yalnızca bir HDCU-REC55'i HDCU-3500 Kamera Kontrol Birimine ekleyin ve başka bir harici kayıt cihazına gerek kalmadan, doğrudan CCU'ya 4K video ve ses kaydedin. Kayıt CCU tarafından uzaktan kontrol edilebilir ve böylece kamera operatörü, dikkati dalmadan güzel görüntüler çekmeye odaklanabilir.

## **IP Live için hazır**

HDC-3200, günümüzün IP Live prodüksiyon ihtiyaçları için çok yönlü, son derece uygun maliyetli bir eliktir. Kamera, IP arabirim seçeneğiyle HDCU-3500/3100 CCU üzerinden veya HDCE-TX50/TX30 kamera uzatma adaptörü kullanılarak ST 2110 prodüksiyon altyapısına sorunsuzca entegre olur.

## **E zamanlı HDR ve SDR prodüksiyonu**

HDC-3200, Sony'nin beenenilen SR Live için gerekli destekler ve tek bir ekip tarafından aynı anda HDR ve SDR

program prodüksiyonunun maliyetini ve karmakln azaltr.

## Specifications

### Genel

Güç Gereksinimleri	AC 240 V, 1,4 A (maks.), DC 240 V, 1,05 A (maks.)
--------------------	---

Çalma sıcaklık	-20 °C ila +45 °C (-4 °F ila 113 °F)
----------------	--------------------------------------

Saklama sıcaklık	-20 °C ila +60 °C (-4 °F ila 140 °F)
------------------	--------------------------------------

Arlık	Yaklak 10 lb 2 oz (4,6 kg)
-------	----------------------------

### Görüntüleyici

Görüntüleyici	Global deklanörlü 2/3 inç tipi 4K CMOS sensör
---------------	---

Method (Yöntem)	3-CMOS, RGB
-----------------	-------------

### Elektriksel özellikler

Hassasiyet	1080/59,94p ile F10 1080/50p ile F11 (%89,9 yanstmayla 2000 lx'te)
------------	--

Sinyal-parazit oran	-62 dB
---------------------	--------

Geometrik bozulma	Önemsiz (lens bozulmas dahil deildir)
-------------------	---------------------------------------

## Optik sistem teknik özellikleri

Spektrum sistemi	F1.4 prizma
------------------	-------------

Dahili filtreler	1: NET, 2: 1/4 ND, 3: 1/16 ND, 4: 1/64N, 5:ÇAPRAZ
------------------	---

## Giri/çık konnektörleri

CCU	Elektro-optik konnektör (LEMO 3K.93C konnektör) (x1)
-----	--

LENS	12 pimli (x1)
------	---------------

VF	20 pimli (x1)
----	---------------

MIC 1 GR	RGB/ Y PB PR giri konnektörü: 5BNC (dii) Ses giri konnektörü: Stereo mini jak
----------	--

SES GR CH1, CH2	XLR 3 pinli, dii (her biri x1) MIC için SES anahtar: -60 dBu (menüde -20 dBu'ya kadar seçilebilir), dengeli LINE için SES anahtar: 0 dBu, dengeli
-----------------	---

NTERKOM	XLR 5 pinli, dii (her biri x1)
KULAKLIK	4 kutuplu mini jak (x1), (2 kutuplu mono, 3 kutuplu stereo, 4 kutuplu CTIA standart, 4 kutuplu OMTP standart)
DC GR	XLR 4 pinli (x1), DC 10,5 - 17 V
DC ÇIKII	4 pinli (x1), DC 10,5 - 17 V, maks. 0,5 A <sup>*1</sup> , 2 pinli (x1), DC 10,5 - 17 V, Maks. 2,5 A <sup>*1</sup>
SDI 1	BNC (x1)
SDI MONI	BNC (x1)
TEST ÇIKII	BNC (x1)
PROMPTER/GENLOCK	BNC (x1) PROMPTER 1 Vp-p, 75 Ω GENLOCK HD: SMPTE ST274, üç seviye senkronizasyon, 0,6 Vp-p, 75 Ω, SD: Siyah renk patlaması (NTSC: 0,286 Vp-p, 75 Ω/PAL: 0,3 Vp-p, 75 Ω)
RET CTRL	6 pimli (x1)
UZAKTAN KUMANDA	8 pimli (x1)
TAKPÇ	12 pimli (x1)

USB USB 2.0 Tip A 4 pinli (x1) (USB sürücüsü balants için)

Mevcut aksesuarlar Bu Birimi Kullanmadan Önce (1), Kullanm Talimatlar (CD-ROM) (1), Kablo kelepçesi kay (1 set), Vidalar (+B3×8) (2), Takl etiket (1), Kamera numaras etiketi (1)

## Not

\*1 Bu, uygulanan yüke veya girilere göre snrl olabilir.

Optik Dük Geçi Filtresi HDC-3200 Serisi kamerann yerleik Filtresinin baz LED duvarlarnn yol açt harenmeyi tamamen azaltmad durumlarda, istee bal Optik Dük Geçi Filtresi (OLP) harenme etkilerini biraz daha azaltmaya yardmc olacaktr (Parça numaras; 1-856-731-31).

Related  
products



## RCP-3100

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli. <br>19 inç EIA kabinde 5 ünite.



## HDCU-3100

IP özellikli yeni nesil Kamera Kontrol Birimi



## HDVF-EL75

Tanabilir kameralar için 7,4 inç OLED Vizör



## HDVF-L750

Full HD 7 inç LCD vizör



## HDCE-TX30

Uzak canl prodüksiyon için IP kamera uzatma adaptörü (verici)



## HZC-CSM10

Ana Kurulum Ünitesi (MSU) PC Yazılım



## HZCE-JX50F / HZCE-JX50FM / HZCE-JX50FW

4K/HD JPEG XS YAZILIMI



## HZCE-JX50H / HZCE-JX50HM / HZCE-JX50HW

HD JPEG XS YAZILIMI



## BRC-AM7

Yapay zeka analitii, 4K 60p, 20x optik yakınlatma özellikli üstün kaliteli PTZ Auto Framing Kamera. Dier prodüksiyon sistemleriyle yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik

## Gallery

