

## HDC-3500V

2/3 inç 3-CMOS sensörlü  
tanabilir sistem kamerası



NETWORKED **LIVE**

### Specifications

#### Genel

Güç Gereksinimleri AC 240 V, 1,4 A (maks.), DC 240 V,  
1,05 A (maks.)

Çalma sıcaklığı -20 °C ila +45 °C (-4 °F ila 113 °F)

Saklama sıcaklığı -20°C - +60°C (-4°F - +140°F)

Arlık Yaklaşık 5,0 kg (11 lb 0,4 oz)  
(sadece birim)

Boyutlar (G x Y x D)  
[Balk dahil değildir.] 138 x 268 x 363

#### Görüntüleyici

Görüntüleyici Global shutter'l 2/3 inç tip 4K  
CMOS sensör

---

Method (Yöntem)	3-CMOS, RGB
-----------------	-------------

---

## Elektriksel özellikler

Hassasiyet	1080/59,94p ile F10 1080/50p ile F11 (%89,9 yanstmayla 2000 lx'te)
------------	--------------------------------------------------------------------------

---

Sinyal-parazit oran	-62 dB
---------------------	--------

---

Geometrik bozulma	Önemsiz (lens bozulmas dahil deildir)
-------------------	---------------------------------------

---

## Optik sistem teknik özellikleri

Spektrum sistemi	F1.4 prizma
------------------	-------------

---

Dahili filtreler	ND filtreleri 1: SAYDAM, 2-5: Deiken ND (1/3-1/256)
------------------	--------------------------------------------------------

---

## Giri/çık konnektörleri

CCU	Elektro-optik konnektör (LEMO 3K.93C konnektör) (x1)
-----	---------------------------------------------------------

---

LENS	12 pimli (x1)
------	---------------

---

VF	20 pimli (x1)
----	---------------

---

RGB/ Y PB PR giri konnektörü:

MIC 1 GR	5BNC (dii) Ses giri konnektörü: Stereo mini jak
SES GR CH1, CH2	XLR 3 pinli, dii (her birinde x1) AUDIO anahtar MIC: -60 dBu olarak ayarlandnda (menüden -20 dBu'ya kadar seçilebilir), dengeli AUDIO anahtar LINE: 0 dBu, dengeli olarak ayarlandnda
NTERKOM 1, NTERKOM 2	XLR 5 pinli, dii (her biri x1)
KULAKLIK	4 kutuplu mini jak (x1), (2 kutuplu mono, 3 kutuplu stereo, 4 kutuplu CTIA standart, 4 kutuplu OMTP standart)
DC GR	XLR 4 pinli (x1), DC 10,5 - 17 V
DC ÇIKII	4 pinli (x1), DC 10,5 - 17 V, maks. 0,5 A <sup>*1</sup> , 2 pinli (x1), DC 10,5 - 17 V, Maks. 2,5 A <sup>*1</sup>
SDI 1	BNC (x1)
SDI 2	BNC (x1)
SDI MONI	BNC (x1)

TEST ÇIKIŞI	BNC (x1)
PROMPTER/GENLOCK	BNC (x1) PROMPTER 1 Vp-p, 75 Ω GENLOCK HD: SMPTE ST274, üç seviye senkronizasyon, 0,6 Vp-p, 75 Ω, SD: Siyah renk patlaması (NTSC: 0,286 Vp-p, 75 Ω/PAL: 0,3 Vp-p, 75 Ω)
PROMPTER2	BNC (x1), 1 Vp-p, 75 Ω
RET CTRL	6 pimli (x1)
UZAKTAN KUMANDA	8 pimli (x1)
TAKIÇ	12 pimli (x1)
KALDIRICI	12 pimli (x1)
USB	USB 2.0 Tip A 4 pinli (x1) (USB sürücüsü balants için)
A ANA HATTI	RJ-45 tipi 8 pimli (x1)

### Mevcut aksesuarlar

Bu Birimi Kullanmadan Önce (1),  
Kullanım Talimatları (CD-ROM)  
(1),  
Kablo kelepçesi kay (1 set),

Vidalar (+B3×8) (2),  
Takl etiket (1)

## Notlar

\*1

Bu, uygulanan yüke veya girilere göre snrl olabilir.

## Related products



### RCP-3500

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için uzaktan kumanda paneli



### RCP-3100

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli. 19 inç EIA kabinde 5 ünite.



### RCP-1000

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabininde 6 ünite.



### MSU-3500

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



### MSU-3000

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



### HKC-TR37

HDC kamera serisi için Dijital Triaks letim Adaptörü



### HKC-WL50

HDC-5500 ve HDC-3500 için kablosuz iletim adaptörü



### HKCU-REC55

HDCU-5500 ve HDCU-3500 CCU için kayıt seçenei



### HKCU-REC50

HDCU-5000 için kayıt

seçenei

## Gallery

