

HDC-P31

Gelimi uzaktan kullanm özellikleri ve gelimi HDR i aklar sunan HD kompakt POV sistem kameras



NETWORKED LIVE

Overview

Esnek ve hafif yeni HD model; stüdyo, ibadethane ve kiralama uygulamalar ile spor prodüksiyonu için idealdir. HDC-P31 eriimi zor olan yerlere monte edilebilir ya da vinç, ray veya robotik kamera sistemiyle kullanılabilir. Yüksek hassasiyet ve düşük parazit salayan, daha iyi optik performans için genel deklanörlü üç adet 2/3 inç CMOS sensör sistemi içerir. Kamera ayrıca Sony'nin HDC serisi ekosisteminin entegre bir parçası olarak kullanılabilir ve ayn etkileyici görüntüleri üretirken, POV form faktörü kullanmyla tutarlı i ak salayabilir.

Gelimi uzaktan kullanm özellikleri

WEB UI(*1) üzerinden uzaktan eriim, ulalmas zor yerlere monte edilen kameranın menü ayarlarına, durum takibine, kayıt dosyalarna ve cihaz yazlm güncellemelerine eriim sunar. Desteklenen lensin(*2) arka oda, Sony master kurulum birimi (MSU) veya uzaktan kumanda paneliyle (RCP) uzaktan ayarlanabilir ve IP uyar sinyali, a kablosu üzerinden esnek ve uzun süreli balanty destekler. Bu özellikler daha verimli bir i ak elde edilmesini sunar.

Premium HD'de yeni standart

Sony'nin en yeni görüntüleme teknolojisini kullanan HDC-P31, F12/F13(*3) deerinde olaanüstü yüksek hassasiyetle ve 62 dB deerinde etkileyici ölçüde düşük parazitli üstün HD görüntüler sunar. Ayn CMOS teknolojilerini kullanan kamera,

Sony'nin HDC serisi sistem kameralarla tutarlı görüntü kalitesi, sistem ve i ak salayabilir. Kompakt ve hafif tasarm sayesinde HDC-P31'in uygulama alan, stüdyo, etkinlikler ve ibadethanelerin yan sra vinç, ray veya dolly üzerinde eriimi zor çekimlerle daha da geniler.

HDR i aklarna hazr

HDC-P31; S-Log3 / HLG ile HDR' ve Sony'nin SR Live i akn destekler, ayrıca ayn anda HDR ve SDR prodüksiyona olanak tanr. Kamera, hem HDR hem de SDR sinyallerinin kalitesini korumak için SDI sinyal akna gömülen SR Live meta verilerini de destekler. HDC-P31, dünya çapında giderek artan HDR prodüksiyon talebini karlamak üzere tasarlanmtr.

*1 2020 knda desteklenecektir.

*2 Ayrıntlar için Sony sat ubesine veya temsilcisine bavurun.

*3 1080/59,94p ve 720/59,94p'de F12; 1080/50p ve 720/50p'de F13

Features

Son derece yüksek hassasiyetli üç adet 2/3 inç genel deklanörlü CMOS

HDC-P31 "jöle etkisini" ve bantlamay ortadan kaldran global deklanör teknolojisine sahip son model 2/3 inç CMOS sensörüyle üstün kaliteli görüntüler sunar. En yeni görüntüleyici ve sinyal ilemcisi, kamerann düşük parazit (62 dB) ve mükemmel hassasiyetle (1080/59,94p ve 720/59,94p'de F12; 1080/50p ve 720/50p'de F13) temiz görüntüler çekmesini salar.

ARIA: Aydınlatma Atenüasyonunun Otomatik Restorasyonu

F düüü ve çevresel k kayb özellikle uzak mesafeli nesne çekiminde istenmeyen fiziksel olgulardr. HDC serisinin yeni geliştirilen ARIA ilevi sayesinde desteklenen lens* için

kamerann içinde ileme yaparak görüntü üzerindeki etki otomatik olarak telafi edilir.

* Ayrıntılar için Sony sat ubesine veya temsilcisine bavurun.

Web UI ile hzl ayar

HDC-P31; ayar deiiklikleri, durum takibi ve cihaz yazlm yükseltmeleri için a üzerinden Web Eriimini destekler. Kamera yaplandırmas, ulalmas zor yerlere monte edilmi olabilecek kameray sökmeden, yerinde deitirilebilir.

RBF: Uzaktan Arka Odak

Desteklenen lensin* arka oda, Sony master kurulum birimi (MSU) veya uzaktan kumanda paneliyle (RCP) uzaktan ayarlanabilir. Bu özellik, arka odak kontrolü ile ayarın kolaylatır ve prodüksiyon srasında hazrlık süresini azalır.

* Ayrıntılar için Sony sat ubesine veya temsilcisine bavurun.

Ayn anda HDR/SDR prodüksiyon (SR Live)

HDC-P31, Sony'nin piyasa lideri SR Live i akna uygun ekilde tasarlanmtr. SDI ÇIKII 1/2 ayn anda HDR ve SDR çık yapabilir ve SDR kazanc ile baldr. Paralel ayara ihtiyaç duymaz.

SR Live Meta Verileri

HDC-P31 ayn zamanda SR Live meta verilerini de destekler. Veriler SDI sinyal akna gömülüdür ve canlı prodüksiyon sürecinin tamamında hem HDR hem de SDR sinyallerinin kalitesinin kamera gölgelendiricilerinin tanımlad ekilde korunmasn salar. HDR parametreleri, dalga biçimi monitörleri gibi desteklenen cihazlarda kolayca izlenebilir.

Yazlm master kontrolüyle kolay kullanm: HZC-CSM10

Yazılım tabanlı master kontrol paneli HZC-CSM10, HDR i akın kapsamlı bir eklede kullanılması ve görselleştirilmesini sağlar. Tüm HDC kameralar a üzerinden balan ve merkezi işlemlere çabucak yanıt verir.

Related products



HZC-PRV50 / HZC-PRV50M / HZC-PRV50W

Kademeli video çekimi ve iletimi için yazılım lisanslar



HZC-PSF50 / HZC-PSF50M / HZC-PSF50W

Psf formatında video çekimi ve iletimi için yazılım lisanslar



HZC-UG50 / HZC-UG50M / HZC-UG50W

HDC-5500/3500 serisi sistem kamerasıyla 1080/RGB 4:4:4 ve Kullanıcı Gama çekimi için yazılım lisanslar



NETWORKED LIVE

RCP-3500

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için uzaktan kumanda paneli



MSU-1000

Ana kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameralı uzaktan kontrol paneli (yatay tip)



MSU-1500

Master kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameralı uzaktan kontrol paneli (dikey tip)



MSU-3000

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



MSU-3500

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



HZC-CSM10

Ana Kurulum Ünitesi (MSU) PC



NETWORKED LIVE

RCP-3501

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için uzaktan kumanda paneli



HDRC-4000

HDR Prodüksiyon Dönütürücü Birimi



NETWORKED LIVE

CNA-2

Kamera Kontrol A Adaptörü

Yazlm

Gallery

