

HDCE-100

HSC ve HDC fiber kameralar için tek modlu fiber adaptörü



Overview

SMPTE-311M'ye HSC veya HDC Serisi için tek modlu fiber uyumu kazandırarak kamera kafasına güç sağlar

HDCE-100 kamera uzatma adaptörü, HSC veya HDC Serisinden SMPTE-311M fiberi uzun mesafeli iletimler için tek modlu fibere dönütürür. HDCE-100 kamera kafasına güç salayarak sahada yerel güç kayna kullanma ihtiyacn ortadan kaldrr. HDCE-100 ayrıca basit 4K canl sistemler için CCU kullanılmayan durumlarda BPU-4000 ana bant ilemci birimi araclyla 4K canl kameraya güç verebilir.

Uzun mesafeli HD prodüksiyon

Tek modlu fiber kablo üzerinden uzun mesafeli iletim.

Kamera Kafasına güç sağlar

HDCE-100, SMPTE-311M fiber balant üzerinden kamera kafasına güç salayarak DC yerel güç kayna kullanma ihtiyacn ortadan kaldrr.

BPU-4000 araclyla 4K canl kameraya güç salama

Basit 4K canl sistemi için CCU kullanılmayan durumlarda BPU-4000 ana bant ilemci birimi araclyla 4K canl kameraya güç verilebilir.

Features

Tek modlu fiber kabloyla uzun mesafeli HD prodüksiyon

HDCE-100, tek modlu fiber kabloyla kameradan Kamera Kontrol Birimine (CCU) uzun mesafeli iletim salar.

Kameralar için güç salar

HDCE-100, SMPTE-311M fiberi üzerinden kamera kafasna güç salayabilir. Kullanclar HDCE-100'ü BPU-4000 ana bant ilemcisine balayarak 4K canl kamera F55 ve CA-4000'e de güç salayabilir.

3U kabine monte birim

HDCE-100'ün arl yaklak 4 kg ve boyutlar 145 x 124 x 365 mm'dir (G x Y x D). Cihaz, 19 inç kabine taklabilir.

Related products



HKCU-SM100

CCU uzatma adaptörü



BPU-4500A

IP a tabanlı prodüksiyon için 4K/HD ana bant ilemci birimi

Gallery

