

## HDLA-1500

### HD Büyük Lens Adaptörü



#### Overview

HDLA-1500, HDC-1500 HD tanabilir kameranın veya HDC-3300 SuperMotion kameranın büyük stüdyo/naklen yayın lensleriyle ve 7 inç vizörlerle birlikte çalışır. Geleneksel lens "kurulum kitlerinin" aksine, HDLA-1500, kameranın tek dokunula kablosuz olarak kolayca takılabilir, böylece elde tutulan tripod yapılandırmasına çabucak ve kolayca dönüştürülebilir.

#### Not

HDLA-1500, HDC-1000 stüdyo kamerasıyla aynı soluk gri gövde rengine sahiptir. Gerekirse koyu renkli model HDLA-1500/B de mevcuttur.

#### **Tek dokunula anda balant mekanizması**

Kamera adaptörüne hızla ve kolayca takılabilir. Bu benzersiz mekanizma HDC-1500'in büyük lensler çıkartmadan takılabilmesini ve sökülebilmesini sağlar.

#### **Tanabilir kamera kafası için hızlı montaj**

Stüdyo veya Naklen Yayın ortamlarında etkin kullanıma başlamak için geniş lens adaptörü kameranın elde kullanımdan birkaç saniyede geniş lens düzenine dönüştürülmesini sağlayan benzersiz bir tasarıma sahiptir.

#### **"Flash balant" yuvasında bulunan bütün balantlarla kablosuz kullanıma**

Yeni bir kilitleme mekanizmas kullanan HDLA-1500, ek kablo gerektirmeden gücün, videonun ve kontrol sinyallerinin HDC-1500 kameradan dorudan kendine geçmesini salar

## **Yerleik teleprompter güç kayna**

HDCU-1000 kamera kontrol birimi ile birlikte kullanıldnda geni lens adaptöründen yardmc güç (200-240 V AC) alınabilir

## **Tam boyutlu bir kamera ile ayn kullanm özellikleri**

Geleneksel olarak tam boy kameralara ilikin kontrol özelliklerinin ve ilevlerin tümü bu verimli çalma paketinde sunulur. HDLA-1500, kendisiyle kyaslanabilir modellere göre daha alçak bir vizör konumuna sahiptir. Bu düşük profilli tasarm, operatörün görününü artırmann yan sra kamera kafasnn ve vizörün optik ekseni arasndaki paralaks da en aza indirir.

## Features

### **Alçak vizör yüksekliine sahip yeni düşük profilli tasarm**

### **Ayarlanabilir vizör konumu**

### **Dorudan balant mekanizmas**

## Related products



### **HDCU-5000**

HDC-5500 ve HDC-3500/3100 serisi sistem kameralar için Kamera Kontrol



### **HDVF-EL780**

Full HD 7,4 inç OLED vizör

Birimi (CCU)

## Gallery

