

## HDLA-1505

### HD Büyük Lens Adaptörü



#### Overview

HDLA-1505, HDC-1500 HD tanabilir kameranın veya HDC-3300 SuperMotion kameranın büyük stüdyo/naklen yayın lensleriyle ve LCD vizörlerle birlikte çalışmasını sağlar. Geleneksel lens "kurulum kitlerinin" aksine, HDLA-1505, kameranın tek dokunulmasıyla kablosuz olarak kolayca takılmasını sağlar, böylece elde tutulan tripod yapılandırmasına çabucak ve kolayca dönüştürülebilir.

#### Not

HDLA-1505, HDC-1000 stüdyo kamerasıyla aynı soluk gri gövde rengine sahiptir. Gerekirse koyu renkli bir model de mevcuttur.

#### **Tek dokunulmasıyla anda balant mekanizması**

Kamera adaptörüne hızlı ve kolayca takılabilir. Bu benzersiz mekanizma HDC-1500'in büyük lensler çıkartılmadan takılabilmesini ve sökülebilmelerini sağlar.

#### **Tanabilir kamera kafası için hızlı montaj**

Stüdyo veya Naklen Yayın ortamlarında etkin kullanımı sağlamak için geniş lens adaptörü kameranın elde kullanımdan birkaç saniyede geniş lens düzenine dönüştürülmesini sağlayan benzersiz bir tasarıma sahiptir.

#### **"Flash balant" yuvasında bulunan bütün balantlarla kablosuz kullanımı**

Yeni geliştirilmi bir kilitleme mekanizmas kullanılarak ek kablo balants gerekmeden güç, video ve kontrol sinyalleri HDC-1500'den dorudan HDLA-1505'e geçer.

HDVF-C730W vizör için geleneksel bir kablo balants gerektiini unutmayn

## **Yerleik teleprompter güç kayna**

HDCU-1000 kamera kontrol birimi ile birlikte kullanldnda geni lens adaptöründen yardmc güç (200-240 V AC) alınabilir

## **Tam boyutlu bir kamera ile ayn kullanm özellikleri**

Geleneksel olarak tam boy kameralara ilikin kontrol özelliklerinin ve ilevlerin tümü bu verimli çalma paketinde sunulur.

## **HDVF-C730W renkli LCD vizörle uyumlu**

HDLA-1505, HDVF-C730W'nin kamera gövdesinin arkasna taklmasn salamak için özel olarak tasarlanmtr. 7 inç CRT vizör HDVF-700A, bu lens adaptörüyle kullanlamaz

## Features

### **Alçak vizör yüksekliine sahip yeni düşük profilli tasarm**

### **Dorudan balant mekanizmas**

## Related products



### **HDCU-5000**

HDC-5500 ve HDC-

3500/3100 serisi  
sistem kameralar  
iin Kamera Kontrol  
Birimi (CCU)

## Gallery

