

HDLA-1505/B

HD Büyük Lens Adaptörü



Overview

HDLA-1505/B, HDC-1500 HD tanabilir kamera veya HDC-3300 SuperMotion kameranın büyük stüdyo/naklen yayın lensleri ve LCD vizörlerle birlikte çalışmasını sağlar. Geleneksel lens "montaj malzemeleri"nin aksine HDLA-1505/B, oldukça basit, tek dokunula ve kablolu bir kamera kurulumunu sunduğu için hızlı ve kolayca elde tanımlanabilir tripod düzenine geçebilir.

Not

HDC-1500 tanabilir kamera gibi HDLA-1505/B'nin de gövdesi koyu gridir. Gerekirse açık renkli HDLA-1505 sürümü de mevcuttur.

Tek dokunula anda balant mekanizması

Kamera adaptörüne hızlı ve kolayca takılabilir. Bu benzersiz mekanizma HDC-1500'in büyük lensler çıkartılmadan takılabilmesini ve sökülebilmesini sağlar.

Tanabilir kamera kafası için hızlı montaj

Stüdyo veya Naklen Yayın ortamlarında etkin kullanımı sağlamak için geniş lens adaptörü kameranın elde kullanımdan birkaç saniyede geniş lens düzenine dönüştürülmesini sağlayan benzersiz bir tasarıma sahiptir.

"Flash balant" yuvasında bulunan bütün balantlarla kablolu kullanımı

Yeni bir kilitleme mekanizmas kullanan HDLA-1505/B, ek kablo gerektirmeden gücün, videonun ve kontrol sinyallerinin HDC-1500 kameradan dorudan kendine geçmesini salar.

HDVF-C730W vizör için geleneksel kablo balants gerekir

Yerleik teleprompter güç kayna

HDCU-1000 kamera kontrol birimi ile birlikte kullanıldnda geni lens adaptöründen yardmc güç (200-240 V AC) alınabilir

Tam boyutlu bir kamera ile ayn kullanm özellikleri

Geleneksel olarak tam boy kameralara ilikin kontrol özelliklerinin ve ilevlerin tümü bu verimli çalma paketinde sunulur.

HDVF-C730W renkli LCD vizörle uyumlu

HDLA-1505, HDVF-C730W'nin kamera gövdesinin arka ksmna taklabilmesi için özel olarak tasarlanmtr. 7 inç CRT vizör HDVF-700A bu lens adaptörüyle birlikte kullanlamaz

Features

Alçak vizör yüksekliine sahip yeni düşük profilli tasarm

Dorudan balant mekanizmas

Related products



HDCU-5000

HDC-5500 ve HDC-

3500/3100 serisi
sistem kameralar
iin Kamera Kontrol
Birimi (CCU)

Gallery

