

HDLA-3501

Büyük Lens Adaptörü



Overview

HDLA-3501, HDC kameraların büyük stüdyo/naklen yayın lensleriyle ve vizörleriyle birlikte çalışmasını sağlar. Tek dokunula kablosuz olarak son derece basit bir kamera kafas montajını mümkün kılar sayesinde elde kullanımdan hızla ve kolayca tripod yapılandırmasına geçirilebilir. Basit özellikleriyle uygun fiyatlı ve daha hafif bir modeldir ancak HDLA-3501'in mekanik tasarımı daha geniş açı alanıyla birleştirilen kamera kafasında arka panel işlemlerini kullanmazlar.

Features

Tek dokunula anda kenetlenme mekanizması sayesinde tanabilir kamera kafasını hızla monte etme imkanı

Kamera hızla ve kolayca adaptöre takılabilir. Bu esiz mekanizma sayesinde, büyük lens çıkarılmadan Sony kamera takılı sökülebilir. Büyük lens adaptörünün esiz tasarımı, stüdyoda veya naklen yayın ortamlarında etkili kullanım için kameranın sadece saniyeler içinde elde kullanımdan büyük lens yapılandırmasına dönüştürülmesini sağlar. Bunu mümkün kılan da balant yuvasında bulunan bütün balantlarla kablosuz kullanım imkanıdır. Kilitleme mekanizması kullanılarak ek kablo balants gerekmeden güç, video ve kontrol sinyalleri kamera kafasından doğrudan HDLA-3501'e iletilir.

HDVF vizörlerle uyumlu

HDLA-3501, Sony HDVF vizörlerin kamera gövdesinin arkasına monte edilmesine imkan tanıyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Eyerli montaj tipi vizörle birleştirilemeyeceğini unutmayın.

USB konektör

Tablet PC gibi cihazlara güç sağlamak için iç panelde Type-A USB konektör mevcuttur.

Specifications

Çeşitli Özellikler

Boyutlar (G x Y x D)	531 x 400 x 336 mm (21 x 15 3/4 x 13 1/4 inç)
Arlık	Yaklaşık 12,7 kg (28 lb)
Güç Gereksinimi	240 VAC, 0,9 A (maks.) 240 VDC, 0,65 A (maks.) 180 VDC, 0,85 A (maks.) 12 VDC, 9,5 A (maks.)
Çalışma Sıcaklıkları	-20 °C ila +45 °C (-4 °F ila +113 °F)
Depolama Sıcaklıkları	-20°C ile +60°C aras (-4°F ile +140°F aras)
Lens I/F Konektörü	36 pinli x1 *1

DC GR
Konnektörü

XLR 4 pinli x1, 10,5-17 VDC

DC ÇIKI Konnektörü

- Yuvarlak 4 pinli x1, 10,5-17 VDC, 1,5 A maksimum *1
- XLR 4 pinli x1, 10,5-17 VDC, 5 A maksimum *1
- USB Type-A x1 5 VDC, 2,5 A maksimum *1

Birlikte Verilen Öeler

- Kullanım Klavuzu CD-ROM (1)
- “Bu Üniteyi Kullanmadan Önce” sayfası x1
- Ön Kapak x1
- Kamera Asks x2
- Kamera Kablosu Band x2
- Kablo Kelepçesi Kay x1, Braket x1, Vida +B3x8 x2
- Yukarı Uyar Sinyali Numara Plakası x1
- Yan Panel için Kamera Numara Plakası x2 set

Not *1

Bu adaptörden salınan güç toplam 108 W düzeyindedir. Yük ve giriş kollarına bağlı olarak snrl olabilir.

Related products



HDC-3500

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



HDC-4300

4K/HD Sistem Kameras



HDC-5500

Yüksek performanslı, üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü, dorudan 4K çkl tanabilir sistem kameras



HDVF-EL75

Tanabilir kameralar için 7,4 inç OLED Vizör



HDVF-L770

Geni sap ile ayarlanabilen Full HD 7 inç LCD vizör



HDVF-L750

Full HD 7 inç LCD vizör



CAC-12

Ayarlanabilir kamera mikrofon tutucusu



HDC-2570

Dijital triaks iletim arabirimli, çoklu formatlı HD tanabilir sistem kameras



HDC-2550

Triaks iletim arabirimli çoklu formatlı HD tanabilir sistem kameras



HDC-2500

3G iki kat hızlı çoklu format HD sistem kameras



HDC-2400

3G çoklu format HD sistemi kamera

Gallery

