

## HDLA-3505

### Büyük Lens Adaptörü



#### Overview

HDLA-3505, HDC/HSC kameraların büyük stüdyo/naklen yayın lensleriyle ve vizörlerle birlikte çalışmasını sağlar. Tek dokunula kablosuz olarak son derece basit bir kamera kafas montajını mümkün kılar. Sayesinde elde kullanımdan hızla ve kolayca tripod yapılandırmasına dönüştürülebilir. SDI video sinyali girişi gibi sık kullanılan işlevlerin atanabileceği bir LCD ekran paneli sahiptir.

#### Features

##### **Tek dokunula anında kenetlenme mekanizması sayesinde tanılabilir kamera kafasının hızla monte etme imkanı**

Kamera hızla ve kolayca adaptöre takılabilir. Bu esiz mekanizma sayesinde, büyük lens çıkarılmadan Sony kamera takılı sökülebilir. Büyük lens adaptörünün esiz tasarımı, stüdyoda veya naklen yayın ortamlarında etkili kullanım için kameranın sadece saniyeler içinde elde kullanımdan büyük lens yapılandırmasına dönüştürülmesini sağlar. Bunu mümkün kılan da balant yuvasında bulunan bütün balantlarla kablosuz kullanım imkanıdır. Kilitleme mekanizması kullanılarak ek kablo balants gerekmeden güç, video ve kontrol sinyalleri kamera kafasından doğrudan HDLA-3505'e geçer. Ayrıca büyük lens desteğinin ön levhası çıkarıldığında HDLA-3505, sistem kamerası üzerinde portatif lensle de

kullanlabılır.

*Eyer tipi montajlı vizör için kablo balants  
gerekmediini unutmayn.*

## **HDVF vizörlerle uyumlu**

HDLA-3505, Sony HDVF vizörlerin kamera gövdesinin arkasına monte edilmesini sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

*HDVF-EL70'in eyer tipi montaj parçasının HDLA-3505 ile birlikte verilmediini, ayrıca talep edilmesi gerektiini lütfen unutmayn.*

## **LCD ekran paneli**

HDLA d paneli üzerinde, menüye atanabilen işlemlerin daha kolay gerçekleştirilmesi ve SDI girişi HD video sinyalinin basit şekilde izlenmesi için LCD ekran paneli bulunmaktadır.

## **Atanabilir özellikler**

Kameranın belirli atanabilir özellikleri LCD panel işlemleriyle ayarlanabilir. Atanabilir 5 düme, LCD ekran menülerinin yanı sıra HDLA-3505'in arka panelinde de yer almaktadır.

## **SDI girişi ve Through çık**

Harici HD video sinyali için SDI girişi ve Through çıkış terminalleri bulunmaktadır ve hızlı izleme yapabilmek amacıyla dönmü videosu veya alt kamera sinyali gibi giriş sinyallerini kontrol etmek için SDI girişi HD video sinyali LCD panelde görüntülenebilir.

## **Kamera numarası için elektronik belge**

Her iki yan panelde de kamera numarası için elektronik belge tipi gösterge aygıtı kullanılmaktadır. Serbest görüntü tasarımlarından HDC kameranın göstergesiyle balant kurabilir. Üst uyarı sinyali lambasına ek olarak yan

panellerde uyar sinyali göstergeleri de mevcuttur.

### USB konnektörleri

Tablet PC gibi teçhizata güç kayna salamak için iç panelde Type-A ve Type-C USB konnektörleri mevcuttur.

### Zengin bir shotgun mikrofon yelpazesi

CAC-12 (Mikrofon Tutucu) montajında vida delikleri için HDLA-3505 gövdesi üzerinde 4 farklı konumla seçenekler oldukça genidir.

## Specifications

### Çeşitli Özellikler

Boyutlar (G x Y x D)	531 x 400 x 336 mm (21 x 15 3/4 x 13 1/4 inç)
Arlık	Yaklak 15,5 kg (34 lb 3 oz)
Güç Gereksinimi	240 VAC, 0,9 A (maks.) 240 VDC, 0,65 A (maks.) 180 VDC, 0,85 A (maks.) 12 VDC, 9,5 A (maks.)
Çalma Sıcaklıklar	-20 °C ila +45 °C (-4 °F ila +113 °F)
Depolama Sıcaklıklar	-20°C ile +60°C aras (-4°F ile +140°F aras)
Lens I/F Konnektörü	36 pinli x1 *1
DC GR	XLR 4 pinli x1, 10,5-17 VDC

## Konnektörü

---

DC ÇIKI Konnektörü	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yuvarlak 4 pinli x1, 10,5-17 VDC, 1,5 A maksimum <sup>*1</sup></li><li>• XLR 4 pinli x1, 10,5-17 VDC, 5 A maksimum <sup>*1</sup></li><li>• USB Type-A x1 5 VDC, 2,5 A maksimum <sup>*1</sup></li><li>• USB Type-C x1 USB PD, 30 W maksimum <sup>*1</sup></li></ul>
--------------------	--

---

Video Girii	<ul style="list-style-type: none"><li>• HD SDI Giri x1, BNC tipi</li></ul>
-------------	--

---

Video Çık	<ul style="list-style-type: none"><li>• HD SDI Giri için Through çık x1, BNC tipi</li><li>• LCD panel ekran</li></ul>
-----------	---

---

Birlikte Verilen Öeler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kullanım Klavuzu CD-ROM (1)</li><li>• “Bu Birimi Kullanmadan Önce” broürü x1</li><li>• Ön Kapak x1</li><li>• Kamera Asks x2</li><li>• Kamera Kablosu Bilezii x2</li><li>• Kablo Kelepçesi Kay x1, Braket x1, Vida +B3x8 x2</li><li>• Yukarı Uyar Sinyali Numara Plakas x1 set</li></ul>
------------------------	---

---

<sup>\*1</sup>*Bu adaptörden salanan güç kayna toplamda en fazla 108*

Notlar

*W düzeyindedir. Yük ve giri  
koullarna bal olarak  
snrl olabilir.*

## Related products



### **HDC-5500**

Yüksek performanslı, üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü, dorudan 4K çkl tanabilir sistem kameras



### **HDC-3500**

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



### **HDC-4300**

4K/HD Sistem Kameras



### **HDC-2500**

3G iki kat hız çoklu format HD sistem kameras



### **HDC-2550**

Triaks iletim arabirimli çoklu formatlı HD tanabilir sistem kameras



### **HDC-2400**

3G çoklu format HD sistemi kamera



### **HDC-2570**

Dijital triaks iletim arabirimli, çoklu formatlı HD tanabilir sistem kameras



### **HDC-3300R**

Fiber arabirimli, Süper Ar Çekim üç 2/3 inç Power HAD HD CCD sensörlü, çoklu formatlı HD sistem kameras



### **HSC-300**

Üç 2/3 inç Power HAD FX CCD sensörlü tanabilir SD / HD kamera



### **HDVF-EL75**

Tanabilir kameralar için 7,4 inç OLED Vizör



### **HDVF-EL70**

Stüdyo kameralar için 7,4 inç OLED Vizör



### **HDVF-L770**

Geni sap ile ayarlanabilen Full HD 7 inç LCD vizör



## **HDVF- L750**

Full HD 7 inç LCD vizör



## **CAC-12**

Ayarlanabilir kamera  
mikrofon tutucusu



## **HDVF- EL780**

Full HD 7,4 inç OLED  
vizör

## Gallery

