

## HDLA1507

### Büyük vizör adaptörü



#### Overview

#### **Belirli tanabilir kameralarda büyük vizör kullanılmısalır**

HDC-1400R, 1450R, 1500R, 1550R tanabilir kameralar için kullanılabilecek bir çevre birimi.

#### **Belirli kameraların tanabilir lens ve büyük CRT vizörle kullanılmısalır**

Yeni geliştirilen bir kilitleme mekanizması kullanılarak tanılabilir kameralardaki güç, video ve kontrol sinyalleri doğrudan HDLA Serisi adaptöre geçirilir. Bu benzersiz mekanizma aynı zamanda tanılabilir kameraların büyük lens sökölmeden takılı çıkarılmısalır. Kilitleme mekanizması, artı derecede hızlı ve sorunsuz kurulum salır.

#### Features

#### **Belirli kameraların tanabilir lens ve büyük CRT vizörle kullanılmısalır**

Yeni geliştirilen bir kilitleme mekanizması kullanılarak tanılabilir kameralardaki güç, video ve kontrol sinyalleri doğrudan HDLA Serisi adaptöre geçirilir. Bu benzersiz mekanizma aynı zamanda tanılabilir kameraların büyük lens sökölmeden takılı çıkarılmısalır. Kilitleme mekanizması, artı derecede hızlı ve sorunsuz kurulum salır.

Related  
products



**HDVF-  
EL780**

Full HD 7,4 inç OLED  
vizör

## Gallery

