

HDVF-EL780

Full HD 7,4 inç OLED vizör



Overview

Büyük bir Full HD 1920 x 1080 7,4 inç OLED ekran paneline sahip olan HDVF-EL780 vizör, Sony stüdyo sistem kameralar ile birlikte kullanıldığında 4K/HD canlı prodüksiyonlar için idealdir. Yeni dijital arabirim, en yeni HDC stüdyo kamerası HDC-5000'den 1080p doğrudan sinyal transferlerini desteklerken vizörde diğer kameralarla uyumluluk için geleneksel analog arabirimi de bulunuyor. Yeni vizör mekanizması, daha geniş bir yukarıya hareket aralığı sunar. Diğer çalma avantajları arasında, kamera kafası menülerinin uygun şekilde görüntülenmesi ve siparişi üzerine kurulumlar için vizör üzerindeki atanabilir alt anahtar aracılığıyla kamera ilevlerinin kontrolü yer alır. Bu yeni panel cihazın kullanılmasıyla HDVF ürününün gövde boyutu inceler.

Features

Basit kablosuz kurulum

Vizör kurulumunda özel bir kamera kablosuna ihtiyaç olmaz, böylece kurulum mekanizması hızlı ve kolaydır.

Full HD 1920 x 1080 7,4 inç OLED panel, Sony stüdyo kameralar ile birlikte kullanıldığında 4K/HD canlı prodüksiyonlar için idealdir

HDVF-EL780 Full HD 7,4 inç OLED vizör, tüm Sony 4K ve HD stüdyo sistem kameralarıyla birlikte canlı prodüksiyon

yaplandırmalarında kullanılm için idealdir. 1920 x 1080 çözünürlüklü OLED panel son derece doru odaklama imkân salyor. Vizör, OLED ekran paneli yüzeyinde bulunan koruma panelinin yanında d saha ilemlerinde parlamay en aza indirmeye yardımcı olmak için bir balk ile birlikte verilir.

Kamera kafas ile yeni dijital arabirim

Yeni dijital arabirim, en yeni HDC serisi kamera modelleriyle birlikte vizörü kullanırken 1080p dorudan sinyal aktarmalarına olanak tanır. Önceki nesil kamera modellerinden gelen analog video sinyalini almak için standart bir analog arabirim de vardır.

Not: Eyer tipi tertibatın HDLA ile kombinasyonu yalnızca analog arabirim kullanılırken çalışır.

Kar dengeli mekanizmanın saladığı geniş hareket alanı

HDVF-EL780, ön ve arka kaydırma sisteminin yan sıra çok daha geniş bir yukarı aşağı hareket aralına sahip gelimi bir mekanizmaya sahiptir. Yukarı aşağı hareket, geniş bir aralıkta kusursuz şekilde konumlandırılmaya salayan benzersiz kar dengeli kaldırma mekanizması ile elde edilir.

Kamera kafas menüleri dahil birleştirilmiş esnek çalışma

Yeni Sony HDC serisi kamera modelleri için kamera kafas menüleri, vizör paneli aracılığıyla çalıştırılabilir. Çoğu illev, vizör panelindeki özel anahtarlara atanarak operatörün tek bir ekrandaki görüntüye konsantre olmasını salar. Ayrıca, kameranın yan kısmından HDVF menüleri kontrol edilebilir.

Kenar ve kollarında atanabilir anahtarlar

HDVF-EL780, rahat kullanılm için dördü kollarında dier ikisi vizör kenarında olmak üzere toplam alt adet atanabilir anahtar sunar. Anahtar illevleri, birleik kamera menülerinden

seçilebilir.

Artrlm Parlaklk Modu (BBM)

Yüksek parlakla sahip OLED paneli, d ortamlarda veya dier parlak ortam aydnlama koullarnda kullanm kolayl için ekran parlaklk seviyesinin 700 cd/m2'ye kadar artrlmasn salar.

Renk scakl ayar

Vizör ekran için renk scakl ayarlar, çalma gereksinimlerine uyacak ekilde 100K artlarla 3200K ile 9500K arasnda ayarlanabilir.

Titreme önlemesi

Operatör tarafndan deitirilebilen titreme önlemesi ilevi, düşük dikey frekansl giri sinyallerinde meydana gelebilecek titremeyi azaltr.

Kamera numaras ekran

Kamera numaras, plastik bir levha araclyla aydnlama seçimine ek olarak kamera ayarlarna göre nokta matrisli LED ekran araclyla da gösterilebilir.

Dalga formu monitörü ilevi (WFM)

Giri sinyali dalga formu vizör alt ekrannda görüntülenebilir ve hassas pozlama kontrolü için hepsi bir arada görüntü kontrolüne olanak tanr. Vizör panelinde 2 adet MAG çık bulunur. 5 konumdan gerekli olan seçerken bu çklar kullanmak mümkündür.

Entegre çkarlabilir balk

Vizör, iç yüzeyinde dolgulu naylon filamanl kuma malzeme bulunan entegre bir balk ile birlikte verilir. Baln üst siper ksmn kaldırma ilevi vardr. VFH-790 da bir d mekan kullanm seçenei olarak mevcuttur.

Specifications

Genel

Güç Gereksinimleri 10,5 V - 17,0 V DC (kamerayla birlikte gelir)

Güç tüketimi 13,5 W (BBM AÇIK: 15,5 W)

Çalma sıcaklığı -20°C - +45°C (-4°F - +113°F)

Saklama sıcaklığı -20°C - +60°C (-4°F - +140°F)

Kütle [Balk dahil deildir.] 3,2 kg (7 lb 1 oz)

Boyutlar (G x Y x D) [Balk dahil deildir.] 308,7 x 232,6 x 296,4 mm (12 1/4 x 9 1/4 x 11 3/4 inç)

Ekran Birimi

Panel 7,4 inç (188 mm) renkli OLED paneli

Etkili görüntü boyutu [Y/D, 16:9 en boy oran] 164 × 92 mm (6 1/2 × 3 5/8 inç)

Performans

Parlaklık [tepe Normal modda 315 cd/m² (BBM

parlaklık, tipik]

AÇIK: 700 cd/m²)

Çözünürlük

1920 x 1080

Renk sıcaklığı

D65

Konnektörler

Kamera konnektörü

D-sub 25 pimli (x1)

Verilen Aksesuarlar (adet)

Kapal Alan Bal (1)

Numara Plakas (1)

Temizleme Bezi (1)

Bu Üniteyi Kullanmadan Önce
kılavuz (1)

Kullanım Kılavuzu, CD-ROM (1)

Related products



VFH-790

Sony Vizör Parasoleyi



HDLA- 3505

Büyük Lens Adaptörü



HDLA- 1500

HD Büyük Lens
Adaptörü



HDLA1507

Büyük vizör adaptörü

Gallery

