

## HDVF-L750

Full HD 7 inç LCD vizör



### Overview

**Sony stüdyo kameralar, XDCAM video kameralar, F65 ve PMW F55 serisi ile birlikte 4K canlı prodüksiyon için ideal, geni Full HD 1920 x 1080 7 inç LCD panel**

HDVF-L750 Full HD 7 inç LCD vizör, 4K ve HD canlı prodüksiyon yapılandırılmalarında tüm Sony stüdyo kameralar, XDCAM video kameralar (ürünle birlikte sunulan VF kablosu ve V yuva adaptörü ile), F65 serisi ve PMW-F55 ve PMW-F5 gibi PMW ürün serilerinde kullanılabilir. 1920 x 1080 LCD panelin son derece yüksek 1000:1 kontrast oran odaklamann daha hassas yapılması, WFM (dalga formu monitörü) ilevi ise son derece hassas pozlama kontrolü sağlar. 3G-SDI giri konektörü, kamera sinyalinin dndaki harici kaynaklar görüntüleme esnekli sunar, d çerçevede bulunan atanabilir iki düme ise özel kurulumlara olanak verir. Vizörde parlamayı azaltmaya yönelik küçük bir balk da bulunur.

**4K ve HD canlı prodüksiyonlar için ideal Full HD 1920 x 1080 7 inç LCD panel**

Özellikle F65 ve PMW-F55 kameralarla gerçekleştirilen 4K uygulamalarda çok daha kolay ve daha hassas odaklama.

**1000: 1 yüksek kontrast oran**

Naklen yayın uygulamalarında daha iyi resim görüntüleme.

**WFM (dalga formu monitörü) ilevi**

Resim kontrolü izleme için sunulan hepsi bir arada çözüm ile son derece hassas pozlama kontrolü.

## **Harici 3G-SDI giri konnektörü**

Alanda bulunan üçüncü taraf ekipmanlar da dahil harici görüntü kaynakların kontrol etmenizi sağlar.

## Features

### **Yüksek kontrast oran özellikli Full HD 1920 x 1080 7 inç LCD panel**

1920 x 1080 piksel hassas LCD panel, özellikle F65 ve PMW-F55 kameralarla gerçekleştirilen 4K uygulamalarda Full HD kalitesi sunarak odaklamann daha kolay ve daha hassas bir ekilde yapılmasını sağlar. Vizör tüm Sony stüdyo kameralarına ve XDCAM video kameralarına takılabilir (ürünle birlikte sunulan VF kablosu ve V yuva adaptörü ile).

### **Yüksek kontrast oran**

Son derece yüksek 1000:1 kontrast oran sayesinde resimler naklen yayın uygulamalarında çok daha iyi bir ekilde görüntülenir.

### **WFM (dalga formu monitörü) ilevi**

WFM ilevi, resim kontrolü izleme açısından sunduğu hepsi bir arada çözüm sayesinde son derece hassas pozlama kontrolü ve optimum odak ayar sağlar.

### **Harici 3G-SDI giri konnektörü**

3G-SDI giri, 3G-SDI'ye kadar SDI harici sinyallerinin izlenmesini sağlar. Alanda bulunan üçüncü taraf ekipman dahil harici görüntü kaynakların kontrol edebilir ve kameranın yan sıra ek bir görüntü yansıtma özelliği elde edebilirsiniz.

### **D çerçevede atanabilir dümeler**

HDVF-L750, d çerçevede bulunan atanabilir iki düme ile özel kurulumlar için olanak tanır.

## Basit balk ve HDVF kablosu

Vizör, basit bir balk ve bir HDVF kablosu ile birlikte sunulur.

### Related products



#### **HXC-FB80**

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras



#### **UHC-8300**

UHC-8300 8K 3CMOS sensör kamera sisteminde UHCU-8300 8K Kamera Kontrol Birimi, UKCU-8001 (8K ST 2110 Arabirimi), UZCU-SNMP80 (8K ST 2110 için SNMP), UKCU-IP01F (Network Media Interface) bulunuyor



#### **HDLA-3501**

Büyük Lens Adaptörü



#### **HDLA-3505**

Büyük Lens Adaptörü



#### **HDC-3200**

2/3 inç 4K 3CMOS Kamera Sistemi

## Gallery

